


3M Commercial Graphics
3M™ Scotchcal™ Opake Farbfolien Serie 100



Serie 100

- Gegossene Hochleistungsfolien für Schneidplotter
- Mit attraktiver neuer Farbpalette





3M™ Scotchcal™ Opake Farbfolien Serie 100

Produkteigenschaften

| | |
|--|--|
| Geeignet für Innen- und Aussenanwendungen? | Ja |
| Einsatzgebiet | Fahrzeugbeschriftungen, Fensterbeschriftungen, Corporate Designs, Produktkennzeichnungen, Schilder und Leitsysteme sowie viele andere Anwendungen. |
| Geeignete Verklebeflächen und Untergründe | Die meisten normalen Oberflächen einschliesslich Lack, Aluminium, GRP, Acryl, Glas, Stahl |
| Geeignet für profilierte Untergründe, Sicken, Nieten? | Ja Ausnahme: 3M Scotchcal Opake Farbfolien Serie 100 sind nicht geeignet für Anwendungen auf stark profilierten Untergründen. Für diese Anwendungen empfehlen wir IJ 380 für Nutzfahrzeuge und Personenwagen und SC 85 für Personenwagen. |
| Haltbarkeit von unbedruckten Grafiken* | Standardfarben bis zu 8 Jahre, schwarz/weiss bis zu 10 Jahre, Metallfarben 3 Jahre |
| Sind Grafiken durch eine Garantie geschützt? | Ja, die 3M MCS Garantie ist die stärkste und umfassendste Garantie in der Branche. |
| Farbauswahl | Verfügbar in 120 glänzenden Standardfarben, 50 Metallfarben, schwarz und weiss matt inbegriffen. Sonderfarben können nach Pantone, RAL, NCS, HKS etc. hergestellt werden. |
| Verklebetemperatur | +4°C – +35°C |
| Klebstoffsystem | Durchsichtiger, permanent haftender Acrylklebstoff |
| Können Grafiken wieder entfernt werden? | Ja, mit Hilfe von Hitze oder des 3M™ Scotchcal™ Folienentfernungssystem |

Produktionsdaten

| | |
|---|--|
| Geeignete Produktionsprozesse | Flachbett- und Rollenplotter, Heiss-/Kalt-Stanzen. Einfache Siebdruckanwendungen. Die ausgezeichnete Folienanlage ermöglicht es nicht nur Standardschriften, sondern auch Kleinstschriften, einfach zu schneiden, schnell zu entgittern und ist ausserdem hervorragend zu verarbeiten. Die Folie ist für opake Anwendungen zudem tiefziefähig. |
| Kompatible 3M™ Siebdruckfarben und 3M™ Klarlacke | 3M™ Scotchcal™ Siebdruckfarben der Serie 1900; für typische Siebdruck-Anwendungen empfehlen wir die 3M™ Controltac™ Farbfolien Serie 180 und 180C |
| Empfohlene 3M™ Übertragungspapiere | 3M™ SCPS 100 (Premasking Tape) und 3M™ SCPS 2 (Prespacing Tape) |

* Bitte beachten Sie das technische Datenblatt für weitere Details. Weitere Informationen und Muster auf Anfrage.



3M (Schweiz) AG Image Graphics

Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Telefon: 044 724 91 61
Fax: 044 724 94 90
E-Mail: imagegraphics-ch@mmm.com
www.scotchcal.ch

Please recycle.
© 3M 2010. All rights reserved.