


## 3M Commercial Graphics

3M™ Scotchcal™ Fluoreszierende Folie Serie 3480

3M™ Scotchcal™ Fluoreszierende Folie Serie 7725SE-400



# Fluoreszierende Folien für hohe Aufmerksamkeit, Sicherheit und Fahrzeugkennzeichnung

- Hohe Sichtbarkeit
- Hohe Sicherheit
- Lange Lebensdauer

**3M**

## 3M™ Scotchcal™ Fluoreszierende Folie Serie 3480 3M™ Scotchcal™ Fluoreszierende Folie Serie 7725SE-400



Die fluoreszierenden Folien Serie 3480 und Serie 7725SE-400 sind dauerhaft, selbstklebend und gut sichtbar unter allen Tageslichtbedingungen. Sie bieten den hohen Auffälligkeitswert, den man sich bei schlechten Sichtbedingungen wünscht, besonders bei Nebel und Dunst, Dämmerung und Zwielicht. 3M Scotchcal Fluoreszierende Folien werden von lokalen Behörden, Unternehmen und Organisationen weltweit für Kennzeichnungen mit hoher Sichtbarkeit und Identifizierung für Polizei-, Ambulanz- und Rettungsfahrzeuge sowie für viele andere Sicherheitsanwendungen eingesetzt.

### Typische Anwendungen

Kennzeichnung von Ambulanzfahrzeugen, allgemeine Fahrzeugbeschriftungen und Sicherheitskennzeichnung.



### Farbskala

#### Serie SC 3480

SC 3483	gelborange
SC 3484	rotorange
SC 3485	gelb

#### Serie SC 7725SE- 400

SC 7725SE-404	orange
SC 7725SE-405	gelb
SC 7725SE-406	grün (auf Anfrage)
SC 7725SE-413	pink (auf Anfrage)
SC 7725SE-414	rotorange

### Verarbeitungsmethoden

Ob handgeschnitten, gestanzt oder mit Plotter geschnitten – 3M Scotchcal Serie 3480 und Serie 7725SE-400 Folien haben ausgezeichnete Sicherheitsvorteile und erfüllen viele verschiedene Grafikdesign-Anforderungen im Bereich Kennzeichnung, Logo, Hinweisschilder oder Markierung. Die Folien können mit 3M Scotchcal Siebdruckfarben bedruckt werden.



### Typische Untergrundmaterialien

Die meisten handelsüblichen Untergründe, einschliesslich Farbe, Aluminium, GRP, Acryl und Stahl.

### Haltbarkeit

Fluoreszierende Folien Serie 3480 und 7725SE-400 haben eine effektive Lebensdauer von zwei Jahren.

### Klebstoff

**Serie 3480:** beigefarbener Klebstoff, der innerhalb von zwei Jahren ohne Rückstände entfernbar ist.

**7725SE-400:** weisser permanenter Klebstoff.

### Anwendung

Die Folien können bei Temperaturen ab 4°C verklebt werden. Empfohlene Druckfarben sind 3M™ Scotchcal™ Siebdruckfarben Serie 1900. Als Übertragungsfolie eignet sich 3M™ SCPS100 Application Tape.

Für weitere Details beachten Sie bitte die aktuelle Produktinformation unter [www.scotchcal.ch](http://www.scotchcal.ch).



#### 3M (Schweiz) AG Commercial Graphics

Eggstrasse 93  
8803 Rüschlikon  
Telefon: 044 724 91 21  
Fax: 044 724 94 90  
E-mail: [imagegraphics-ch@mmm.com](mailto:imagegraphics-ch@mmm.com)  
[www.scotchcal.ch](http://www.scotchcal.ch)

#### 3M Österreich GmbH Commercial Graphics

Brunner Feldstraße 63  
A-2380 Perchtoldsdorf  
Tel.: 01/ 86 686-486  
Fax.: 01/86 686-10486  
E-Mail: [imagegraphics-at@mmm.com](mailto:imagegraphics-at@mmm.com)  
[www.werbefolien.at](http://www.werbefolien.at)