

3M Commercial Graphics
3M™ Scotchcal™ Druckfolie Serie 3650
3M™ Scotchcal™ Digitaldruckfolie IJ3650



Druckfolien für permanente grossformatige Grafiken

Die Produktpalette umfasst: SC 3650, IJ3650-10, IJ3650-114,
SC 3655, SC 3669

- Gegossene Folien
- Ausgezeichnete Deckkraft
- Benzinbeständig

3M

3M™ Scotchcal™ Druckfolie Serie 3650

3M™ Scotchcal™ Digitaldruckfolie IJ3650

Die Scotchcal Druckfolie Serie 3650 und die Digitaldruckfolie IJ3650 sind in weiss, schwarz und transparent erhältlich. Die Folien widerstehen gelegentlicher Verschmutzung durch auslaufendes Benzin und eignen sich daher für die Applikation auf Tankfahrzeugen. Der grau pigmentierte Klebstoff bei den deckenden Folien (3650/3655) garantiert eine gute Deckkraft.

Tabelle Merkmale/Vorteile/Nutzen

Merkmale	Vorteile	Nutzen
Gegossene Folie	Kein Memory Effekt, daher auch keine Schrumpfung Sehr verformbar Keine Rissbildung	Ohne störende Ablösungen in gedehnten Bereichen um Nieten/Schrauben Hochwertige Grafiken
Benzinbeständig	Hält Benzineinwirkung stand	Behält gutes Aussehen auch unter rauen Umgebungsbedingungen
Pigmentierter Klebstoff	Gute Deckkraft Überdeckt bestehende Schriftzüge	Attraktive Grafiken unabhängig von der Farbe des Untergrunds
3M™ MCS™ Garantie	Stärkste Garantie in der Branche Alle Grafik-Komponenten sind sorgfältig aufeinander abgestimmt	Ein Sicherheitsversprechen für Ihre Kunden Weniger Schadenfälle Eine Anlaufstelle und hohe Absicherung im Schadenfall

Produkteigenschaften

	SC 3650	IJ3650-10	SC 3655	SC 3669	IJ3650-114
Geeignet für Innen- und Aussenbereich?	Ja		Ja	Ja	
Typische Anwendungen	Fahrzeugbeschriftung, grosse Aussengrafiken		Fahrzeugbeschriftung, grosse Aussengrafiken	Fahrzeugbeschriftung, grosse Aussengrafiken	
Geeignete Untergrund-Materialien	Lackierte Untergründe, Metall, Glas sowie Kunststoff		Lackierte Untergründe, Metall, Glas sowie Kunststoff	Lackierte Untergründe, Metall, Glas sowie Kunststoff	
Anwendung über Bombierungen, Nieten und Vertiefungen	Geeignet für flache Untergründe mit oder ohne Nieten		Geeignet für flache Untergründe mit oder ohne Nieten	Geeignet für flache Untergründe mit oder ohne Nieten	
Haltbarkeit (vertikale Aussenbewitterung)	Bis 8 Jahre		Bis 8 Jahre	Bis 5 Jahre	
Farbe	Weiss		Schwarz	Transparent	
Spezialfarben nach Ral/Pantone	Auf Anfrage erhältlich				
Zusätzliche Produktmerkmale	Benzinresistent		Benzinresistent	Benzinresistent	
Minimale Verklebetemperatur	16°C		16°C	16°C	
Klebstoff	Grau permanent, drucksensitiv		Grau permanent, drucksensitiv	Transparent permanent, drucksensitiv	
Können die Grafiken entfernt werden?	Ja, mit Wärme und/oder chemischen Mitteln		Ja, mit Wärme und/oder chemischen Mitteln	Ja, mit Wärme und/oder chemischen Mitteln	
Geeignete Produktionsverfahren	Siebdruck, Schneiden mit Plotter	Lösemittelhaltiger Digitaldruck, UV- und Latex-Inkjet-Druck	Siebdruck, Schneiden mit Plotter	Siebdruck, Schneiden mit Plotter	Lösemittelhaltiger Digitaldruck, UV- und Latex-Inkjet-Druck

Produktaufbau

Folienart	Klebstoffart/Farbe	Schutzpapier-Art
SC 3650A	Grau pigmentierter, drucksensitiver Klebstoff	120 g/m ² Kraft Schutzpapier
SC 3650B*	Grau pigmentierter, drucksensitiver Klebstoff	150 g/m ² Premium Siebdruck Schutzpapier
SC 3650C	Transparenter Klebstoff	120 g/m ² Kraft Schutzpapier
SC 3650D	Transparenter Klebstoff	150 g/m ² Premium Siebdruck Schutzpapier

*Standard-Version

Für weitere Details beachten Sie bitte die aktuelle Produktinformation unter www.scotchcal.ch.



3M (Schweiz) AG Commercial Graphics

Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Telefon: 044 724 91 21
Fax: 044 724 94 90
E-mail: imagegraphics-ch@mmm.com
www.scotchcal.ch

3M Österreich GmbH Commercial Graphics

Brunner Feldstraße 63
A-2380 Perchtoldsdorf
Tel.: 01/ 86 686-486
Fax.: 01/86 686-10486
E-Mail: imagegraphics-at@mmm.com
www.werbefolien.at

Bitte recyceln. Stand Juli 2011
© 3M 2011. Alle Rechte vorbehalten.