

# 3M™ 268 XA - Trizact



---

## Specifiche tecniche


---

Minerale	Ossido di alluminio
Legante	Resina su resina
Supporto	Film in polietilene 3 mil
Cosparsione	Trizact
Versione	Stikit
Diametro	127 mm
Grane micron	A5 - Arancio A10 - Blu A35 - Verde

---

## Formati Disponibili

---



---

## Prodotti correlati

---



---

## Applicazioni

---

Lavorazione su ceramiche, vetro, corian e altri materiali duri . Consigliato per l'eliminazione di graffi e difetti più pronunciati

# 3M™ 268 XA - Trizact

## Caratteristiche

Supporto in poliestere

Struttura tridimensionale

Ossido di alluminio

Resistenza a lavorazione ad umido,  
acqua e/o emulsioni

## Vantaggi

Perfettamente piana e resistente  
allo strappo

Alto volume di materiale abrasivo,  
orientamento del minerale uniforme  
struttura flessibile

Dura e resistente

Riduzione dell'intasamento

## Benefici


Taglio e finitura uniforme, consigliato  
utilizzo ad umido

Ottimo taglio e ottima finitura

Lavora su ogni materiale

Aumento della resa

## Utensili



## Sicurezza



## Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002 .

### Utilizzo del prodotto:

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo...



**3M Italia SpA**  
**Reparto ASD Abrasivi Industriali**

Via Norberto Bobbio,21  
20069 - Pogliano Milanese

Tel: 02 7035 2529

Fax: 02 93660172

Data Sheet: 268 XA

Issued 06/11

© 3M 2011. All rights reserved.