

3M™ CB-ZR – Clean and Finishing

Spazzole a lamelle comb. con tela abrasiva attacco Roloc



Specifiche tecniche

Minerale	Ossido di alluminio
Grane	P80 – P120 – P180
Dimensioni	63 x 32 mm

Formati Disponibili



Formati Disponibili



PN : 09884



PN : 25129

Applicazioni

Lavorazioni su metallo, plastica, legno e laccati/smaltati. Finitura di acciaio inox e metalli non ferrosi; decapaggio saldature; leggera sbavatura; operazione di pulitura e finitura nelle industrie alimentari e dell'arredamento (acciaio inox).

Raccomandazioni

Finitura di acciaio inox e metalli non ferrosi; decapaggio saldature; leggera sbavatura; operazione di pulitura e finitura nelle industrie alimentari e dell'arredamento (acciaio inox).

Velocità massima : 7000 Rpm

Velocità consigliata : 2500 – 4000 Rpm

3M™ CB-ZR – Clean and Finishing

Caratteristiche

Tessuto non tessuto Scotch-Brite™



Tessuto non tessuto in Nylon



Costruzione a lamelle



Combinazione di tessuto Scotch-Brite e tela abrasiva



Sistema di fissaggio Roloc+™

Vantaggi

Dispersione uniforme del granulo abrasivo; conformabilità alla forma del pezzo lavorato

Assenza di materiali ossidanti

Costruzione aperta e flessibile

Maggiore profondità dei segni di abrasione rispetto ai prodotti Surface conditioning

Veloce cambio di prodotto e di grana

Benefici

Risultati di finitura costanti e ripetibili; non modificazione della geometria del pezzo lavorato


Superfici metallicamente pure

Assenza di segni di battitura; antintasamento

Rimuove difetti; il tessuto clean and finish riduce la rugosità

Riduzione tempi di fermo macchina

Utensili



Sicurezza



Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002 .

Utilizzo del prodotto:

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.



3M Italia SpA
Reperto ASD Abrasivi Industriali

Via Norberto Bobbio,21
20069 – Pioltello Milano
Tel: 02 7035 2529

Fax: 02 93660172

Data Sheet: CB-ZR

Issued 06/11

© 3M 2011. All rights reserved.