

3M™ CP-FB Cut & Polish


Spazzole a lamelle con perno



Specifiche tecniche

Minerale	Ossido di alluminio
Grane	Tipo A : MED
Dimensione	60 x 30 x 6 mm 100 x 30 x 6 mm 100 x 50 x 6 mm

Formati Disponibili



Prodotti correlati



PN : 25129

Applicazioni

Lavorazione su legno, metallo, plastica e acciaio. Satinatura di profili e stampi in alluminio e lastre di metallo.

Raccomandazioni

Diametro	Velocità massima	Velocità di lavoro
60	3200	1000-5000
100	4000	850-4000

3M™ CP-FB Cut & Polish

Caratteristiche

Supporto tridimensionale in materiale Scotch-Brite

Rete in nylon non tessuto

Costruzione a spazzola

Materiale CP

Vantaggi

Cosparsione uniforme ed alta conformabilità con il pezzo in lavorazione

Assenza di materiali ossidanti

Applicazione soffice; costruzione aperta e flessibile

Elevato potere di taglio; segni di satinatura ravvicinati

Benefici

Risultati costanti e ripetibili; non alterano la geometria dei pezzi

Superfici metallicamente pure

Costruzione tridimensionale in tessuto non tessuto Scotch-brite

Finitura uniforme

Utensili



Sicurezza



Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002 .

Utilizzo del prodotto:

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.

