

3M™ CG-RD Clean & Strip (blu)



Specifiche tecniche

Minerale	Carburo di silicio – Tipo S
Grane	XCRS
Dimensioni	115 x 22 mm
Supporto	Platello Fibrato

Formati




Prodotti Correlati



PN : 64388



PN : 64869
PN : 64864



PN : 64872

Applicazioni

Metalli corrosi, verniciati o cosparsi di protettivi. Utilizzabile su tutti i metalli compreso l'acciaio inox. Consigliato per pulitura cordoni di saldatura, superfici metalliche; rimozione calamine, ruggine, corrosione, vecchi rivestimenti, residui di sigillante; ideale per applicazione di manutenzione generale

Raccomandazioni

Diametro	Velocità massima	Velocità di lavoro
115	11000	5000-7000

3M™ CG-RD Clean & Strip

Caratteristiche

Minerale al carburo di silicio per un'elevata taglienza

Buona flessibilità della fibra di supporto

Costruzione tridimensionale di fibra Scotch-brite

Formulazione esclusiva della resina e della fibra

Platorello in fibra incorporato nel prodotto

Vantaggi

Maggiore aggressività, taglio elevato ed efficace

Velocità di pulizia in una sola passata, senza deformazioni della superficie e possibilità d'accesso su aree conformate

Struttura aperta non permette di intasare il disco

Assenza di formazione di ruggine per intrusione e del rischio di distacco dei fili

Un solo prodotto

Benefici

Pulizia veloce ed efficace

Riduzione dei tempi di lavoro

Rimozione di strati di protettivi e sigillanti o contaminanti intasanti o gommosi

Condizioni di lavoro più sicure ed assenza di contaminazione della superficie

Risparmio

Utensili



Sicurezza



Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002 .

Utilizzo del prodotto:

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.



3M Italia SpA
Reparto ASD Abrasivi Industriali

Via Norberto Bobbio,21
20069 – Pogliano Milanese
Tel: 02 7035 2529

Fax: 02 93660172

Data Sheet: CG-RD

Issued 06/11

© 3M 2011. All rights reserved.