


# 3M™ CG-DC Clean & Strip (Blu)



## Specifiche tecniche

Minerale	Carburo di silicio – Tipo S
Grane	XCRS
Dimensioni	110 x 13 mm 150 x 13 mm 200 x 13 mm

## Formati Disponibili



## Prodotti correlati



PN : 25127



PN : 07948



PN : 07947

## Applicazioni

Metalli corrosi, verniciati o cosparsi di protettivi. Utilizzabile su tutti i metalli compreso l'acciaio inox. Decapaggio saldature, superfici metalliche; rimozione calamine, ruggine, corrosione, vecchi rivestimenti, residui di sigillante; per applicazione di manutenzione generale.

## Raccomandazioni

Diametro	Velocità massima	Velocità di lavoro
100	6000	3500-4500
150	4000	2400-3200
200	3000	1200-2200

# 3M™ CG-DC Clean & Strip

## Caratteristiche

Minerale al carburo di silicio per un'elevata taglienza

Buona flessibilità della fibra di supporto

Costruzione tridimensionale di fibra Scotch-brite

Formulazione esclusiva della resina e della fibra

Formulazione esclusiva anti-bruciatura

## Vantaggi

Maggiore aggressività, taglio elevato ed efficace

Velocità di pulizia in una sola passata, senza deformazioni della superficie e possibilità d'accesso su aree conformate

Struttura aperta non permette di intasare il disco

Assenza di formazione di ruggine per intrusione e del rischio di distacco dei fili

Rischio molto limitato di bruciature su acciaio inox

## Benefici

Pulizia veloce ed efficace


Riduzione dei tempi di lavoro

Rimozione di strati di protettivi e sigillanti o contaminanti intasanti o gommosi

Condizioni di lavoro più sicure ed assenza di ocntaminazione della superficie

Assenza di deformazione della superficie

## Utensili



## Sicurezza



## Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002 .

### Utilizzo del prodotto:

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo...



**3M Italia SpA**  
**Reperto ASD Abrasivi Industriali**

Via Norberto Bobbio,21  
20069 – Poglieto Milano

Tel: 02 7035 2529

Fax: 02 93660172

Data Sheet: CG-DC

Issued 06/11

© 3M 2011. All rights reserved.