

3M™ CP-UW Cut & Polish

Unitized Wheel - Ruote compresse




CP-UW Diam. 25 mm



CP-UW Diam. 51 mm



CP-UW Diam. 76 mm



CP-UW Diam. 100 mm

Specifiche tecniche

Minerale Ossido di alluminio – Tipo A

Grane Tipo A : FIN, MED, CRS

Dimensione

Durezza	Dimensioni
5	25 x 3 x 3 mm
5	25 x 25 x 4.8 mm
5	51 x 6 x 6 mm
5	76 x 12 x 6 mm
5	76 x 12 x 12 mm
5	76 x 19 x 6 mm
5	100 x 6 x 5 mm
7	25 x 25 x 4.8 mm
7	76 x 3 x 6 mm
7	76 x 25 x 12.7 mm
7	200 x 25 x 25 mm

Formati Disponibili



Prodotti correlati



PN : 07947



PN : 25126

Applicazioni

Lavorazioni su tutti i tipi di acciaio. Consigliato per riduzione rugosità superficiale su manufatti in acciaio; preparazione alla lucidatura di cilindri idraulici e tubi prima della cromatura, rimozione di leggeri difetti superficiali

Raccomandazioni

Diametro	Velocità massima	Velocità di lavoro
25	22000	13000
51	16000	9500
76	14000	8000
100	10000	6500
200	5000	3000

3M™ CP-UW Cut & Polish

Caratteristiche

Supporto tridimensionale in materiale Scotch-Brite

Rete in nylon non tessuto

Disponibile in dimensioni contenute

Materiale CP

Vantaggi

Cosparsione uniforme ed alta conformabilità con il pezzo in lavorazione

Assenza di materiali ossidanti

Facile da usare anche in aree limitate; adatto a macchine utensili con elevato RPM

Elevato potere di taglio; segni di satinatura ravvicinati

Benefici


Risultati costanti e ripetibili; non alterano la geometria dei pezzi

Superfici metallicamente pure

Finitura superficiale uniforme anche in zone difficili da raggiungere

Finitura uniforme

Utensili



Sicurezza



Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002 .

Utilizzo del prodotto:

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo...

3M

3M Italia SpA
Reperto ASD Abrasivi Industriali

Via Norberto Bobbio,21
20069 – Pioltello Milano
Tel: 02 7035 2529

Fax: 02 93660172

Data Sheet: CP-UW

Issued 06/11

© 3M 2011. All rights reserved.