

# 3M™ HS-DC Clean and Finishing

Dischi High Strength per sbavatura leggera di bordi, angoli, profili



## Specifiche tecniche

|            |   |
|------------|---|
| Minerale   | Ossido di alluminio   |
| Grane      | Tipo A (rosso scuro) : MED, VFN                                     |
| Dimensioni | 180 mm x 20 mm<br>200 mm x 8 mm<br>200 mm x 20 mm<br>300 mm x 50 mm |

## Formati Disponibili



## Prodotti correlati



PN : 07947



PN : 25129

## Applicazioni

Lavorazione su metalli, in operazioni di opacizzazione o ripresa di satinatura. Preparazione delle superfici di materiali plastici, metalli e altre tipologie prima di effettuare un incollaggio con adesivo in pasta.

## Raccomandazioni

| Diametro | Velocità massima | Velocità di lavoro |
|----------|------------------|--------------------|
| 180      | 3300             | 2800               |
| 200      | 3000             | 2600               |
| 300      | 2800             | 2400               |

# 3M™ HS-DC Clean and Finishing

## Caratteristiche

Supporto in tessuto non tessuto Scotch-Brite tridimensionale

Supporto in Nylon

Riduzione tempi di lavorazione e scarti

Supporto ad alta resistenza con ossido di alluminio

## Vantaggi

Uniformità di cosparsione del minerale, altra conformabilità

Assenza di elementi metallici

Struttura aperta antintasante

Granuli abrasivi molto tenaci ideali per operazioni di sbavatura

## Benefici

Finiture costanti e ripetibili

Superfici metallicamente pure

Costruzione tridimensionale tessuto non tessuto Scotch-Brite

Elevata aggressività ed ottima tenuta sui bordi

## Utensili



## Sicurezza



## Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002 .

### Utilizzo del prodotto:

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.



**3M Italia SpA**  
**Reparto ASD Abrasivi Industriali**

Via Norberto Bobbio,21  
20069 – Pioltello Milano

Tel: 02 7035 2529

Fax: 02 93660172

Data Sheet: HS-DC

Issued 06/11

© 3M 2011. All rights reserved.