



# 3M 366L

## I.M.F.F Imperial Microfinishing Film



### Fiche Technique Micro et Super Abrasifs

Septembre 2011

Dernière version : Janvier 1998

#### Construction

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <i>Support:</i>                       | Polyester extrudé<br>3 mil (0,075 mm)     |
| <i>Liant :</i>                        | Résine dure                               |
| <i>Minéral:</i>                       | Oxyde d'aluminium                         |
| <i>Traitement Spécial:</i>            | Free-Cut, Hookit™ - Système d'attache     |
| <i>Construction:</i>                  | Electrostatique (Open coat et Close coat) |
| <i>Gamme de grain<br/>(en Micron)</i> | 120, 150, 180                             |

#### Formes Disponibles



| Faits de base                    | Avantages   | Bénéfices   |
|----------------------------------|---|---|
| Support polyester                | - Parfaitement plan<br>- Non compressible<br>- Résistant à la déchirure | - Finition uniforme<br>- Meilleure coupe<br>- Durée de vie beaucoup plus longue que le papier |
| Calibrage des grains très précis | Répartition granulométrique optimale                                    | Etats de surface parfaitement homogènes   |
| Free-Cut                         | Réduit la charge  | Très bonne finition   |
| Construction électrostatique     | Orientation des grains abrasifs   | Coupe optimale du grain abrasif   |
| Un support film très résistant   | Résistant à la déchirure  | Efficacité à moindre coût   |
| Hookit™ Système d'attache        | Echange rapide de l'outil   | Economie du temps et de l'argent  |

# 3M 366L

## Champs d'application:

### Matériaux

Les matériaux (Corian™, Surell™), Plastiques, Acryliques, Lacque.

### Applications

Mobilier, Fenêtres, Dessus des surface planes, Sanitaires.

### Accessoires

3M Hand Pad 5791, D 150mm

3M Back up Pad 7389, D 150mm x 5/16"

3M Back up Pad 5876, D 150mm x 5/16", 600A

3M Back up Pad 9536, D 150mm x M8 und 5/16", 600A

### Recommandations

Spécialement conçu pour être utiliser sur des machines protatives sur le Corian™ et d'autres matières.

### Instructions de sécurité



### Certification

Toutes les usines 3M sont certifiées ISO 9001.  
La plupart de nos usines sont également certifiées ISO 14001 (Environnement).

*NB : Les éléments énoncés dans le présent document sont le fruit d'essais laboratoire effectués par 3M. Il convient d'évaluer la parfaite adéquation de ce produit à votre application avant toute utilisation. Toutes questions relatives à la garantie et aux responsabilités sont jugées selon les conditions de vente générales de 3M, sauf exception.*



3M France  
Solutions Abrasives pour l'Industrie  
Boulevard de l'Oise  
95006 Cergy-Pontoise Cedex  
France  
[www.3m.fr/abrasifs](http://www.3m.fr/abrasifs)

Centre Information Clients

► N°Azur 0 810 331 300

Prix d'un appel local

[www.3m.fr](http://www.3m.fr)