



SL-DH

Disque non tissé Scotch Brite™ sur support auto agrippant (Hookit™) pour l'arasage et le traitement de surface

Fiche technique Scotch-Brite™

Septembre 2011

Dernière version: Avril 2006

Construction

Grains:

Type A GROS HD (Heavy Duty)
GROS SD (Super Duty)

Dimensions:

Diamètres: 100 mm x NH (sans alésage)

115 mm x NH
125 mm x NH
150 mm x NH
178 mm x NH
115 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
178 mm x 22 mm

Machines



Caractéristiques	Avantages	Benefices
Construction souple tri-dimensionnelle	Coupe contrôlée	Usage facile, respect des géométries, fini parfait.
Structure ouverte	Ne chauffe pas, ne se charge pas	Durabilité. Pas d'oxydation de la pièce
Attachement auto-agrippant	Changement rapide	Forte productivité
Pulvérisation importante de grains abrasifs	Forte coupe	Forte productivité

SL-DH

Matériaux

Acier, acier inoxydable, métaux non ferreux

Applications

Arasage de petites soudures, désoxydation des surfaces, polissage, ébavurage et rayonnage des arrêtes

Accessoires

Plateau 3M auto agrippant du diamètre correspondant

Vitesses d'utilisation

Diamètre mm	Vitesse Maximum d'utilisation m/s	Vitesse Maximum d'utilisation tr/mn
100	94	18 000
115	78	13 000
125	65	10 000
150	62	8 000
178	60	6 500

Protections individuelles



Certification

Toutes les usines 3M sont certifiées ISO 9001.
La plupart de nos usines sont également certifiées
ISO 14001 (Environnement).

Notice importante:

N.B : Les éléments énoncés dans le présent document sont le fruit d'essais effectués par 3M en laboratoire. Il convient d'évaluer la parfaite adéquation de ce produit à votre application avant toute utilisation. Toutes questions relatives à la garantie et aux responsabilités sont jugées selon les conditions de ventes générales de 3M, sauf exception.

3M

3M France

Solutions Abrasives pour l'Industrie

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
France

www.3m.fr/abrasifs

Centre Information Clients

 N°Azur 0 810 331 300

Prix d'un appel local

www.3m.fr