

Boletim Técnico

ÓCULOS DE SEGURANÇA 3M KX
C.A.: 13187



CARACTERÍSTICAS:

Óculos de segurança KX, com visor, apoio nasal e proteção lateral injetados em uma mesma peça. Visor em policarbonato e hastes em nylon, as hastes são ajustáveis para maior conforto do usuário. Adapta-se a diferentes tamanhos de rosto. O visor possui a exclusiva camada DX, com tratamento anti-risco, anti-embaçante e antiestática, para maior durabilidade do produto e conforto do usuário. Disponíveis nas tonalidades incolor e cinza.

PESO APROXIMADO:

32 Gramas.

DESEMPENHO:

Atende às normas: ANSI Z87.1:1989 e ANSI Z87.1:2003. Aprovados para proteção aos olhos contra impactos de partículas volantes de velocidade até 45,7 m/s. No caso dos visores cinza também são indicados para luminosidade intensa frontal. A tonalidade do visor cinza indica que ele seria tonalidade 3.0, porém não atende aos requisitos de transmitância para radiação infravermelha, sendo portanto uma lente para uso especial.

UTILIZAÇÕES:

Em construção civil, indústrias químicas e petroquímicas, mineração e indústrias em geral, onde haja a necessidade de proteger os olhos contra impactos, no caso do visor cinza, poderá ser utilizado em ambientes com muita luz visível.

Deve ser utilizado mediante o conhecimento e aprovação das áreas de Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho ou responsável pela empresa.

Por se tratar de um EPI é de uso pessoal e intransferível.

EMBALAGEM:

Caixa com 20 peças.

CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM:

O equipamento deve ser mantido em local limpo, na embalagem original, em ambientes livres da luz solar, de vapores de solventes, poeiras e em temperatura ambiente.

VIDA ÚTIL:

Variável conforme a condição de uso e higiene. Inspeção sempre antes de cada uso, quanto a danos e desgaste. Se o visor estiver defeituoso rachado ou riscado, ou se sofrer algum impacto substitua-o por novo. Não tente repará-lo.

3M Saúde Ocupacional

Disque Segurança: 0800 550705

www.3Mepi.com.br

www.youtube.com/3Mepi

Revisado em Outubro 2011

3M

Boletim Técnico

LIMITAÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS:

Os óculos de segurança oferecem proteção limitada contra radiação luminosa e moderada contra riscos de impactos. Se os óculos se danificarem durante o uso, abandone a área imediatamente. Se o visor estiver defeituoso rachado ou riscado, substitua-o por novo. Não tente repará-lo. Nunca modifique ou altere este produto ou seu modo de uso. Não utilize como proteção para radiações de solda ou operações similares, pois os visores cinza somente oferecem proteção limitada contra luz solar e outras fontes de luz. Não utilize para respingos químicos ou para exposição a vapores químicos. Os óculos de segurança não devem ser usados para obter proteção, entre outros perigos, contra esportes, jogos de combate simulado ou lasers.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA:

Lave completamente as partes com solução de sabão comprovadamente neutro. Enxágüe com água abundante. Seque com pano limpo e macio. Não use solventes ou outros produtos químicos para limpeza.

COMPOSIÇÃO:

Lentes: Policarbonato.

Hastes: Nylon.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES e assistência em relação aos Produtos de Segurança e Proteção à Saúde 3M, entre em contato com seu representante local da 3M ou ligue para o Disque-Segurança 3M pelo 0800-0550705.