

Boletim Técnico

ÓCULOS DE SEGURANÇA 3M VISION 7000 C.A.: 18081



CARACTERÍSTICAS:

Óculos de segurança com tratamento anti-risco, constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor ou cinza, com hastes tipo espátula, que permitem o ajuste em quatro estágios. Uma peça de plástico rígido preto, em formato de "V", com canaleta, são encaixadas ao visor e possui quatro pinos plásticos para o encaixe de um apoio nasal de plástico maleável preto.

Cor: hastes pretas; lentes incolor ou cinza.

PESO APROXIMADO:

27 Gramas.

DESEMPENHO:

Estes óculos foram testados pelo Laboratório de testes de EPI's da Fundacentro de acordo com Norma Técnica ANSI Z87.1:1989.

Foram aprovados em ensaios de impactos como proteção para impactos de baixa energia para velocidades de até 45m/s.

Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes.

No caso dos visores cinza e verde, são indicados para proteção contra luminosidade intensa.

Os visores cinza atendem os requisitos da norma para filtragem de raios UVB e UVA.

OBS.: a transmitância luminosa do visor cinza indica que ela seria de tonalidade 3, porém, ela não atende ao requisito de transmitância no infravermelho para esse número de tonalidade. Portanto segundo a norma, é lente para propósitos especiais e não deve ser utilizada para proteção contra radiação infravermelha.

INDICAÇÃO DE USO:

Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impacto de partículas volantes e luminosidade intensa no caso dos visores cinza. Deve ser utilizado mediante o conhecimento e aprovação das áreas de Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho ou responsável pela empresa.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM:

Deve ser mantido em local fresco, limpo, seco, evitando-se umidade e exposição a contaminantes. De preferência manter o produto na embalagem original.

VIDA ÚTIL:

Variável conforme as condições de uso e higiene. Inspeção sempre antes de cada uso, quanto a danos e desgaste. Se o visor estiver defeituoso rachado ou riscado, ou se sofrer algum impacto substitua-o por novo. Não tente repará-lo.

Boletim Técnico

CUIDADOS:

Para uma maior durabilidade, lave-o com água e sabão neutro, enxugando com um tecido ou papel macio. Evite deixar os óculos de proteção com as lentes viradas sobre as superfícies que possam arranhar ou marcar as lentes. Óculos com lentes arranhadas ou marcadas devem ser substituídos. Evite ainda o contato com solventes, ácidos e fonte de calor.

Para desinfecção use uma solução a 1% de hipoclorito de sódio.

LIMITAÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS:

- ✚ Este produto irá prover proteção contra impacto de partículas volantes.
- ✚ Não utilize se as lentes estiverem defeituosas, rachadas ou riscadas.
- ✚ Nunca modifique ou altere este produto ou seu modo de uso.
- ✚ Não utilize contra radiações de operações de solda ou operações similares. As lentes cinza oferecem proteção limitada contra luz solar e/ou outras fontes de luz,
- ✚ Não oferece proteção contra radiações nocivas de luz azul e radiações laser.
- ✚ Não utilize contra respingos químicos ou em exposições de vapores de solventes.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES e assistência em relação aos Produtos de Segurança e Proteção à Saúde 3M, entre em contato com seu representante local da 3M ou ligue para o Disque-Segurança 3M pelo 0800-0550705.