

PELLICOLE 3M PER LA STAMPA DIGITALE, APPLICAZIONI PER INTERNI ED ESTERNI

	APPLICAZIONE*	SUPERFICIE	PROTETTIVO	ADESIVO	DURATA NON STAMPATO	MATERIALE
Applicazioni lungo termine: 3M™ Controltac™						
IJ 380-10 - bianco	Decorazione integrale di automezzi	Curve complesse; corrugazioni	SC 8580	Permanente, pigmentato grigio	10 anni	0,05 mm fuso
IJ 180-10C e IJ 180C v3 1/2/3 - bianco, lucido	Pubblicità istituzionale	Piane; curve; rivetti	SC 8519 SC 8520	Permanente, pigmentato grigio	10 anni	0,05 mm fuso
IJ 160-10C 1/2 bianco, semi opaco	Pubblicità istituzionale	Piane; rivetti	SC 8519 SC 8520	Rimovibile, pigmentato grigio	8 anni	0,10 mm calandrato polimerico
Applicazioni medio-lungo termine: 3M™ Scotchcal™ Serie 40, Serie 70, Serie 170						
IJ 170C v3 - 10 bianco, lucido	Pubblicità istituzionale	Piane; curve; rivetti	SC 8519 SC 8520	Permanente, pigmentato grigio	8 anni	0,05 mm fuso
IJ 70-10 - bianco, lucido	Applicazioni di media durata. Stampa a solvente, eco-solvente e UV	Piane; leggermente curve; rivetti	IJ 70-114	Permanente, pigmentato grigio	8 anni	0,05 mm fuso
IJ 70-114 trasparente, lucido		Piane; leggermente curve; rivetti	IJ 70-114	Permanente, trasparente	8 anni	0,05 mm fuso
Controltac™ 3545C1/2 bianco, opaco	Applicazioni di media durata per interno. Stampa a solvente e UV. Pellicola non PVC	Piane; leggermente curve	IJ 40-114/8908 8909	Rimovibile, pigmentato grigio	5 anni	0,10 mm PE/PP estruso
IJ 40C-10 - bianco, lucido / IJ 40C-20 - bianco, opaco	Applicazioni di media durata. Stampa a solvente, eco-solvente e UV	Piane	IJ 40-114/124	Permanente, pigmentato grigio	5 anni	0,075 mm calandrato, polimerico
IJ 40C-10R - bianco, lucido / IJ 40C-20R - bianco, opaco		Piane	IJ 40-114/124	Rimovibile, pigmentato grigio	5 anni	0,075 mm calandrato, polimerico
IJ 40-10 - bianco, lucido		Piane	IJ 40-114/124	Permanente, pigmentato grigio	5 anni	0,075 mm calandrato, polimerico
IJ 40-10R - bianco, lucido / IJ 40-20R - bianco, opaco		Piane	IJ 40-114/124	Rimovibile, pigmentato grigio	5 anni	0,075 mm calandrato, polimerico
IJ 40-114 - trasparente, lucido	Trasparente, può essere utilizzato come protettivo	Piane	IJ 40-114/124	Permanente, trasparente	5 anni	0,075 mm calandrato, polimerico
Applicazioni breve-medio termine: 3M™ Scotchcal™ Serie 20 e Serie 25						
IJ 25-10R - bianco, lucido	Applicazioni promozionali, stampa a solvente, eco-solvente e UV	Piane	IJ 25-114	Rimovibile, pigmentato grigio	3 anni	0,10 mm calandrato monomero
IJ 25-20R - bianco, opaco		Piane	IJ 25-114	Rimovibile, pigmentato grigio	3 anni	0,10 mm calandrato monomero
IJ 20-10R - bianco, lucido		Piane	IJ 20-114R/124	Rimovibile, pigmentato grigio	2 anni	0,07 mm calandrato monomero
IJ 20-20R - bianco, opaco		Piane	IJ 20-114R/124	Rimovibile, pigmentato grigio	2 anni	0,07 mm calandrato monomero
IJ 20-114R - trasparente, lucido	Può essere utilizzato come protettivo e per grafiche retroilluminate	Piane	IJ 20-114R/124	Rimovibile, trasparente	2 anni	0,07 mm calandrato monomero
Applicazioni speciali						
Grafiche per pavimenti: Controltac™ IJ 162-101 bianco, opaco	Grafica antisdrucchiolo per pavimento per interni se laminato con SC 3645	Piane	SC 3645	Rimovibile, pigmentato grigio	1 anno	0,10 mm calandrato polimerico
Grafiche perforate per vetrate: Scotchcal™ Perforato 8173 - bianco, lucido	Permette la visione in un solo senso (One Way). Per applicazioni su trasporto pubblico, palazzi, vetrate	Piane	SC 8914	Rimovibile, trasparente	1 anno	0,145 mm calandrato polimerico
Scotchcal IJ 3650-10 bianco, semilucido	Settore Petroliero**	Piane, curve, rivetti	SC 8519 SC 8520	Permanente, pigmentato grigio	5 anni	0,05 mm fuso
Traslucente: Scotchcal™ Translucent IJ 3630-20 traslucida, opaco	Grafiche retroilluminate	Piane	SC 8519 SC 8520	Rimovibile, trasparente	Permanente, trasparente 10 anni	0,05 mm fuso
Rifrangente: Scotchlite™ 680-10 CRE 1/2 bianco, lucido	Decorazioni rifrangenti su veicoli e cartelli	Piane, leggermente curve, rivetti	SC 8519 SC 8520	Rimovibile, trasparente	8 anni	0,175 mm composito



Commercial Graphics
3M Italia S.p.A.
 Via N. Bobbio, 21
 20096 Pogliano MI
 Tel 02.7035.2403
 Fax 02.7005.8174
 E-mail: itgraphics@mmm.com

- 1) Controltac™ : tecnologia 3M esclusiva che permette di riposizionare la pellicola per facilitare l'applicazione di grafiche di grande formato.
- 2) Comply™ : i microcanali nell'adesivo permettono all'aria di fuoriuscire per applicazioni più facili e veloci, senza bolle o grinze.
- 3) Comply™ v3 : microcanali invisibili.

*TUTTI I FILM SONO ADATTI PER TRASPORTO PUBBLICO, VEICOLI, PANNELLI, FIERE (A SECONDA DELLA DURATA E DELLA SUPERFICIE).
 ** Resistenti a brevi spillaggi di idrocarburi. Per maggiori informazioni contattare il servizio tecnico.

www.soluzionigrafiche3m.it

© 3M 2010. Tutti i diritti riservati.

3M Commercial Graphics



Soluzioni per la stampa digitale

Il vostro sistema di stampa è una componente importante nel processo di produzione di una grafica. L'utilizzo di materiali di alta qualità assicura la realizzazione di grafiche di livello superiore. L'ampia gamma di prodotti 3M permette di sfruttare al meglio le potenzialità del vostro sistema di stampa e soddisfare le esigenze dei vostri clienti.





Soluzioni durevoli e affidabili per applicazioni in interni ed esterni

La qualità 3M.

I prodotti per la stampa digitale 3M si contraddistinguono per le loro eccellenti proprietà. L'alta qualità dei film, dei liner e degli adesivi assicura una lavorazione senza problemi in fase di stampa. Inoltre, i prodotti 3M sono estremamente durevoli e mantengono elevate qualità e prestazioni per tutto il periodo di applicazione e di utilizzo.

Questo grazie ai controlli di qualità 3M. Tutti i film 3M vengono prodotti con la massima cura ed attenzione, e sono costantemente testati dal rigoroso sistema di controllo qualità 3M.

In aggiunta 3M offre un pacchetto di servizi completo che spazia dal supporto tecnico come calibrazioni colore, raccomandazioni per materiali e applicazioni, a test di qualità sui materiali e seminari sulle tecniche adesive e applicative in collaborazione con i propri partner.


Per ottenere i migliori risultati basta utilizzare i prodotti 3M secondo le indicazioni fornite da 3M nei rispettivi bollettini tecnici. La vita utile di una grafica varia a seconda della durata del materiale, del tipo di applicazione, dell'area climatica in cui il materiale viene utilizzato.

Le idee innovative necessitano di prodotti di qualità.

La varietà della gamma prodotti 3M è la base per idee innovative. Applicazioni premium e promozionali per l'outdoor advertisement, flotte, insegne, decorazioni indoor, grafiche per pavimenti, vetrine e grafiche rifrangenti sono solo alcuni esempi delle infinite possibilità di realizzazioni.

Performance e compatibilità.

3M si assicura che stampanti, software e inchiostri siano compatibili con i propri prodotti. I prodotti 3M sono studiati e sviluppati per essere utilizzati con ottime prestazioni con la maggior parte dei sistemi di stampa digitale presenti oggi sul mercato: Mutoh, Roland, Mimaki, HP, Seiko, etc...



3M METTE A DISPOSIZIONE I PROFILI COLORE ICC E BOLLETTINI TECNICI PER SETTARE AL MEGLIO I SISTEMI DI STAMPA IN BASE AL TIPO DI MATERIALE UTILIZZATO.
Visita il sito: www.soluzionigrafiche3m.it

