

Casques durs 3M^{MC} de série H-700 avec capteur Uvicator^{MC}



Capteur sensible au soleil pour un casque dur plus sécuritaire



Grâce au capteur Uvicator^{MC}, vous saurez que votre casque dur a été exposé au soleil trop longtemps.


Les casques durs professionnels protègent l'utilisateur en absorbant l'énergie des chocs. Au fil du temps, les rayons UV du soleil peuvent fragiliser la calotte d'un casque dur et en compromettre la capacité à protéger l'utilisateur. Toutefois, les casques durs 3M^{MC} de série H-700 avec capteur Uvicator^{MC} vous permettent de savoir quand les remplacer pour cause d'exposition prolongée aux rayons UV. Lorsqu'ils sont exposés aux rayons UV depuis un certain temps, leur capteur passe du rouge au blanc, avertissant ainsi l'utilisateur que le moment est venu de les remplacer. En outre, ces casques durs légers, primés et innovateurs offrent les mêmes caractéristiques et le même rendement que les autres casques durs de série H-700, mais avec l'ajout du capteur Uvicator, ils constituent un choix encore plus judicieux en matière de confort et de protection accrue.



Confort et rendement reconnus Maintenant dotés du capteur Uvicator^{MC}

Les casques durs 3M^{MC} de série H-700 offrent légèreté, protection et durabilité pour un confort prolongé. Grâce au nouveau capteur Uvicator, les travailleurs disposent d'un moyen facile de déterminer le niveau d'exposition solaire de leur casque, ce qui leur permet de savoir quand le remplacer. En outre, ces casques présentent une conception compacte, offrant ainsi stabilité et équilibre, et sont munis de fentes pour accessoires convenant aux protecteurs d'oreilles, aux pièces faciales, aux écrans faciaux et aux masques pour soudeurs de 3M. Les casques durs de série H-700 avec capteur Uvicator sont offerts avec ou sans ventilation, uniquement avec une coiffe à cliquet.

Les casques durs 3M de série H-700 sans ventilation répondent aux exigences de la norme Z94.1-05 de la CSA relative aux casques de type 1, classe C, G et E tandis que les casques durs 3M de série H-700 avec ventilation répondent aux exigences de la norme Z94.1-05 de la CSA relative aux casques de type 1, classe C.



Soyez à l'affût de votre niveau d'exposition aux rayons UV.

Le niveau d'exposition aux rayons UV varie considérablement entre les différentes régions du pays. Les travailleurs qui se trouvent dans des régions où le niveau d'exposition aux rayons UV est élevé doivent changer de casque dur plus fréquemment pour s'assurer de bénéficier d'un rendement optimal.

© METEO TEST; les résultats ci-dessus ont été obtenus par l'entremise du site www.meteonorm.com.

Numéro de produit	Description (qté/caisse d'exp. – 20 unités/caisse)	Couleur	CUP (caisse)
H-701R-UV	Casque dur 3M ^{MC} avec capteur Uvicator ^{MC}	Blanc	100 78371 65550 8
H-702R-UV	Casque dur 3M ^{MC} avec capteur Uvicator ^{MC}	Jaune	100 78371 65551 5
H-703R-UV	Casque dur 3M ^{MC} avec capteur Uvicator ^{MC}	Bleu	100 78371 65552 2
H-704R-UV	Casque dur 3M ^{MC} avec capteur Uvicator ^{MC}	Vert	100 78371 65553 9
H-709R-UV	Casque dur 3M ^{MC} avec capteur Uvicator ^{MC}	Jaune vif	100 78371 65554 6
H-701V-UV	Casque dur 3M ^{MC} avec capteur Uvicator ^{MC} et ventilation	Blanc	100 78371 65555 3
H-702V-UV	Casque dur 3M ^{MC} avec capteur Uvicator ^{MC} et ventilation	Jaune	100 78371 65556 0
H-703V-UV	Casque dur 3M ^{MC} avec capteur Uvicator ^{MC} et ventilation	Bleu	100 78371 65557 7
H-704V-UV	Casque dur 3M ^{MC} avec capteur Uvicator ^{MC} et ventilation	Vert	100 78371 65558 4

Tous les casques durs de série H-700 avec capteur Uvicator sont dotés d'une coiffe à cliquet à 4 points.

3M

Division des produits d'hygiène industrielle et de sécurité environnementale
Compagnie 3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1
www.3m.com/safety

Pour obtenir de plus amples renseignements au Canada

Service technique : 1 800 267-4414
Centre de communication-client : 1 800 364-3577
Internet : 3M.ca/safety

3M et Le pouvoir de protéger votre monde sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. Veuillez recycler. Imprimé au Canada.
© 3M, 2012. Tous droits réservés. 1204-01054F

Le capteur Uvicator indique l'état du casque dur

NEUF



USÉ



À REMPLACER



Caractéristiques des casques durs de série H-700

- Capteur UV Uvicator
- Coiffe à cliquet confortable avec réglage de la hauteur
- Sangle à 6 points en option
- Protège-front remplaçable
- Ventilation en option
- Choix de logos personnalisés
- Conformité avec les normes de la CSA applicables (lorsqu'ils sont portés normalement ou retournés).
- Bord court améliorant la visibilité vers le haut.
- Fentes permettant la fixation d'accessoires.

Utilisations possibles des casques durs de série H-700

- Exploitation minière
- Travaux de construction
- Travaux routiers
- Travaux forestiers
- Activités d'exploitation gazière et pétrolière
- Travaux industriels intenses et légers

Couleurs offertes

Jaune		Vert	
Bleu		Jaune vif	
Blanc			

Fabriqué aux É.-U. avec des matériaux d'origines diverses.

MISE EN GARDE!

Les casques durs 3M^{MC} de série H-700 ne procurent qu'une protection limitée. Une mauvaise utilisation ou tout manquement aux mises en garde et aux directives d'utilisation peut provoquer des blessures graves ou la mort. Pour obtenir des renseignements sur l'utilisation adéquate de ces produits, consulter son superviseur ou communiquer, au Canada, avec le Service technique de la Division des produits d'hygiène industrielle et de sécurité environnementale de 3M au 1 800 267-4414.