

3M Marchés de l'Architecture

Décoration de vitrages de haute qualité.

Collection 2017-2018





Les films 3M™ pour la décoration de vitrages sont des solutions d'avant-garde. Leur design exclusif correspond aux dernières tendances du marché de l'Architecture. Ici, élégance et originalité se marient avec qualité.

- Durable
- Simple à mettre en œuvre
- Facile à entretenir



Décoration de vitrages

Le verre est un élément essentiel dans la construction de nouveaux bâtiments. Synonyme de transparence, de clarté et d'élégance, il fait vivre la lumière naturelle et apporte un confort visuel. Sur le lieu de travail, le verre crée un lien visuel avec le monde extérieur dont les effets sur le bien-être et l'efficacité des collaborateurs sont désormais prouvés.

Confidentialité, intimité, esthétisme ou communication ?

Quelles que soient vos exigences, 3M propose aujourd'hui un vaste choix de films créatifs pour la décoration de vitrages.

Sommaire

Les solutions 3M	4
Collections 3M™ FASARA™	6
Textures et papier japonais	8
Nature	10
Lignes	12
Effets de dégradé	14
Motifs géométriques	16
Effets glacés	18
Trames horizontales	20
Prismes et points	22
3M™ Scotchcal™ 7725	24
3M™ Scotchcal™ 5525 / 5525C	26
3M™ Films dichroïques	28

Nos solutions

Grâce à l'étendue de la gamme des films 3M™ pour la décoration de vitrages, les clients peuvent personnaliser leurs espaces vitrés selon leurs exigences. En plus d'un résultat de haute qualité, les films sont simples à mettre en oeuvre, adhèrent rapidement et peuvent être retirés si nécessaire.

Durable

L'expertise 3M en adhésif vous assure une application réussie et durable sur de nombreux supports vitrés.

Conformable

Les films 3M pour vitrages sont parfaitement adaptés aux applications intérieures et extérieures. Les matériaux sont étonnamment conformables, faciles à appliquer et peuvent être retirés si besoin.

Economique

Esthétiquement proches du verre gravé, poli, texturé ou sablé, leurs coûts sont plus abordables



que ceux des vitrages spéciaux. L'application des films pour vitrages 3M™ FASARA™, 3M™ Cristal et 3M™ Dichroïques permet de réaliser des projets rapidement et à moindres coûts. Les films peuvent être appliqués sur place, sans fermeture ni perte d'exploitation.

Pour chaque domaine, une solution


Les domaines d'application sont presque illimités :

- Centres commerciaux, showrooms, décoration de magasin
- Banques, compagnies d'assurance, bureaux, agences
- Hôtels, restaurants, cafés, bars
- Mairies, écoles, cliniques, cabinets médicales
- Espaces bien-être, spas...

Ces films peuvent également personnaliser, au bureau comme à la maison, les portes et les murs en verre, les miroirs et les fenêtres, les salles de conférence, les halls, les cages d'escalier...





The background of the image is a blurred office space. On the left, there are large windows that look out onto a green landscape. In the foreground, there are dark, out-of-focus shapes that appear to be office chairs or desks. On the right side of the image, there is a vertical dark wooden panel with a visible grain. A large, white, thin-lined diamond shape is superimposed over the image, with its center containing the text.

Un choix infini

Collection 3M™ FASARA™

La collection 3M™ FASARA™ propose une gamme de films décoratifs en polyester de haute qualité, parfaitement adaptée pour combiner lumière et intimité. Celle-ci est disponible dans 100 motifs exclusifs et raffinés. Les salles de conférence et les espaces de travail sont privatisés de manière simple et élégante. Ces films offrent également un avantage en matière de sécurité car ils évitent la dispersion des éclats de verre en cas de bris de glace et réduisent les rayons UV de plus de 99%.

Informations produit

- Film polyester hautement transparent et durable
- Adhésif acrylique sensible à la pression (repositionnable)
- Épaisseur de 0,075 mm à 0,153 mm
- Classement feu M1
- Rouleaux de : 1,27 m x 30 m

Entretien

Aucun entretien n'est requis. Si besoin, nettoyez simplement à l'eau sans produits abrasifs

Garantie

Jusqu'à 10 ans

Retrouvez toutes les informations, vidéos, informations techniques sur le site : www.3M.fr/architecture



Famille	Nombre de design
Textures et papier japonais	21
Nature	4
Lignes	16
Effets de dégradé	16
Motifs géométriques	6
Effets glacés	16
Trames horizontales	7
Prismes et points	10



Un parfum d'Orient

3M™ Fasara™

Textures et papier japonais

Trame de lin, papier de riz. Quand la tradition des motifs inspirés de l'Orient et le must de la technologie adhésive 3M se rencontrent, ils créent des ambiances nouvelles et originales à travers le design et le raffinement du verre.



Canvas Champagne Gold



Sensai Linen Champagne Gold



Grain Champagne Gold



Buckram




Burlap Champagne Gold




Grain Silver



Sensai Linen




Weave Pearl



Weave Pearl + Dark Gray



Buckram Pearl + Gray



Burlap



Linen



Linen Crystal



Vega



Canvas



Sagano



Yamato



Rikyu



Safu



Kenun




Altair

The background is a dark blue wood-grain texture. A large, white-outlined triangle is positioned on the left side, pointing towards the center. A thin, vertical blue line runs along the right edge of the image. The text "L'essence de la nature" is centered within the white triangle.


L'essence
de la nature

3M™ Fasara™ Nature

Quatre nouveaux designs originaux inspirés de la nature pour une ambiance zen si caractéristique des paysages préservés.




Pyrgos



Frost Walnut



Straight Washi



Frost Walnut Smoke



Des lignes
élégantes

3M™ Fasara™ Lignes

L'association de lignes verticales de largeur et de densité chromatique différente, permet de donner une touche moderne aux cloisons, portes et rambardes en verre.



Fusion Pearl



Fine String




String



Wind



Safari




String Reverse




Fine




Arpa Crystal



Nokto



Radius



Shutie



Shutie Black



Arpa



Arpa Black



Seattle




Seattle Fine

A modern office interior with glass partitions and a large window. The scene is viewed through a glass pane, showing a bright, airy space with greenery visible outside. The image has a blue tint and a halftone dot pattern. A large white triangle is overlaid on the right side of the image.


Des nuances de style

3M™ Fasara™ Effets de dégradé


Ces films offrent l'élégance d'un dégradé allant de l'opacité à la transparence totale, tout en préservant l'intimité.



Diamond Ghost Reflect



Diamond Reflect




Diamond




Cloud




Illumina Black



Sabrina




Venetian




Robe



Illumina




Illumina-G




Aerina



Lontano



Tsurugi



Illumina Silver



Illumina Silky-W



Illumina Silky-S

The background features a complex geometric pattern of blue and white squares and triangles, creating a textured, crystalline effect. A large, white, right-angled triangle is superimposed on the left side of the image, with its hypotenuse running diagonally from the top left towards the bottom right. The text is positioned in the lower right quadrant, within the white triangle.

Ambiance
contemporaine

3M™ Fasara™ Motifs géométriques

L'interprétation contemporaine de mailles métalliques, grilles et formes géométriques.




Grid Reflect




Chain Mesh Reflect




Cut Glass Pearl



Grid



Cut Glass



Cut Glass Silver

A modern office interior featuring glass partitions and a view of greenery. The space is bright and airy, with large windows and glass walls. The ceiling has track lighting and recessed lights. The floor is covered in a dark carpet. A white wall with a window is visible on the right. The text "Une touche satinée" is overlaid on the image.

Une touche satinée

3M™ Fasara™ Effets glacés

Un choix de motifs qui subliment l'élégance et le raffinement du verre.



Essen



Lausanne



Oslo



Chamonix



Opaque White



Glace



Fine Crystal



Matte Crystal i/2



Opaque Black



Milky White



Milky Milky



Milky Crystal



Luce



Silver 1



Mare



À géométrie
variable

3M™ Fasara™ Trames horizontales

Les bandes horizontales de dimensions différentes diffusent discrètement un jeu subtil d'ombre et de lumière.



Lattice



Lattice-G



Slat



Slat-G



Pixela



Paracell



Leise



Atmosphère
vintage

3M™ Fasara™ Prismes et points

Variation autour de prismes et de points pour créer une atmosphère fascinante style rétro, laissant passer la lumière.



Prism Noir



Prism Silver



Astral Silver



Cielo



Luna 6



Vista



Luna 9



Aura 9



Shizuku




Kanon




Le charme du cristal

3M™ Scotchcal™ Série 7725


Les films 3M™ Cristal créent un effet saisissant de vitre sablée ou gravée. De la signalétique à la décoration, ces films coulés translucides ont été développés pour créer des décors complexes ou des lettrages en découpe (DAO). Ces films conformables sont la garantie d'un aspect parfaitement homogène, sans retraits et décoloration.




Cristal sablé




Cristal gravé blanc




Cristal gravé rose



Cristal gravé vert



Cristal gravé bleu



Cristal gravé or

Informations produit

- Film coulé adhésif de haute qualité
- Épaisseur : de 0,05 mm à 0,09 mm
- Utilisable avec plotter de découpe même pour de petites lettres
- Pour applications intérieures et extérieures
- Imprimable en numérique ou sérigraphie
- Classement feu M1
- Rouleaux de : 1,22 m x 45,7 m / 1,52 m x 45,7 m

Garantie

Jusqu'à 15 ans

Entretien

Aucun entretien n'est requis. Si besoin, nettoyez simplement à l'eau sans produits abrasifs.

Retrouvez toutes les informations sur le site : www.3M.fr/architecture


Produits	Finitions
7725-314	Cristal sablé
7725-324	Cristal gravé blanc
7725-323	Cristal gravé rose
7725-326	Cristal gravé vert
7725-327	Cristal gravé bleu
7725-331	Cristal gravé or

A photograph of a modern office hallway. On the right, there is a long wall of glass partitions with a frosted, patterned design. The floor is dark and polished, reflecting the light. The ceiling has recessed lighting. The hallway leads to a bright area at the end. The text 'L'intemporel verre dépoli' is overlaid in white on the glass wall.


L'intemporel verre dépoli

3M™ Scotchcal™ Série 5525 / 5525C

Ce film offre une bonne opacité et évite l'éblouissement. Disponible également avec la technologie 3M™ Comply™ pour une pose rapide à sec, sans bulle ni pli.



Dépoli mat



Dépoli brillant

Informations produit

- Film polymère calandré adhésif
- Épaisseur de 0,08 mm
- Utilisable avec plotter de découpe
- Pour applications intérieures et extérieures
- Imprimable en numérique ou sérigraphie
- Classement feu M1
- Rouleaux de : 1,22 m x 50 m / 1,52 m x 50 m

Produits	Finitions
5525-314	Dépoli mat
5525-324	Dépoli brillant
5525C-314	Dépoli mat 3M™ Comply™
5525C-324	Dépoli brillant 3M™ Comply™

Garantie

Jusqu'à 5 ans

Entretien

Aucun entretien n'est requis. Si besoin, nettoyez simplement à l'eau sans produits abrasifs.



Un effet miroir
unique

3M™ Films dichroïques

Avec les films dichroïques, la beauté, la lumière et la couleur associées à la technologie 3M se combinent pour créer un effet visuel étonnant. Utilisez l'aspect iridescent des ailes de papillons avec les films 3M Dichroïques pour créer un effet original en jouant sur les couleurs, l'angle de vision et le type d'éclairage.



Blaze



Chill



Informations produit

- Film Polyester
- DF-PA Adhésif
- Épaisseur de 0,11 mm
- Résistance aux UV
- Rouleaux de : 1,22 m x 30 m

Garantie

Jusqu'à 5 ans

Entretien

Aucun entretien n'est requis. Si besoin, nettoyez simplement à l'eau sans produits abrasifs

Produits	Finitions
DF-PA Chill	Or-Bleu
DF-PA Blaze	Cuivre-Bronze





La gamme de films pour vitrage

3M™ FASARA™ propose un vaste choix de plus de 100 finitions, des plus traditionnelles aux plus contemporaines.

Elles créent des ambiances différentes aux effets et nuances étonnants et inédits.





Pour plus d'informations, visitez le site
www.3M.fr/architecture
ou contactez votre représentant
commercial.



3M France
Solutions Commerciales
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
RCS Pontoise 542 078 555
Internet: www.3Mgraphics.com/fr



3M, Fasara, Scotchcal et
Comply sont des marques
déposées du groupe 3M.
© 3M 2017. Tous droits réservés.