

Scotchcal™ IJ1229-es Perforált Ablakfólia

Leírás

Előnyök

- A grafika tökéletesen látható az egyik oldalról, és emellett kiválóan átlátható marad az üveg a másik oldalról.
- Eltávolítható

Termékcsalád

IJ 1229 Piezo ink jet nyomtatáshoz

Tulajdonságok

Ezek az információk változhatnak. A megadott értékek tipikus értékek, specifikációban nem használhatóak. Győződjön meg róla, hogy ez a legfrissebb tájékoztató. Tekintse át a '3M Vonatkozó Szakirodalma' részt.

Tulajdonság	Leírás
Fólia	Fehér a kép oldalán, a hátoldalán fekete 40% szabad felület, lyukak átmérője 1,6mm
Vastagság (fólia és ragasztó)	0,15-0,17mm
Ragasztó típusa és színe	Átlátszó, eltávolítható,nyomásérzékeny
Hordozó	Polybevonatú papír 170g/m ²
Applikációs felület	Sima
Applikációs anyag	Átlátszó akrill, üveg, polikarbonát, festett fém járműablakok között
Min. applikációs hőm.	12°C
Eltávolítás	Üvegről,akrillról, polikarbonátról
Hőmérsékleti tartomány	-25°C-tól +65°C-ig
Tapadás (üveg)	6N/25mm
Élettartam	3M-től való kézhezvételtől számított 6 hónap (száraz körülmények, hőm.: <32°C)

Tényleges Élettartam

A fólia tényleges teljesítése nagyban függ az applikálandó felület megválasztásától, a felület előkészítésétől, a grafika karbantartásától és az expozíciós feltételektől.

- Minden esetben száraz applikációt alkalmazzon.
- Győződjön meg róla, hogy az applikáció nem ér hozzá az ablak gumitömítéséhez, ez ugyanis csökkenti az esélyét, hogy az ablak szélén összegyűlő nedvességet a grafika elnyelje.
- Összeillesztésnél, amikor az üvegfelületen két grafikai rész találkozik, gondosan illessze a grafikákat egymás mellé, és ügyeljen rá, hogy egyik se fedje a másikat.

Nyomtatatlan fólia élettartama

Nyomtatatlan	6 hónap
--------------	---------

Megjegyzés: A fólia élettartamára vonatkozó megállapítások Európa különböző részein végzett teszteken és az ezekből nyert tapasztalatokon alapulnak. A fólia tényleges teljesítése nagyban függ az applikálandó felület megválasztásától, a felület előkészítésétől, a grafika karbantartásától és az expozíciós feltételektől.

Ha a termékkel kapcsolatos garanciára vonatkozó kérdése van, keresse a 3M Garanciatáblázatot a márkaképviseletnél.

Felhasználási Korlátozások

Az alábbi alkalmazások NEM képezik garancia tárgyát:

- Nem függőleges ablakfelület applikációja
- Nem függőleges ablakfelület applikációjakor győződjön meg róla, hogy a vezető kilátását nem korlátozza
- Például tükröződés-elleni vagy karcálló bevonattal rendelkező üvegfelületek bevonása. Az ilyen felületek megsérülhetnek a fólia eltávolításakor.
- Jó kilátást igénylő applikációk, melyek nem kerültek bevonásra 8914i védőlaminátummal

Scotchcal™ IJ1229-es Perforált Ablakfólia

- Javasolt a jó kilátást igénylő applikációk (mint például járművek ablakainak külső felülete) 8914i védőlaminátummal történő bevonása. Ennek lemulasztása az üveg átláthatóságának romlását vagy torzulását eredményezi, amikor nedves.

A 3M Reklámgrafikai Üzletágának szabályzata kizárja perforált ablakfólia applikálását, ha az a vezető látását zavarhatja és/vagy ha azt a helyi törvények tiltják.

Egyes országok törvényei megsabadják a minimálisan szükséges fényáteresztést, ez pedig korlátozhatja, vagy megakadályozhatja ezeken a helyeken a fólia járműveken történő alkalmazását. Az applikációs szabályok és szabványok ellenőrzése és betartása a felhasználó felelőssége.

Applikációs Ragasztószalagok

Védőlaminátum vagy Védőlakk	Távtartó Szalag	Előmaszkoló Szalag
Nyomtatatlan	SCPS-2	SCPS-100
1920 DR	SCPM-19	SCPM-19
8914i	Ne használja	

Eltávolítás

Az IJ1229-es fólia eltávolítható üvegről, akrillról és polikarbonátról.

Alkalmazzon hőt a grafika eltávolításához. Az üvegfelület tükröződéscsökkentő vagy karcálló bevonata megsérülhet az eltávolítás során.

Fontos Megjegyzés

Jelen ismertető kizárólag tájékoztató jellegű műszaki információkat tartalmaz.

A termékkel kapcsolatos garanciális feltételek és egyéb felelősségre vonatkozó kérdések tekintetében az eladási feltételek az irányadóak, vagy adott esetben a mindenkor hatályos törvényi szabályozás.

Használat előtt a felhasználónak kell meghatároznia a terméknek az adott használati célra való alkalmasságát. Az alkalmazással kapcsolatban minden kockázat és felelősség a felhasználót terheli.

A 3M Vonatkozó Szakirodalma

A 3M minden reklámgrafikai termékéhez nyújt részletes technikai leírást. Ezen felül, termékeink tökéletes felhasználása érdekében további átfogó ismertetőkkal is állunk rendelkezésére.

A további leírásokért és részletes ismertetőkéért kérjük, lépjen kapcsolatba márkaképviseletünkkel.

További Segítség

Ha a 3M Reklámgrafikai termékeivel kapcsolatban további segítségre van szüksége, keressen minket bizalommal:

3M Hungária Kft.

Reklámgrafikai és Közlekedésbiztonsági Üzletág
H-1138 Budapest, Váci út 140.

Levélcím: 1386 Budapest, Pf.: 905.

Telefon: (36-1) 270-7717

Fax: (36-1) 320-0951

E-mail: innovation.hu@mmm.com

Internet: www.3M.hu

Jelen ismertetőben a védjegyek és márkanevek használata amerikai szabványokon alapul. Ezek a szabványok az Egyesült Államokon kívül országonként eltérhetnek.