



7986 MP

Membrane de contact adhésive double protecteur

Fiche technique

Novembre 2015
Dernière version : 2012

Description La membrane de contact adhésive 7986 MP se compose d'un film polyester de 0,250 mm d'épaisseur enduit de part et d'autre de l'adhésif haute performance de type 200 MP munis de deux protecteurs krafts couchés polyéthylène.

	7945 MP Épaisseurs approximatives (mm)
Protecteur : kraft couché polyéthylène de grammage 94,4 g /m2	0,100
Adhésif : acrylique « haute performance » de type 200 MP	0,050
Support : polyester transparent	0,250
Adhésif : acrylique « haute performance » de type 200 MP	0,050
Protecteur : kraft couché polyéthylène de grammage 94,4 g /m2	0,100
Total	0,325

Caractéristiques

- La haute cohésion de l'adhésif permet de résister aux pressions répétées de la membrane de contact.
- La haute cohésion de l'adhésif de type 200 MP apporte une excellente force de cisaillement de l'assemblage.
- L'adhésif de type 200 MP est stable à long terme après exposition aux UV, lumière, produits chimiques et température jusqu'à 149° C.
- Le protecteur kraft couché polyéthylène est stable à l'humidité.
- Le protecteur est enduit d'un revêtement siliconé côté adhésif pour faciliter son retrait.

Propriétés physiques	(Valeur typique à ne pas utiliser à titre de spécifications).						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">7986 MP</th> </tr> <tr> <th>Adhésion initiale</th> <th>(cN /cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pelage à 90° d'une feuille d'aluminium de 0,051 mm d'épaisseur sur acier inoxydable (ASTM D-3330 modifiée, PSTC-3)</td> <td>610</td> </tr> </tbody> </table>	7986 MP		Adhésion initiale	(cN /cm)	Pelage à 90° d'une feuille d'aluminium de 0,051 mm d'épaisseur sur acier inoxydable (ASTM D-3330 modifiée, PSTC-3)	610
7986 MP							
Adhésion initiale	(cN /cm)						
Pelage à 90° d'une feuille d'aluminium de 0,051 mm d'épaisseur sur acier inoxydable (ASTM D-3330 modifiée, PSTC-3)	610						
Homologations	Pour tout renseignement concernant les homologations UL (Underwriters Laboratories), C.S.A. (Canadian Standards Association), A.G.A. (American Gas Association), ou autres du transfert 7986 MP, nous consulter						
Application	Conçu pour séparer les circuits imprimés des claviers souples.						
Utilisation	<ul style="list-style-type: none"> • Pour le laminage utiliser un rouleau caoutchouc sur un rouleau acier avec une pression d'application ferme. Amener l'adhésif sur le substrat au niveau de la zone de jonction de façon à éliminer toute bulle d'air emprisonnée. • Pour la découpe utiliser des instruments tranchants, conçus spécialement pour les adhésifs sensibles à la pression et les matériaux laminés. Il est parfois utile de lubrifier les instruments avec une huile sans résidu pour faciliter la manipulation des produits laminés. Se conformer aux consignes de sécurité propres à la manipulation de ces lubrifiants. 						
Stockage	<p>Stocker dans son emballage d'origine à une température comprise entre 15 et 25°C et un taux d'humidité compris entre 40 et 60%</p> <p>Afin de minimiser les effets de l'humidité sur les produits transformés, emballer le stock découpé dans des sacs en polyéthylène. Le polyéthylène basse densité (0,05-0,1 mm) peut aider à empêcher l'humidité de pénétrer et à stabiliser de taux d'humidité.</p>						
Remarques importantes	<p>Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.</p> <p>Pour utilisation industrielle uniquement. Se référer à la fiche de données de sécurité pour toutes les informations relatives à la protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement sur le lieu de travail avant toute utilisation.</p>						

3M France

Département Solutions colles et adhésifs pour l'industrie
Boulevard de l'Oise, 95006 Cergy Pontoise Cedex
Site : <http://www.3m.fr/collesetadesifs>
Pour toutes informations sur les autres produits 3M

