

A Perfect Finish

3M™ Perfect-It™ Paint Finishing System

DEFECT REMOVAL P1500 OR P2000

To remove dirt nibs and level excess surface texture over large or small areas, use the following fine grade 3M abrasives:

**3M™ Purple Finishing Film Hookit™ Disc, P1500 (PN30667) or
3M™ Purple Finishing Film Hookit™ Disc, P2000 (PN30666)**

- Use dry to highlight surface defects
- Sand out highlighted defects and match surface texture

3M™ Trizact™ Clear Coat Sanding Disc, P1500 (PN02088)

- Dampen disc and entire area to be sanded

SCRATCH REFINEMENT 3000

To reduce compounding time, refine the scratches left after step 1 using the following 3M abrasives:

3M™ Trizact Hookit™ Foam Disc, 3000 (PN02085)

- Use to reduce compounding time
- Dampen disc and entire area to be sanded
- To thoroughly remove previous scratches go over each area **5** times

DA POLISHING 5000 (OPTIONAL)

For the best results and to reduce your buffing time while achieving the ultimate finish, further refine the 3000 scratch using the following 3M abrasive:

3M™ Trizact Hookit™ Foam Disc, 5000 (PN30662)*

- Use to further reduce compounding time
- Dampen disc and entire area to be sanded
- To thoroughly remove previous scratches go over each area **5** times

** 3000 abrasive is required prior to using 5000 abrasive*

COMPOUND

To remove sand scratches completely in the shortest amount of time use the following 3M compound and pads:

3M™ Perfect-It™ EX Rubbing Compound, (PN36060) 1 Qt.

3M™ Perfect-It™ Compounding Pads:

- For fastest cut and less heat use a Perfect-It™ Wool Compounding Pad, PN05753 (Quick Connect) or PN33287 (6 in. Quick Connect)
- To reduce lint and achieve a better finish use a Perfect-It™ Low Lint Compound Pad, PN33279 (Quick Connect) or PN33288 (6 in. Quick Connect)
- Eliminate lint and achieve a finer finish by using a 3M™ Perfect-it™ Foam Compounding Pad, PN05706 or PN33284 (6 in. Quick Connect)
 - Work a 2' x 2' area at a time
 - Suggested buffer speed: 1,200 – 2,000 rpm

POLISH

To remove compound swirl marks use the following 3M polish and pads

3M™ Perfect-It™ EX Machine Polish, (PN06094) 1 Qt.

3M™ Perfect-It™ Machine Polishing Pads:

- For the best finish on all colors use with a black Perfect-It™ Foam Polishing Pad, PN05707 (Quick Connect) or PN33285 (6 in. Quick Connect)
 - Use medium pressure to remove swirl marks
 - Use light pressure to polish
 - Work a 2' x 2' area at a time
 - Suggested buffer speed: 1,200 – 2,000 rpm
 - Wipe with a yellow 3M™ Perfect-It™ Detail Cloth, PN06016

SWIRL ELIMINATION

To eliminate fine swirl marks (even on dark colored vehicles) use the following 3M polish and pads.

3M™ Perfect-It™ EX Ultrafine Machine Polish, (PN06068) 1 Qt.

3M™ Perfect-It™ Ultrafine Machine Polishing Pads:

- For the best finish use with a blue Perfect-It™ Ultrafine Polishing Pad, PN05708 (Quick Connect) or PN33286 (6 in. Quick Connect)
- To eliminate fine swirl marks (even on black colored vehicles) polish with medium pressure
- To produce the finest finish, polish with light pressure
 - **DO NOT BUFF DRY** - leave a wet film on the surface
 - Suggested buffer speed: 1,200 – 2,000 rpm
 - Wipe with a blue 3M™ Perfect-It™ Detail Cloth, PN06020



ORDERING INFORMATION

DEFECT REMOVAL

Part #	Description	Size	Grade	Items/Unit	Units/Case
30666	3M™ Purple Finishing Film Hookit™ Sanding Disc	6"	P2000	50 Discs	4 Boxes
30366	3M™ Purple Finishing Film Hookit™ Sanding Disc	3"	P2000	50 Discs	4 Boxes
02088	3M™ Trizact™ Hookit™ Clearcoat Sanding Disc	6"	P1500	25 Discs	4 Boxes
02094	3M™ Trizact™ Hookit™ Clearcoat Sanding Disc	3"	P1500	25 Discs	4 Boxes
30667	3M™ Purple Hookit™ Finishing Film	6"	P1500	50 Discs	4 Boxes
30367	3M™ Purple Hookit™ Finishing Film	3"	P1500	50 Discs	4 Boxes

SCRATCH REFINEMENT

Part #	Description	Size	Grade	Items/Unit	Units/Case
02085	3M™ Trizact™ Hookit™ Foam Disc	6"	3000	15 Discs	4 Boxes
02087	3M™ Trizact™ Hookit™ Foam Disc	3"	3000	15 Discs	4 Boxes
30662	3M™ Trizact™ Hookit™ Foam Disc	6"	5000	15 Discs	4 Boxes
30362	3M™ Trizact™ Hookit™ Foam Disc	3"	5000	15 Discs	4 Boxes

COMPOUND

Part #	Description	Size	Items/Unit	Units/Case
36060	3M™ Perfect-It™ EX Rubbing Compound	Qt	1 Qt	6
36061	3M™ Perfect-It™ EX Rubbing Compound	Gal	1 Gal	4
36058	3M™ Perfect-It™ EX Rubbing Compound	½ Pint	½ Pint	6
05753	3M™ Perfect-It™ Wool Compound Pad Quick Connect	9"	1/Bag	6
33287	3M™ Perfect-It™ Wool Compound Pad Quick Connect	6"	1/Bag	6
33279	3M™ Perfect-It™ Low Lint Wool Compound Pad Quick Connect	9"	1/Bag	6
33288	3M™ Perfect-It™ Low Lint Wool Compound Pad Quick Connect	6"	1/Bag	6
05706	3M™ Perfect-It™ Foam Compound Pad Quick Connect	8"	1/Bag	6
33284	3M™ Perfect-It™ Foam Compound Pad Quick Connect	6"	1/Bag	6

POLISH

Part #	Description	Size	Items/Unit	Units/Case
06093	3M™ Perfect-It™ EX Machine Polish	½ Pint	½ Pint	6
06094	3M™ Perfect-It™ EX Machine Polish	Qt	1 Qt	4
06095	3M™ Perfect-It™ EX Machine Polish	Gal	1 Gal	4
05707	3M™ Perfect-It™ Foam Polishing Pad Quick Connect	8"	1/Bag	6
33285	3M™ Perfect-It™ Foam Polishing Pad Quick Connect	6"	1/Bag	6
05754	3M™ Perfect-It™ Wool Polishing Pad Quick Connect	9"	1/Bag	6
33289	3M™ Perfect-It™ Wool Polishing Pad Quick Connect	6"	1/Bag	6

SWIRL ELIMINATION

Part #	Description	Size	Items/Unit	Units/Case
06097	3M™ Perfect-It™ EX Ultrafine Machine Polish	½ Pint	½ Pint	6
39062	3M™ Perfect-It™ Ultrafine Machine Polish	Pint	1 Pint	6
06068	3M™ Perfect-It™ EX Ultrafine Machine Polish	Qt	1Qt	6
06069	3M™ Perfect-It™ EX Ultrafine Machine Polish	Gal	1 Gal	4
05708	3M™ Perfect-It™ Ultrafine Foam Polishing Pad Quick Connect	8"	1/Bag	6
33286	3M™ Perfect-It™ Ultrafine Foam Polishing Pad Quick Connect	6"	1/Bag	6

SANDING ACCESSORIES

Part #	Description	Size	Grade	Items/Unit	Units/Case
05551	3M™ Hookit™ Clean Sanding Backup Pad	6"	NA	1 Pad	10 Pads
20427	3M™ Hookit™ Clean Sanding Backup Pad	3"	NA	1 Pad	5 Pads
05777	3M™ Hookit™ Soft Interface Pad	6"	NA	1 Pad	10 Pads
05771	3M™ Hookit™ Soft Interface Pad	3"	NA	1 Pad	10 Pads

BUFFING ACCESSORIES

Part #	Description	Size	Grade	Items/Unit	Units/Case
05752	3M™ Quick Connect Adaptor	NA	NA	1 each	10 each
28391	3M™ Electric Variable Speed Polisher	11 Amp	NA	1 each	1 each
06016	3M™ Perfect-It™ Detailing Cloth (Yellow)	12" x 14"	NA	6/Bag	6 Bags
06020	3M™ Perfect-It™ Detailing Cloth (Blue)	12" x 14"	NA	6/Bag	6 Bags

CLEAN-UP

Part #	Description	Size	Grade	Items/Unit	Units/Case
06084	3M™ Perfect-It™ Clean and Shine	Pint	NA	1 Pint	6
06088	3M™ Perfect-It™ Clean and Shine	Gal	NA	1 Gal	4
06082	3M™ Inspection Spray	Gal	NA	1 Gal	4
38070	3M™ Perfect-It™ Cleaner Clay	7 Oz	NA	1 Can	6

For more information, or check out our website at www.3MCollision.com

Scan this QR code for more information
English and Spanish
training videos are also online!



Warranty and Limited Remedy: 3M warrants that each 3M product meets the applicable 3M product specification at the time 3M ships the product. 3M MAKES NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. If the 3M product does not conform to this warranty, the sole and exclusive remedy is, at 3M's option, replacement of the 3M product or refund of the purchase price. **Limitation of Liability:** Except where prohibited by law, 3M will not be liable for any loss or damage arising from the 3M product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the legal theory asserted.

3M Automotive Aftermarket Division
3M Center
Building 223-6N-01
St. Paul, MN 55144-1000
U.S.A.
Call 877-666-2277
www.3MCollision.com



"LIKE" us on FACEBOOK
www.FACEBOOK.COM/3MCollision



https://twitter.com/3M_Collision



Subscribe to our channel to watch comprehensive instructional videos
www.YOUTUBE.COM/3Mautobodyrepair

3M, Hookit, Trizact, and Perfect-It are trademarks of 3M Company.
© 3M 2015. All rights reserved.
60-4402-7778-2



INFORMACIÓN PARA ORDENAR

REMOCIÓN DE DEFECTOS

# Parte	Descripción	Tamaño	Grano	Cant/Paq.	Paq/Caja
30666	Disco Púrpura para Acabados Hookit™ de 3M™	6"	P2000	50 Discos	4 Cajas
30366	Disco Púrpura para Acabados Hookit™ de 3M™	3"	P2000	50 Discos	4 Cajas
02088	Disco para Capa Transparente Trizact™	6"	P1500	25 discos	4 Cajas
02094	Disco para Capa Transparente Trizact™	3"	P1500	25 discos	4 Cajas
30667	Disco Púrpura para Acabados Hookit™ de 3M™	6"	P1500	50 Discos	4 Cajas
30367	Disco Púrpura para Acabados Hookit™ de 3M™	3"	P1500	50 Discos	4 Cajas

REFINAMIENTO DE RASGUÑOS

# Parte	Descripción	Tamaño	Grano	Cant/Paq.	Paq/Caja
02085	Disco de Espuma Trizact™	6"	3000	15 Discos	4 Cajas
02087	Disco de Espuma Trizact™	3"	3000	15 Discos	4 Cajas
30662	Disco de Espuma Trizact™	6"	5000	15 Discos	4 Cajas
30362	Disco de Espuma Trizact™	3"	5000	15 Discos	4 Cajas

COMPUESTO PULIDOR

# Parte	Descripción	Tamaño	Cant/Paq.	Paq/Caja
36060	Compuesto Pulidor EX Perfect-It™ de 3M™	Cuarto	1 Cuarto	6
36061	Compuesto Pulidor EX Perfect-It™ de 3M™	Galón	1 Galón	4
36058	Compuesto Pulidor EX Perfect-It™ de 3M™	½ pinta	½ pinta	6
05753	Borla de Lana QC Perfect-It™ de 3M™	9"	1/Bolsa	6
33287	Borla de Lana QC Perfect-It™ de 3M™	6"	1/Bolsa	6
33279	Borla de Lana QC y Poca Pelusa Perfect-It™ de 3M™	9"	1/Bolsa	6
33288	Borla de Lana QC y Poca Pelusa Perfect-It™ de 3M™	6"	1/Bolsa	6
05706	Borla Pulidora de Espuma QC Perfect-It™ de 3M™	8"	1/Bolsa	6
33284	Borla Pulidora de Espuma QC Perfect-It™ de 3M™	6"	1/Bolsa	6

PULIDO DE ACABADO

Parte	Descripción	Tamaño	Cant/Paq.	Paq/Caja
06093	Lustrador para Máquina Perfect-It™ EX de 3M™	1/2 pinta	1/2 pinta	6
06094	Lustrador para Máquina Perfect-It™ EX de 3M™	Cuarto	1 Cuarto	4
06095	Lustrador para Máquina Perfect-It™ EX de 3M™	Galón	1 Galón	4
05707	Borla de Espuma QC Perfect-It™ de 3M™	8"	1/Bolsa	6
33285	Borla de Espuma QC Perfect-It™ de 3M™	6"	1/Bolsa	6
05754	Borla de Lana QC Perfect-It™ de 3M™	9"	1/Bolsa	6
33289	Borla de Lana QC Perfect-It™ de 3M™	6"	1/Bolsa	6

ELIMINACIÓN DE MARCAS CIRCULARES

Parte	Descripción	Tamaño	Cant/Paq.	Paq/Caja
06097	Lustrador Ultrafino Perfect-It™ EX de 3M™	1/2 Pinta	1/2 Pinta	6
39062	Lustrador Ultrafino Perfect-It™ EX de 3M™	Pinta	1 Pinta	6
06068	Lustrador Ultrafino Perfect-It™ EX de 3M™	1/4	1/4	6
06069	Lustrador Ultrafino Perfect-It™ EX de 3M™	Galón	1 Galón	4
05708	Borla de Espuma Ultrafina Perfect-It™ de 3M™	8"	1/Bolsa	6
33286	Borla de Espuma Ultrafina Perfect-It™ de 3M™	6"	1/Bolsa	6

ACCESORIOS ABRASIVOS

Parte	Descripción	Tamaño	Grano	Cant/Paq.	Paq/Caja
05551	Respaldo - Lijado Limpio Hookit™ de 3M™	6"	NA	1 Respaldo	10 Respaldos
20427	Respaldo - Lijado Limpio Hookit™ de 3M™	3"	NA	1 Respaldo	5 Respaldos
05777	Inter-Respaldo Suave Hookit™ de 3M™	6"	NA	1 Respaldo	10 Respaldos
05771	Inter-Respaldo Suave Hookit™ de 3M™	3"	NA	1 Respaldo	10 Respaldos

ACCESORIOS PARA LUSTRAR

Parte	Descripción	Tamaño	Cant/Paq.	Paq/Caja
05752	Adaptador de Rápida Conexión de 3M™	NA	1	10
28391	Pulidora Eléctrica de Velocidad Variable de 3M™	11 Amp	1	1
06016	Tela/Detailado Perfect-It™ de 3M™ (Amarilla)	12" x 14"	6 por Bolsa	6 bolsas
06020	Tela/Detailado Perfect-It™ de 3M™ (Azúl)	12" x 14"	6 por Bolsa	6 bolsas

LIMPIEZA

Parte	Descripción	Tamaño	Cant/Paq.	Paq/Caja
06084	Limpio y Brilloso Perfect-It™ de 3M™	Pinta	1 Pinta	6
06088	Limpio y Brilloso Perfect-It™ de 3M™	Galón	1 Galón	4
06082	Rociado de Inspección de 3M™	Galón	1 Galón	4
38070	Plastilina Limpiadora Perfect-It™ de 3M™	7 Oz	1	6

Para más información, o para checar nuestro sitio web, vaya a www.3Mcollision.com/es

Escanee este código QR para más información. ¡Tenemos también videos de entrenamiento en Inglés y Español!



Garantía y Remedio Limitado: 3M garantiza que cada producto de 3M cumple con la especificación aplicable del producto de 3M al momento que 3M envía el producto. 3M NO HACE NINGUNAS GARANTÍAS O CONDICIONES EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLICADA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Si el producto de 3M no se conforma con esta garantía, entonces el remedio único y exclusivo es, a opción de 3M, el reemplazo del producto de 3M o reembolso del precio de la compra. **Limitación de Responsabilidad:** Excepto donde esté prohibido por la ley, 3M no será responsable por cualquier pérdida o daño causado por el producto de 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, sin importar la teoría legal afirmada.

3M Automotive Aftermarket Division

3M Center
Building 223-6N-01
St. Paul, MN 55144-1000
U.S.A.
Call 877-666-2277
www.3Mcollision.com/es

facebook

Oprima "Like" en FACEBOOK
www.FACEBOOK.COM/3MCollision



https://twitter.com/3M_Collision

YouTube

Suscríbete a nuestro canal para ver videos instructivos exhaustivos
www.YOUTUBE.COM/3Mautobodyrepair

3M

Un Acabado Perfecto

Sistema de Acabado de Pintura Perfect-It™ de 3M™

REMOCIÓN DE DEFECTOS DEL P1500 O P2000

Para remover protuberancias y nivelar el exceso de textura en la superficie en áreas grandes o pequeñas, use los siguientes abrasivos de 3M de grano fino:

Disco Púrpura para Acabado con Película Hookit™ de 3M™, P1500 (PN30667) o Disco Púrpura para Acabado con Película Hookit™ de 3M™, P2000 (PN30666)

- Úselo en seco para hacer resaltar los defectos en la superficie
- Lije los defectos resaltados e iguale la textura en la superficie

Disco Abrasivo para Capa Transparente Trizact™ de 3M™, P1500 (PN02088)

- Humedezca el disco y el área completa que será lijada

REFINAMIENTO DE RAYAS 3000

Para reducir tiempo de pulimento, refine las rayas dejadas después del 1er paso con los siguientes abrasivos de 3M:

Disco de Espuma Trizact™ Hookit™ de 3M™, 3000 (PN02085)

- Se utiliza para reducir el tiempo de pulimento
- Humedezca el disco y el área completa que será lijada
- Para eliminar completamente las rayas previas, pase por el área **5** veces

ACABADO EN DOBLE ACCIÓN CON 5000 (OPCIONAL)

Para mejores resultados y para reducir su tiempo de pulimentación al tiempo que se logra el mejor acabado, refine más los rasguños del 3000 usando los siguientes abrasivos de 3M:

Disco de Espuma Trizact™ Hookit™ de 3M™, 5000 (PN30662)*

- Se utiliza para reducir aún más el tiempo de pulimento
- Humedezca el disco y el área completa que será lijada
- Para eliminar completamente las rayas previas, pase por el área **5** veces

* Se requiere el uso del abrasivo P3000 antes de usar el abrasivo P5000

COMPUESTO PULIDOR

Para quitar todas las rayas de lijado en menos tiempo, utilice el siguiente compuesto pulidor y borlas.

Compuesto Pulidor EX Perfect-It™ de 3M™ (PN36060)

Borlas para Pulir Perfect-It™ de 3M™:

- Para un corte más rápido y menos calentamiento utilice la Borla para Pulir de Lana Perfect-It™, P05753 (Rápida Conexión) o el P33287 (6 pulgadas Conexión Rápida)
- Para reducir pelusa y lograr un mejor acabado, utilice la Borla Pulidora de Poca Pelusa Perfect-It™, PN 33279 (Rápida Conexión) o el PN33288 (6" Conexión Rápida)
- Elimine pelusa y logre un acabado más fino utilizando la Borla Pulidora de Espuma Perfect-it™ de 3M™, PN05706 o PN33284 (6", Rápida Conexión)
 - Trabaje en un área de 2 pies x 2 pies a la vez
 - Velocidad sugerida de la pulidora: Entre 1,200 a 2,000 rpm

PULIDO DE ACABADO

Para remover marcas circulares utilice el siguiente pulidor y borlas de 3M

Lustrador para Máquina Perfect-It™ EX de 3M™, 1 Cuarto, PN06094

Borlas para Lustrar Perfect-It™ de 3M™:

- Para un mejor acabado en todos los colores, utilice una Borla de Espuma para Lustrar Negra, PN05707 (Conexión Rápida) o PN33285 (6" Conexión Rápida)
 - Utilice presión mediana para quitar las marcas circulares
 - Utilice presión ligera al pulir
 - Trabaje en un área de 2 pies x 2 pies a la vez
 - Velocidad sugerida de la pulidora: Entre 1,200 a 2,000 rpm
- Limpie con un Tela para Detallado Perfect-It™ de 3M™ Amarilla, PN06016

ELIMINACIÓN DE MARCAS CIRCULARES

Para eliminar marcas circulares finas (aún en vehículos oscuros), use los siguientes lustres y borlas de 3M.

Lustrador Ultrafino para Máquina Perfect-It™ EX de 3M™, 1 Cuarto, PN06068

Borlas para Lustrador Ultrafino para Máquina Perfect-it™ de 3M™:

- Para el mejor acabado utilícelo con una Borla Pulidora Azul Ultrafina Perfect-It™, PN05708 (Conexión Rápida) o PN33286 (6" Conexión Rápida)
- Para eliminar marcas circulares finas (aún en vehículos oscuros), pula a presión mediana
- Para producir el acabado más fino, pula con presión ligera
 - **NO PULA A SECAR** - deje una película mojada en la superficie
 - Velocidad sugerida de la pulidora: Entre 1,200 a 2,000 rpm
 - Limpie con una Tela Azul para Detallado Perfect-it™ de 3M™, PN06020

