

# 3M™ Trizact™

## Feinschleifscheibe P1000



- Ideal für das Anrauen der Oberfläche vor dem Aufbringen von Klarlack und für das Beischleifen
- Gleichmäßiges Mattierungsergebnis auf unterschiedlichen Oberflächen durch anpassungsfähige Schaumkonstruktion
- Für Hand- und Maschinenanwendungen

**3M** *Innovation*

# 3M™ Trizact™ Feinschleifscheibe P1000

Für maschinellen Flächenschliff genauso wie für handgeführte Bearbeitung

- Erweiterung der bekannten Trizact Produktlinie um die Körnung P1000
- Konstante Rautiefe und sehr hohe Standzeit durch einzigartige Pyramidenstruktur der Oberfläche
- Überlackierbares, hochwertiges und gleichmäßiges Finish
- Hohe Anpassungsfähigkeit der Scheibe durch nachgiebige Schaumkonstruktion
- Einsatzmöglichkeit per Hand an kleinen und schwer zu erreichenden Stellen bzw. Kanten
- Handteller und 1/2-Handteller als Ergänzung zur Handanwendung
- Hookit I Rücken für die Verwendung auf allen 3M Schleiftellern

*Handteller mit Schlaufe zum ermüdungsfreien Arbeiten an schwer zugänglichen Bereichen*



*Verbesserte Bearbeitung von Konturen und Kanten mit dem Interface Pad 05774*




*Mattierungsergebnis - zum Überlackieren bereit*

**!! Feinschleifscheibe immer angefeuchtet verwenden (keine Lösungsmittel)!!**

## Bewährte Technik für die neuen Feinschleifscheiben P1000

- Herstellung der Trizact Schleifmittel mit Hilfe so genannter Mikro-Replikations-Technik (ermöglicht die Herstellung feiner dreidimensionaler Strukturen, die dann auf ein beliebiges Material repliziert werden können)
  - Feinschleifscheibe P1000 besteht aus pyramidenförmigem Schleifbelag
  - Übertreffende Haltbarkeit durch Aufbringen auf einen Filmträger
  - Perforation der Scheibe ermöglicht die Speicherung von Wasser im Scheibeninneren und somit eine konstant feuchte Anwendung
    - Kontinuierliche Freisetzung neuer, scharfer Schleifkörner während des Schleifvorgangs – dadurch Erzielung eines gleichmäßigen, perfekten Finish



*Einzigartige Pyramidenstruktur des Trizact™ Schleifbelages*

Produkt	Partnummer
3M™ Trizact™ Feinschleifscheibe P1000 (150mm)	E50341
3M™ Trizact™ Handteller (150mm)	05791
3M™ Trizact™ 1/2 Handteller	05792



**3M Deutschland GmbH**  
Abt. Autoreparatur-Systeme

Carl-Schurz-Str. 1 41453 Neuss  
Tel. 02131 / 14-2020 Fax. 02131 / 14-3801  
email: 3M-autoreparatur.de@mmm.com  
internet: www.3M-autoreparatur.de

**3M Österreich GmbH**  
Abt. Autoreparatur-Systeme

Brunner Feldstraße 63 A-2380 Perchtoldsdorf  
Tel.: 01 / 866 86-474 Fax: 01 / 866 86-229  
e-mail: autoreparatur-at@mmm.com  
www.3M-Autoreparatur.at

**3M (Schweiz) AG**  
Abt. Autoreparatur-Systeme

Eggstrasse 93  
8803 Rüschlikon  
Tel. 01 / 724 91 42 Fax 01 / 724 94 40  
e-mail: 3M-Auto.ch@mmm.com  
www.3M-Auto.ch

EL62

Gedruckt in UK 2/06

AR-0004