

## 3M Commercial Graphics

3M™ Envision™ Transluzente Folien 3730

3M™ Envision™ Transluzente Folien IJ3730-50, IJ3730-60

3M™ Envision™ Diffuser Folien 3735-50, 3735-60



# Wechseln Sie zur ersten transluzenten Folienserie die LED Licht optimiert

## 3M™ Envision™ Translucent und Diffuser Folien

Sie brauchen keine zusätzlichen LED Lichtquellen, um die nötige Farbbrillanz zu erhalten. Sie können jetzt kräftig leuchtende Schilder ohne Hot Spots herstellen, indem Sie auf die neue 3M Envision™ transluzente Folienserie wechseln. Produzieren Sie energiesparende leuchtende Grafiken, die mit weniger LED Lichtquellen auskommen. Der Wechsel zu LED lohnt sich. Zeigen Sie Ihren Kunden neue brillante Lösungen.



Wechseln Sie **jetzt.**





3M™ Envision™ Transluzente Folien 3730  
 3M™ Envision™ Transluzente Folien IJ3730-50, IJ3730-60  
 3M™ Envision™ Diffuser Folien 3735-50, 3735-60

### Kräftige Farben

3M Technologien optimieren die Anwendung von LEDs. Erzielen Sie die gleiche Helligkeit mit weniger Lichtquellen und sparen so Material- und Unterhaltskosten. Sie erhalten satt leuchtende Farben dank mehr Lichtdurchlässigkeit.

### Energiesparende Lösung

3M™ Envision™ Translucent und Diffuser Folien geben Ihren Kunden die Chance zu umweltverträglicheren Lösungen ohne Qualitätseinbußen. Sie erhalten ein garantiertes Qualitätsprodukt, welches hilft Energie zu sparen. So sehen Ihre Grafiken nicht nur gut aus – sie vermitteln auch ein gutes Gefühl.

**So gewinnen Sie, der Kunde und die Umwelt!**

Eigenschaften	Vorteil	Gewinn
Höhere Lichtdurchlässigkeit	Effizienterer Einsatz von Leuchtmitteln und Energie	Hellere Leuchtwerbung zu niedrigeren Kosten
Unsichtbare Lichtquelle	Keine Hot Spots	Einheitliche Ausleuchtung bei minimaler Breite
Garantierte Leistung	Garantierte Qualität der fertigen Leuchtwerbung	Höchste Sicherheit
Abgestimmtes Sortiment mit Standard Farben, Sonderfarben (auf Anfrage) und Digitaldruck-Qualität	Breite Palette an Lösungsmöglichkeiten	Flexibilität in Design und Produktion

\* Die meisten Grafiken, welche mit der Envision Folienserie 3730, kombiniert mit den Diffuser Folien 3735-30 hergestellt wurden, gewähren eine höhere Lichtdurchlässigkeit gegenüber Standardkonstruktionen von 3M Scotchcal Translucent Folien 3630 und 3M Diffuser Folien 3635-30. Detaillierte Informationen finden Sie unseren Produktbulletins.

Alles über 3M™ Envision™ Transluzente Folien und Diffuser Folien erfahren Sie auf [www.scotchcal.ch](http://www.scotchcal.ch)

Oder kontaktieren Sie uns wegen einer Life Demo.



**3M (Schweiz) AG**  
**Image Graphics**  
 Eggstrasse 93  
 8803 Rüschlikon  
 Telefon: 044 724 91 61  
 Fax: 044 724 94 90  
[www.scotchcal.ch](http://www.scotchcal.ch)

Bitte recyceln. Stand März 2013  
 © 3M 2013. All rights reserved.