

# Productos 3M para Rotulación e Impresión

Carta de colores




Vinilo adhesivo 3M™ Envision™ Serie 3730 Translúcido  
Vinilo adhesivo 3M™ Envision™ IJ3730-50, IJ3730-60 Translúcido  
Vinilo adhesivo 3M™ Envision™ 3735-50, 3735-60 Difusor

Las primeras láminas específicas para iluminación LED

**3M**

# Carta de Colores



3730-20L



3730-015L

Pantone 116 C



3730-125L

Pantone 1235 C



3730-35L

Pantone 130 C



3730-44L



3730-43L

Pantone 1795 C



3730-53L

Pantone 200 C



3730-73L

Pantone 7621 C



3730-33L

Pantone 186 C



3730-106L



3730-156L

Pantone 348 C



3730-26L

Pantone 7727 C

Vinilos  
de Calidad  
para rotulación  
luminosa



3730-127L



3730-337L



3730-167L

Pantone 2935 C



3730-97L




3730-157L



3730-36L




3730-137L



3730-22L

Pantone Black C



IJ3730-50 Inkjet printable film



IJ3730-60 Inkjet printable film



3735-50 Diffuser film



3735-60 Diffuser film

# Premium

Los colores impresos en esta carta son una aproximación a los originales. Debido a la calibración de color de su pantalla o al proceso de impresión en papel pueden no coincidir con los reales. Por favor, antes de elegir un color en concreto pida ver una muestra de material.



Vinilo adhesivo 3M™ Envision™ Serie 3730 Translúcido  
Vinilo adhesivo 3M™ Envision™ IJ3730-50, IJ3730-60 Translúcido  
Vinilo adhesivo 3M™ Envision™ 3735-50, 3735-60 Difusor

### Apuesta por la luminosidad

Con la tecnología de 3M pasarse a los LEDs es fácil y sencillo. Consiga la misma luminosidad con menos fuentes de luz, menos materiales y menos costes de mantenimiento.

### Apuesta por lo ecológico

Con los vinilos 3M™ Envision™ Translúcidos y Difusores podrá ofrecer a sus clientes la oportunidad de ser más sostenibles, sin sacrificar prestaciones. Recibirán un producto de calidad premium, que ahorra energía y que cuenta con el apoyo de la garantía más fuerte de la industria. No solo se les verá bien, se sentirán bien.

**Gana usted. Ganan ellos. Gana el medio ambiente.**

## Características

- **Indicados para uso en interiores y exteriores**
- **Usos más comunes**  
Rotulación luminosa que destaca, sea de día o de noche: carteles, publicidad, banderolas, marquesinas, totems, etc. La solidez de los colores y la estabilidad dimensional del vinilo aportan fiabilidad al rótulo acabado, mientras que su nivel de brillo capta la atención.
- **Superficies y sustratos de aplicación adecuados**  
Los vinilos adhesivos 3M™ Envision™ Serie 3730 Translúcidos están indicados para aplicarse sobre superficies acrílicas y de vidrio, así como sobre los Sustratos Flexibles de 3M™.
- **Hasta 10 años de durabilidad\***
- **Gama de colores**  
Compuesta por 20 colores luminosos, que proporcionan la libertad de diseño que va buscando. También puede optar por solicitarnos su propio color corporativo. El difusor Envision 3735-50 y 3735-60 y las versiones para impresión digital IJ3730-50 e IJ3730-60 completan la gama.
- **Temperatura de aplicación (ambiente y sustrato), en húmedo**  
a partir de +16°C

Para más detalles consulte el Boletín Técnico.

\*Muestras e información adicional bajo petición.

## Procesos de producción

Corte manual o en mesa de corte electrónico, gracias al protector de poliéster que incorpora por la cara del adhesivo. Los colores con equivalencia Pantone® son una simulación respecto del mismo color bajo el standard PANTONE®. Fuente de luz utilizada: D6500K bajo lámpara de luz Pantone® Viewing. Para cerciorarse del color exacto consulte las guías de PANTONE. PANTONE® es propiedad de Pantone, Inc. ©Pantone, Inc., 2010

Para más información visite [www.3m.com/es/imagengrafica](http://www.3m.com/es/imagengrafica) o contacte con **nuestros distribuidores**.



Distribuido por:

**3M**

3M España, S.A.  
Productos de Imagen Gráfica  
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25  
28027 Madrid  
[www.3m.com/es/imagengrafica](http://www.3m.com/es/imagengrafica)  
[imagen.es@3m.com](mailto:imagen.es@3m.com)

Por favor recicle.  
© 3M 2013. Todos los derechos reservados.