

Flexibilität, die Sie sich wünschen



- hervorragend in der Schleifleistung und im Finish
- hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit
- Farbcodierung für unterschiedliche Prozessschritte
- perforierte Doppelstreifen mit deutlicher Körnungsangabe
- doppelseitiges Hookit™ Schaumstoff Handpad in jeder Kleinpackung
- kann nass und trocken eingesetzt werden





3M™ Hookit™ Flexible Schleifstreifen

Anwendungsempfehlung Handschliff

		P400	P600	P800	P1000	P1200	P1500
Schleifen vor dem Füller	Mattieren von Ecken und Kanten	X	X				
	Spachtelkanten brechen	X	X				
Schleifen nach dem Füller	Schleifen von Ecken und Kanten beim Füllerschleif			X	X		
	Werkgrundrierte Kunststoffteile anschleifen			X	X		
Schleifen von Lack (Klarlack, Basislack)	Mattieren von Klarlack bei Farbtonangleichung					X	X
	Ausschleifen von Fehlstellen im Nass-in-Nass-Füller					X	X
	Ausschleifen von Fehlstellen im Basislack					X	X

Part No.	Beschreibung	Produktdetails	Abmessung	Kleinpackung	Versandeinheit
34337	3M™ Hookit™ Flexible Schleifstreifen	P400 grün	140 x 171 mm	25	125
34339	3M™ Hookit™ Flexible Schleifstreifen	P600 grün	140 x 171 mm	25	125
34340	3M™ Hookit™ Flexible Schleifstreifen	P800 braun	140 x 171 mm	25	125
34341	3M™ Hookit™ Flexible Schleifstreifen	P1000 braun	140 x 171 mm	25	125
34342	3M™ Hookit™ Flexible Schleifstreifen	P1200 purple	140 x 171 mm	25	125
34343	3M™ Hookit™ Flexible Schleifstreifen	P1500 purple	140 x 171 mm	25	125
09561	Handblock, rot, für Kontrollpulver			1	5
09560	Kontrollschwarz, Kartusche mit Auftragspad	schwarz	50 g	1	10
50416	Kontrollorange, Kartusche mit Auftragspad	orange	50 g	1	10



3M Deutschland GmbH Autoreparatur-Systeme

Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Deutschland
Tel.: 0 21 31 / 14-20 20
Fax: 0 21 31 / 14-32 00
E-Mail: 3M-Autoreparatur.de@mmm.com
www.3M-Autoreparatur.de

Bitte recyceln. Gedruckt in Deutschland.
Stand Februar 2013
© 3M 2013. All rights reserved.