



## 3M™ Überschuh 450



Datenblatt

Datum: Januar 2009

### Beschreibung

Der 3M™ Überschuh 450 ist ein Zubehör der das 3M™ Schutzanzug Programm ergänzt. Er bietet Schutz vor Chemikalienspritzern und Partikeln und reduziert eine Kontamination der Arbeitsumgebung.

Der 3M™ Überschuh ist mit einem elastischen Bündchen ausgestattet und wird in einer Einheitsgröße geliefert, kann über eine Befähigung individuell angepasst werden.

### Anwendungen

Typische Anwendungen bei:

- Instandhaltungsarbeiten
- Laborarbeiten
- Pharmazeutische Produktion
- Leichter Umgang mit flüssigen Chemikalien und Stäuben.

Dieses Produkt ist ein Zubehör und nicht als Persönliche Schutzausrüstung klassifiziert. Dementsprechend ist das Produkt nicht im Sinne der EG Richtlinie 89/686/EEC zertifiziert.

### Materialien

Oberstoff/Bänder:	SMS (Polypropylen/Polyethylen)
Sohle:	PVC
Nähfaden:	Polyester

### Größen

Einheitsgröße

### Lagerung

Produkt in einem dunklen, kühlen, trockenen Raum lagern.

### Entsorgung

Kontaminierte Überschuhe sind entsprechend der nationalen Gesetzgebung zu entsorgen.

**Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren 3M Ansprechpartner.**

### **Hinweis**

Es obliegt dem Verwender, vor Verwendung des Schutzanzuges selbst zu prüfen, ob er sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

© 3M Deutschland GmbH, Neuss, 2009

### **3M Deutschland GmbH**

Safety Division - Arbeitsschutz  
Carl-Schurz-Straße 1  
41453 Neuss  
Telefon (02131) 142604  
Telefax (02131) 143200  
E-Mail: arbeitsschutz.de@mmm.com  
Internet: www.3marbeitsschutz.de