



Colombia

División Salud Ocupacional
Tapones Auditivos EAR-CLASIC
Tipo Inserción CON CORDON Y SIN CORDO
NRR 29 dB
26/06/2008



Hoja Técnica

Descripción

Los tapones auriculares EAR-CLASIC fueron los primeros auriculares de la espuma. Hoy, siguen siendo el primer producto en ventas a través del mundo porque de sus ventajas excepcionales incluyendo: Protección excelente - NRR 29dB; Fácil utilizar forma del cilindro; Suave, Espuma de baja presión para la comodidad de todo el día; No-Alergénico; Resistente de humedad y no es inflamable; Amarillo para la alta visibilidad.

Composición

Fabricado en espuma expansible antialérgica

Especificaciones (Características Técnicas)

- La forma del protector en espuma, mejora el ajuste en el canal auditivo y proporciona mayor comodidad al usuario.
- Superficie lisa resistente al aceite, no molesta el canal auditivo y evita acumulación de suciedad.
- Diseñado con un apropiado tiempo de expansión para lograr un ajuste seguro en el canal auditivo.
- Color naranja brillante, ofrece mayor visibilidad para una fácil identificación de uso del protector.
- Aprobado bajo Norma ANSI S3.19-1974 según el requerimiento de la EPA (**NRR 29**)
- Tabla de Atenuación:

ANSI S3.19-1974 E-A-R Classic

| Test Frequency (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | NRR | CSA CLASS |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----------|
| Mean Attenuation (dB) | 37.4 | 40.9 | 44.8 | 43.8 | 36.3 | 41.9 | 42.6 | 46.1 | 47.3 | 29 | AL |
| Standard Deviation (dB) | 5.7 | 5.0 | 3.3 | 3.6 | 4.9 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 2.7 | | |


Usos y Aplicaciones

Recomendado para usar en industrias como: construcción, procesos de madera, metalurgia, química, farmacéutica, alimenticia, Aeronáutica. Especial para usar en áreas de trabajo calientes y en combinación con otros elementos de protección personal como: casco, respiradores y gafas.

Instrucciones de Uso

1. Maneje los tapones siempre con las manos limpias.
2. Colóquese los protectores antes de entrar al área de trabajo.
3. No se retire los tapones en el área de trabajo.
4. Siga las instrucciones de uso impresas, para lograr un buen ajuste.
5. Guarde los protectores en la bolsa, en lugar seco y libre de contaminantes

Instrucciones de colocación



Precauciones y Primeros Auxilios

N/A

Vida Util del Producto

N/A

Notas Especiales

Cuando el protector tenga signos de deterioro, o este demasiado sucio, cambielo por un par nuevo. Para mayor información sobre los productos y del **Programa de Conservación Auditiva** llame a 3M OH & ESD (1) 4161666 Bogotá D.C.

Condiciones de Transporte

Evite la humedad

| | | |
|---------------|------------------------------------|--|
| NOTAS: | Datos Técnicos : | Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo, no implican garantía alguna. |
| | Uso del Producto : | El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación. 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS PARTICULARES. |
| | Indemnizaciones : | Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra. |
| | Limite de Responsabilidad : | 3M no se hace responsable por daños directos , indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado por alguna persona de 3M |

3M BOGOTA

Avenida El Dorado No. 75-93; Tel: 4161666 - 4161655; Fax: 4161677

3M MEDELLIN

Carrera 55 No. 72 - 109 Ofc. 401B; Tel: 095 - 3560722; Fax: 095- 3457432

3M BARRANQUILLA

Calle 5A No. 39 - 194 Ofc. 502 Torre Concasa; Tel: 094 - 3118282; Fax: 094 - 3116292

3M CALI

Carrera 100 No. 16 - 20 Piso 7; Tel: 092 - 3161414; Fax: 092 - 3322330

Nit: 860.002.693-3

Consulte Más Información en Nuestro Web Site <http://www.3m.com.co>
Tambien puede contactarnos a través de Nuestro PBX : **4108555**
Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea: **018000113636 o 018000113M3M**

© 3M 2006. Todos los Derechos Reservados.