

3M™ CF-MB Minibürste



Maschinensysteme



Lieferbare Formen

- Bürsten

Anwendungsbereiche

Werkstoffe: Edelstahl, FE-Metall, NE-Metall, Aluminium

Werkstücke: Rohre, Bleche, Hölzer etc.

Produktaufbau

<i>Aufbau:</i>	Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel, Bürste mit Lamellenaufbau
<i>Breite:</i>	100mm
<i>Empfohlene U/min.:</i>	Metall reinigen: 3.700, Metall polieren: 3.200, Metall finishen: 2.500, Holz entfasern: 1.800
<i>Farbe:</i>	grau, rot
<i>Feinheitsgrad:</i>	medium, fine
<i>Maximale U/min.:</i>	4.500

Anwendungsmöglichkeiten

Auftragen eines feinen Finishs; Leichte Reinigungsarbeiten; Einsatz innerhalb des Match and Finish Systems auf Satiniermaschine oder biegsamer Welle.

Merkmale

Vorteile

Nutzen

- Gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns
- Passt sich der Form des Werkstückes an

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften.

Wichtiger Hinweis: Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikation zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. 3M Produktionsstätten sind nach ISO zertifiziert. Den aktuellen Stand finden Sie im Internet unter: solutions.3mdeutschland.de > Alles über 3M > Qualitätsmanagement bei 3M.

3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Telefon: 02131-14 2710
<http://www.3m.de/schleifen>
E-Mail: schleifen.de@mmm.com

