

3M™ Cut Off Wheel Trennscheiben



Produktaufbau

Bindung:	Kunstharz, faserverstärkt (Typ BF)
Breite:	1mm, 1,6mm, 2,5mm, 3,2mm
Körnungsbereich:	P030
Schleifkorn:	Aluminiumoxid

Maschinensysteme



Lieferbare Formen

- Scheiben

Anwendungsbereiche

Werkstoffe: Edelstahl, Nichteisenmetalle, Baustahl

Werkstücke: Stangen und Rohre, Profile

Anwendungsmöglichkeiten

Schneiden von Metall, auch mit stationären Vorrichtungen.

Merkmale

- Zäh, faserverstärkte Kunstharzbindung
- Speziell für die Metallbearbeitung entwickelt
- Gekröpfte Schleifscheibe
- EN & oSA Prüfzeichen



Vorteile

- Hohe Schneidleistung und lange Lebensdauer
- Geringe Wärmeentwicklung
- Bessere Fixierung der Scheibe und einfaches Montieren auf der Maschine
- Erfüllt internationale Normen



Nutzen

- Kostenreduzierung
- Einsetzbar bei allen Arten von Metallen
- Einsetzbar für alle Winkelschleifer
- Sicherer Einsatz der Scheibe

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften.

Wichtiger Hinweis: Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikation zu übernehmen.

Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M Produktionsstätten sind nach ISO zertifiziert. Den aktuellen Stand finden Sie im Internet unter:

solutions.3mdeutschland.de > Alles über 3M > Qualitätsmanagement bei 3M.

3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Telefon: 02131-14 2710
<http://www.3m.de/schleifen>
E-Mail: schleifen.de@mmm.com

