

3M™ Finesse-it™ Buffing Pad (schwarz/weiß)




Produktaufbau

Durchmesser: 76,2mm, 127mm

Maximale U/min.: 4.000

Maschinensysteme



Lieferbare Formen

- Polierfilz-Scheibe

Anwendungsbereiche

Werkstoffe: Ideal für Spot Repair in Verbindung mit dem Finesse-it™ System auf allen Lackoberflächen

Werkstücke: Möbel, Alle lackierten Elemente, Instrumentenbau, Maschinengehäuse

Anwendungsmöglichkeiten

Buffing Pad schwarz/weiß ist eine Polierscheibe für das Auspolieren mit den unterschiedlichen Compounds (weich und flexibel = schwarz/weiß). Die schwarze Seite dient der Aufnahme auf dem Stützteller.

Merkmale

- Fasergemisch
- Hookit™ Klettsystem
- Verunreinigungsfrei
- Thermisch gebundene Fasern



Vorteile

- Gute Polierleistung
- Gutes Finish
- Geringe Wärmeentwicklung
- Schneller Wechsel
- Feste Verankerung
- Kein Fusseln
- Keine Kratzer
- Hohe Standzeit



Nutzen

- Kurze Bearbeitungszeit
- Optimales Polieren
- Stabiler Prozess
- Zeitersparnis
- Sichere Befestigung
- Keine Verunreinigung
- Gleichmäßiges Finish
- Kostenersparnis

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften.

Wichtiger Hinweis: Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikation zu übernehmen.

Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M Produktionsstätten sind nach ISO zertifiziert. Den aktuellen Stand finden Sie im Internet unter:

solutions.3mdeutschland.de > Alles über 3M > Qualitätsmanagement bei 3M.

3M Deutschland GmbH

Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Telefon: 02131-14 2710
<http://www.3m.de/schleifen>
E-Mail: schleifen.de@mmm.com

