



3M™ Trizact™ 268XA Selbstklebendes Schleifmittel



Produktaufbau

<i>Bindung:</i>	Vollkunstharz
<i>Durchmesser:</i>	127mm, 600mm
<i>Körnungsbereich:</i>	5, 10, 20, 35 Micron
<i>Schleifkorn:</i>	Aluminiumoxid
<i>Unterlage:</i>	Extrudierter PES-Film 3 mil(0,075 mm)

Maschinensysteme



Lieferbare Formen

- Scheiben

Anwendungsbereiche

Werkstoffe: Mineralstein, Glas

Werkstücke: Fenster, Flachglas

Anwendungsmöglichkeiten

Ideal für den Einsatz auf dem Winkelschleifer Flex1503 VR.

Merkmale

- Homogene Filmunterlage mit hoher Präzision
- PSA
- Filmunterlage mit hoher Zugfestigkeit
- Höheres Mineralgewicht
- Dreidimensionale Struktur

Vorteile

- Gleichmäßigeres Finish
- Klare Referenzflächen
- Höheres Mineralgewicht
- Schneller Wechsel
- Hohe Reißfestigkeit
- Deutlich höhere Standzeit
- Reproduzierbare Oberflächenqualität

Nutzen

- Reproduzierbare Oberflächenqualität
- Zeit- und Kostenersparnis
- Kein Ausfall
- Weniger Werkzeugwechsel

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften.

Wichtiger Hinweis: Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikation zu übernehmen.

Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M Produktionsstätten sind nach ISO zertifiziert. Den aktuellen Stand finden Sie im Internet unter:

solutions.3mdeutschland.de > Alles über 3M > Qualitätsmanagement bei 3M.

3M Deutschland GmbH

Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Telefon: 02131-14 2710
<http://www.3m.de/schleifen>
E-Mail: schleifen.de@mmm.com

