

# Scotch-Brite™ BB-ZB Typ S Radiale Bürste



## Maschinensysteme



## Lieferbare Formen

## Anwendungsbereiche

- Werkstoffe: Metalle, insbes. Edelstahl und NE-Metalle
- Werkstücke: Bleche, Kfz-Teile, Flexschläuche, Formstanzteile, Gehäuse, Maschinenteile, etc.

## Produktaufbau

<i>Aufbau:</i>	Kunststoffvergossenes Schleifmittel in Bürstenform Typ S (gerade Borsten)
<i>Breite:</i>	25,4mm
<i>Durchmesser:</i>	200mm
<i>Empfohlene U/min.:</i>	1.000 – 3.500
<i>Farbe:</i>	grün, gelb, weiß
<i>Körnungsbereich:</i>	P050, P080, P120 Micron
<i>Maximale U/min.:</i>	6.000
<i>Schleifkorn:</i>	Cubitron™, Aluminiumoxid

## Anwendungsmöglichkeiten

Reinigen, Entlacken, Entgraten, Überblenden auf nahezu allen Materialien, Einsatz auf Roboteranlage, Schleifbock, Geradeschleifer oder biegsame Welle.

## Merkmale

- Gegossene Konstruktion
- Cubitron™ Schleifkorn, Aluminiumoxid
- Kunststoffgebundenes Schleifmittel
- Einmalig patentiertes Design mit offener Konstruktion

## Vorteile

- Kein Lösen von metallischen Einzelteilen
- Spitzes und schneidfreudiges Schleifkorn vergossen in einer sehr flexiblen Kunststoffkonstruktion
- Stetiges Freisetzen von Schleifmittel
- Staub wird durch den "Turbo-wind-Effekt" weggeschleudert

## Nutzen

- Hohe Arbeitssicherheit
- Keine Vibration
- Optimale Anpassung an das jeweilige Werkstück
- Schnelles und effektives Arbeitsergebnis
- Konsistentes Finish
- Konsistentes Arbeitsergebnis

**Sicherheitshinweis:** Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften.

**Wichtiger Hinweis:** Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikation zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. 3M Produktionsstätten sind nach ISO zertifiziert. Den aktuellen Stand finden Sie im Internet unter: [solutions.3mdeutschland.de](http://solutions.3mdeutschland.de) > Alles über 3M > Qualitätsmanagement bei 3M.

**3M Deutschland GmbH**  
Schleif- und Poliersysteme  
Carl-Schurz-Straße 1  
41453 Neuss  
Telefon: 02131-14 2710  
<http://www.3m.de/schleifen>  
E-Mail: [schleifen.de@mmm.com](mailto:schleifen.de@mmm.com)

