


# Corta más rápido Dura más tiempo Acaba mejor

Presentando el Disco de Lijado Limpio Cubitron™ II de 3M™, un adelanto revolucionario en la tecnología abrasiva automotriz para los técnicos de carrocería, que ofrece el grano de cerámica en forma triangular que:

- Corta 30% más rápido que los abrasivos de primera calidad
- Dura hasta el doble de tiempo
- Entrega un acabado más fino, más uniforme



El Grano de forma triangular (imagen a la derecha) es electrostáticamente orientado para formar picos filosos, cada uno actúa como herramientas de corte individual que corta a través de la pintura y el relleno para carrocería, se desgasta uniformemente y proporciona larga duración y consistencia.

# deParte	Descripción de Productos	Grano*	Discos/Paq	Paq/Caja
31371	Disco Abrasivo de Lijado Limpio Hookit™ Cubitron™ II de 3M™, 31371, 6"	80+	50	4
31366	Disco Abrasivo de Lijado Limpio Hookit™ Cubitron™ II de 3M™, 31366, 5"	80+	50	4
31361	Disco Abrasivo de Lijado Limpio Hookit™ Cubitron™ II de 3M™, 31361, 3"	80+	50	4
31372	Disco Abrasivo de Lijado Limpio Hookit™ Cubitron™ II de 3M™, 31372, 6"	120+	50	4
31367	Disco Abrasivo de Lijado Limpio Hookit™ Cubitron™ II de 3M™, 31367, 5"	120+	50	4
31362	Disco Abrasivo de Lijado Limpio Hookit™ Cubitron™ II de 3M™, 31362, 3"	120+	50	4

\* El símbolo de más se refiere a la velocidad de corte mejorada, durabilidad, y el acabado de grano en forma uniforme comparado con el grano convencional.



**Garantía y Limitación de Responsabilidad:** Si hay un defecto en este producto, su remedio exclusivo será el reemplazo del producto o el reembolso del precio de compra. 3M NO HACE NINGUNAS GARANTÍAS O CONDICIONES, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLICADA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. 3M no será responsable por cualquier daño directo, indirecto, especial, incidental o consecuente relacionados con el uso de este producto.

**3M Automotive Aftermarket Division**  
 3M Center  
 Building 223-6N-01  
 St. Paul, MN 55144-1000

Para información de pedidos, comuníquese con su representante de ventas de 3M o visite nuestro sitio  
<http://3Mcollision.com/es>  
<http://3mcollision.com/es/Cubitron-II>



Escanee este código QR con su "smartphone" para más información.



3M, Cubitron y Hookit son marcas registradas de 3M Company  
 © 3M 2013. Todos los Derechos Reservados



60-4402-7828-5



Como los datos de prueba mencionados revelan, la tecnología Cubitron™ II de 3M™ provee un promedio de corte significativamente más rápido y una mayor duración de funcionamiento que los abrasivos de primera calidad de la competencia que usan grano convencional.

**Aplicaciones de objetivo:**

- Remoción de pintura
- Forma áspera de relleno de carrocería
- Alisado de bordes