

Obtenga la Seguridad de una Longevidad Estable



Selladores de Uretano de 3M™ para Uniones

Ahora están disponibles en los formatos de paquete flexible y cartucho estándar, los Selladores de Uniones de Uretano de 3M™ tienen excelente adherencia, retienen su flexibilidad con el tiempo y se desempeñan en forma superior en una amplia variedad de usos.

Aunque a menudo se ocultan a la vista, los selladores de uniones desempeñan un papel muy importante para garantizar una reparación de calidad, y deben desempeñarse durante la vida del vehículo. No pueden encogerse, agrietarse, hacerse frágiles, o perder la adherencia, o de lo contrario fallarán, porque podría crear penetración de viento, agua, polvo y ruido en la estructura de la carrocería e inevitablemente corrosión. Mientras que hay una amplia variedad de opciones disponibles de selladores, los selladores de uniones de poliuretano que curan en la humedad, de un solo componente, son la “fuerza de trabajo” de la industria de reparación de colisiones automotriz.

Cartuchos del Sellador de Uretano para Uniones de 3M™

| # de Parte | Nombre/Descripción | Color | Tamaño del Contenedor | Unidades/Caja | Tiempo de Pintar (a base de solvente) | Tiempo de Pintar (a base de agua) |
|------------|---|------------|------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 08362 | Sellador de Uretano para Uniones de 3M™ | Gris | 10.5 onzas liq./310 ml | 12 | 30 minutos | 45 minutos |
| 08365 | Sellador de Uretano para Uniones de 3M™ | Café Claro | 10.5 onzas liq./310 ml | 12 | 30 minutos | 45 minutos |
| 08367 | Sellador de Uretano para Uniones de 3M™ | Negro | 10.5 onzas liq./310 ml | 12 | 30 minutos | 45 minutos |
| 08368 | Sellador de Uretano para Uniones de 3M™ | Blanco | 10.5 onzas liq./310 ml | 12 | 30 minutos | 45 minutos |



Los selladores de uniones de alto rendimiento para fines generales son ideales para uniones y juntas en el interior y exterior.

- De Alta Densidad, de Un Componente, se Curan en la Humedad
- Sin encogerse, Sin Agrietarse, Se puede pintar
- Poco o sin olor
- Capaz de rellenar huecos grandes
- Se adhiere bien al metal imprimado y a las superficies pintadas
- Se puede aplanar a un alisado de bordes o cepillar
- Reduce el riesgo de re-trabajos asociados con el uso de selladores de uniones a base de solvente

Accesorios

| # de Parte | Nombre/Descripción | |
|------------|--|-------------|
| 08990 | Pistola Aplicadora de Cartucho de 1 Parte de 3M™ | Neumático |
| 08993 | Pistola Profesional Para Calafatear de 3M™ | Manual |
| 08187 | Boquillas Roscadas para Cartucho de 3M™ | 50 Por Caja |



Selladores de Uniones de 3M™ Relacionados

| # de Parte | Nombre/Descripción | Color | Tamaño | Formato |
|------------|--------------------------------|------------|-----------------------|------------|
| 08360 | Sellador de Uniones de Uretano | Blanco | 10.5 onzas liq./310mL | Paq. Flex. |
| 08361 | Sellador de Uniones de Uretano | Gris | 10.5 onzas liq./310mL | Paq. Flex. |
| 08364 | Sellador de Uniones de Uretano | Café Claro | 10.5 onzas liq./310mL | Paq. Flex. |
| 08369 | Sellador de Uniones MSP | Blanco | 10.5 onzas liq./310mL | Paq. Flex. |
| 08370 | Sellador de Uniones MSP | Gris | 10.5 onzas liq./310mL | Paq. Flex. |

3M

**3M Automotive
Aftermarket Division**

3M Center Bldg 223-6N-01
St. Paul, MN 55144-1000

U.S.A.

1-877-MMM-CARS (666-2277) or

3MCollision.com/es

Recicle por favor. Impreso en EE.UU.

© 3M 2011. Todos los derechos reservados.

3M es una marca registrada de 3M Company.

Uso del Producto: Hay muchos factores más allá del control de 3M y únicamente dentro del conocimiento y control del usuario que pueden afectar el uso y funcionamiento de un producto de 3M en una aplicación en particular. Debido a la variedad de factores que pueden afectar el uso y funcionamiento de un producto de 3M, el usuario es completamente responsable por evaluar el producto de 3M y determinar si es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.

Garantía, Remedio Limitado, y Descargo de Responsabilidad: A menos que una garantía adicional se indique específicamente en el empaquetado o la literatura aplicable del producto de 3M, 3M garantiza que cada producto de 3M cumple con las especificaciones aplicables de productos de 3M al tiempo que 3M envía el producto. 3M NO OFRECE GARANTÍAS O CONDICIONES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DERIVADA DE UN PROCESO DE NEGOCIACIÓN, COSTUMBRE O USO COMERCIAL. Si el producto de 3M no se conforma con ésta garantía, entonces el remedio único y exclusivo es, a opción de 3M, el reemplazo del producto de 3M o reembolso del precio de la compra.

Limitación de Responsabilidad: Excepto donde esté prohibido por la ley, 3M no será responsable por cualquier pérdida o daño causado por el producto de 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, sin importar la teoría legal aducida, incluyendo garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.