

# 3M 061-44-01RA01

## Airflow Indicator

For use with AS-200, AS-400 and AS-600

Airstream™ High Efficiency Headgear Systems

*User Instructions*



### ⚠ WARNING

**Misuse may result in sickness or death.** For proper use, see supervisor, instructions, or call 3M in U.S.A., 1-800-243-4630. In Canada, call Marketing at 1-800-265-1840, ext. 6137 or Technical Service at 1-800-267-4414.

### ⚠ MISE EN GARDE

**Sa mauvaise utilisation peut provoquer des problèmes de santé ou la mort.** Pour tout renseignement sur l'utilisation adéquate de ce respirateur, consulter son superviseur, lire les directives d'utilisation ou communiquer avec la Division des produits d'hygiène industrielle et de sécurité environnementale de 3M aux États-Unis en composant le 1 800 243-4630. Au Canada, communiquer avec le Service du marketing en composant le 1 800 265-1840, poste 6137 ou avec le Service technique en appelant au 1 800 267-4414.

### ⚠ ADVERTENCIA

**El uso incorrecto puede ser causa de enfermedad o muerte.** Para saber cómo usarlo correctamente, consulte a su supervisor, lea las instrucciones o llame gratuitamente al Servicio Técnico de la División OH&ESD de 3M México al 1-800-712-0646.

### ⚠ ADVERTÊNCIA

**O uso inadequado poderá causar enfermidade ou morte.** Para o uso correto, leia instruções, consulte seu supervisor, ou chame a 3M pelo número 0800-550705.

*Airstream™ is a registered trademark of 3M.*

Exported by/Exporté par/  
Exportado por:  
3M Occupational Health and  
Environmental Safety Division

3M Center, Building 275-6W-01  
P.O. Box 33275  
St. Paul, MN 55133-3275  
Made in U.S.A.

Imported by :  
3M Occupational Health and  
Environmental Safety Division  
3M Canada Company

P.O. Box 5757  
London, Ontario N6A 4T1  
Made in U.S.A.

Importé par :  
Division des produits d'hygiène  
industrielle et de sécurité  
environnementale de 3M  
Compagnie 3M Canada  
C.P. 5757  
London (Ontario) N6A 4T1  
Fabriqué aux É.-U.

Imported by/Importado por:  
3M México S.A. de C.V.

Av. Santa Fe No. 55  
Col. Santa Fe, Del. Alvaro Obregón  
México, D.F. 01210  
RFC TMM-720509-PYA  
Hecho en E.U.A.

Importado e distribuído por:  
3M do Brasil Ltda.

Via Anhanguera, km 110 - Sumaré-  
S.P. C.G.C. 45.985.371/0001-08  
Fabricado nos EUA.

©3M 1999

34-7046-8134-4

### Use Instructions:

1. Holding the 3M™ Airstream™ High Efficiency Headgear upside down, remove the outer grill, pre-filter, and inner grill.
2. Using a properly charged 3M™ Battery Packs 520-01-02R01 (AS-400 and AS-600) and 520-01-18R01 (AS-200) connected to the headgear, switch the battery pack on and ensure that air blows through the main filter.
3. Place the airflow indicator over the fan grill.
4. Gently turn the headgear right-side up. The correct airflow will retain the indicator in position. If the airflow will not retain the indicator, replace the main filter. If adequate airflow cannot be obtained, refer to the 3M Airstream™ high efficiency headgear *User Instructions*.
5. When adequate airflow is obtained, remove the airflow indicator and replace the inner grill, pre-filter, and outer grill prior to use.

### Note:

Do not use the airflow indicator if it is bent, since it will not provide accurate airflow measurements.

**FOR MORE INFORMATION** and assistance on 3M occupational health and environmental safety products, contact your local 3M representative or call 3M OH&ESD Technical Service toll free in U.S.A., 1-800-243-4630. In Canada, call Marketing at 1-800-265-1840, ext. 6137 or Technical Service at 1-800-267-4414.