

Lentes de Seguridad SecureFit Ficha Técnica



Descripción

Los nuevos lentes de seguridad **SECUREFIT™** de 3M han sido desarrollados con la nueva **Tecnología de Difusión de Presión 3M**, la que permite un auto ajuste del lente y una mejor distribución de la presión por sobre la oreja aumentando el confort sin comprometer la seguridad, permitiendo de esta forma su uso en una gran diversidad rostros por largos períodos de tiempo.

La estructura del lente permite proteger completamente el campo visual y las zonas laterales, lo cual proporciona un alto grado de seguridad.

Características

- Lentes de policarbonato que absorben el 99.9% de la radiación UVA y UVB
- Disponibles en colores claro, gris o ámbar
- Diseño estilizado y liviano (18gr.) que provee una gran cobertura lateral y un amplio campo visual.
- Disponibles con recubrimiento Anti-Empañante(AF) o Anti-Rayadura(AS)
- La Tecnología de Difusión de Presión permite reducir el deslizamiento del marco durante los movimientos de la cabeza dado que genera un gran ajuste

Tecnología Auto-Ajustable



La Tecnología de Difusión de Presión de 3M permite que el marco del lente se ajuste naturalmente a las diversas características antropométricas de distintos rostros, lo cual hace que un mismo modelo de lente pueda ser usado por una gran diversidad de trabajadores.

Certificaciones

Los lentes de seguridad **SECUREFIT™** cumplen los requerimientos de protección establecidos en las normas ANSI Z87.1 y CSA Z94.3.

Algunas de las pruebas más importantes que se realizan son:

- Transmisión de luz
- Densidad óptica
- Fuerza dióptrica
- Prueba de impacto
- Resistencia del marco

Modelos disponibles

Los lentes de seguridad **SECUREFIT™** de 3M están disponibles en las siguientes versiones:



**Lente Claro
Antiempañante
Modelo 201 AF**



**Lente Claro
Antirayadura
Modelo 201 AS**



**Lente Ambar
Antirayadura
Modelo 203 AS**



**Lente Oscuro
Antiempañante
Modelo 202 AF**



**Lente Oscuro
Antirayadura
Modelo 202 AS**

Aplicaciones

Los lentes de seguridad **SECUREFIT™** de 3M pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones:

Minería	Construcción
Metalmecánica	Forestal
Manufactura	Agricultura

y en general en cualquier tarea donde exista riesgo ocular por proyección de partículas sólidas y radiación UV.

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (600-300-3636), quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Empaque

Los lentes de seguridad **SECUREFIT™** de 3M se presentan en 2 cajas con 10 pares cada una.