


3M™ 307D

Flexibles Schleifwerkzeug mit extrem hoher Anpassungsfähigkeit an konturierten Werkstücken



Produktaufbau

<i>Schleifkorn</i>	Aluminiumoxid
<i>Bindung</i>	Vollkunstharz
<i>Unterlage</i>	Sehr flexibles J-Gewebe
<i>Streuung</i>	Geschlossene Streuung
<i>Körnungs-Bereich</i>	P080 – P400, P600
<i>Max. Nutzbreite</i>	1.372 mm

Lieferbare Formen

- Schleifbänder



Besonderheiten

- Hohe Flexibilität
- Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- Hervorragende Schleifergebnisse auf Bau- und Edelstahl, Messing, Aluminium, Titan
- Schleifhilfsmittel für kühlen Schliff (P080-P150)

Anwendungsbereiche

Werkstoffe

- Baustahl
- Edelstahl
- Messing
- Aluminium
- Titan

Werkstücke

- Bestecke
- Implantate
- Chirurgische Instrumente
- Sanitär-Armaturen

Anwendungsempfehlung

Die flexible Unterlage garantiert – insbesondere bei der Handbearbeitung - eine hohe Anpassungsfähigkeit bei konturierten Werkstücken.

3M™ 307D

Merkmale

Hochflexible J-Gewebeunterlage



Optimierte Aluminiumoxid-Konstruktion auf flexibler Unterlage



Vollkunstharzbindung



Schleifhilfsmittel



Vorteile

Anpassung an Konturen und Radien

Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Gute Verankerung des Materials

Geringe Schleiftemperatur;
Geringe Temperaturbelastung
des Schleifkorns

Nutzen


Hohe Schneidleistung auch
bei mittlerem Druck und bei der
Bearbeitung von Konturen

Kosteneinsparungen bei
hervorragenden Schleifergebnissen

Beständigkeit gegen Hitze und
Kornausbruch

Keine Anlauffarben;
Hohe Standzeit und
Schnittigkeit

Maschinensysteme



Sicherheitshinweise



3M Service

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherung?

Telefon: 01/866 86-287

Telefax: 01/866 86-10287

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.



3M Österreich GmbH

Kranichberggasse 4, 1120 Wien

Telefon 01/866 86-287

Telefax 01/866 86-10287

Email: schleifen-at@mmm.com

<http://www.3M.com/at>