

3M

スコッチ・ブライト™

超高速バフイング用フロアパッド シリーズ

● 多種多彩

ワックスの種類や機械、床の状況にあわせてお選びいただけます。



合理的で優れたシステムであるドライメンテナンス。
導入成功のカギを握るのは、現場に最適なバフing用パッドの選択です。
3Mのフロアパッドなら、必ずご満足いただけるパッドが見つかります。

イレーザーバーニッシュパッド

獣毛入りパッドと合繊パッドの双方の長所を併せ持つ
万能パッド。ヒールマークなどの汚れ落としにも威力を
発揮し、しかも耐久性に優れています。
まず一番にお勧めする超高速パッドの決定版です。



色/ピンク
厚さ/25mm
主 素 材/ポリエステルファイバー
対応回転数/1500~3000rpm未満
標準サイズ/380mm、432mm、455mm、510mm

ナチュラルブレンドホワイトパッド **NEW**


従来のナチュラルブレンドパッドに加え、柔らかい
タイプが新登場。柔らかいワックスの光沢、写像性の
復元に威力を発揮します。



色/ホワイト&ナチュラルファイバー
厚さ/25mm
主 素 材/ポリエステルファイバー+豚毛
対応回転数/1500~3000rpm未満
標準サイズ/432mm、510mm

ナチュラルブレンドタンパッド

光沢、写像性の復元力に定評のある豚毛入りパッド。
比較的硬めのワックスと好相性です。



色/タン&ナチュラルファイバー
厚さ/25mm
主 素 材/ポリエステルファイバー+豚毛
対応回転数/1500~3000rpm未満
標準サイズ/510mm

アクアバーニッシュパッド **NEW**

3Mの超高速パッドの中で最も柔らかいパッド。
ワックスへのダメージや粉塵の発生を抑え、凸部分で
の焼き付けも起こしにくくなります。しかも、耐久性も
抜群です。



色/ブルー
厚さ/25mm
主 素 材/ナイロン+ポリエステル
対応回転数/1500~3000rpm未満
標準サイズ/432mm、510mm

トップラインスピードバーニッシュパッド


トップラインシステム用に開発されたバフingパッド
です。システムでお使いになると効果的です。



色/ホワイト&アンバー
厚さ/25mm
主 素 材/ポリエステルファイバー
対応回転数/1000~3000rpm未満
標準サイズ/380mm、432mm、510mm

ウルトラハイスピードパッド

バフingパッドの定番です。2000回転までのマシン
でお使いください。



色/タン
厚さ/25mm
主 素 材/ポリエステルファイバー
対応回転数/1500~2000rpm未満
標準サイズ/510mm

スーパーハイスピードパッド

ウルトラハイスピードと並ぶ、バフingパッドの定番
です。1500回転までのマシンでお使いください。



色/ベージュ
厚さ/25mm
主 素 材/ポリエステルファイバー
対応回転数/1000~1500rpm未満
標準サイズ/380mm、432mm、510mm

〈3M〉〈スコッチ・ブライト〉は3M社の登録商標です。

製品についての
お問い合わせは…  **0120-877-377**