

3 M™ トイレクリーニング関連製品

Commercial Care Products

Effective and Productive for toilet cleaning




3M™トイレクリーニング

ひとことで「トイレルーム」といってもその材質や汚れの種類は、場所によってさまざま。

用途に応じた最適な「ツール」と「ケミカル」をお選びいただくことで、

日常のトイレクリーニングをもっと効果的に、もっと効率的にすることができます。



日常のトイレクリーニング用「ケミカル」

毎日のトイレルームのクリーニングを効果的にかつ効率的に行うことを可能にする「ケミカル」をご提案します。

衛生陶器に

清掃スタッフの作業性・使いやすさを考慮した、 コストパフォーマンスに優れたトイレ(衛生陶器)用のクリーナーです。



スコッチ・ブライト™酸性トイレクリーナー スコッチ・ブライト™中性トイレクリーナー

- 軽くソフトなボトルで、女性の清掃スタッフにも取り回しが簡単
- 横向きノズルで、洗浄しにくい縁の裏側にも直接クリーナーを 噴射できます。
- 刺激を抑えた香りで、清掃スタッフの不快感が軽減されます。
- ●毎日安心して作業できる中性と、汚れや黄ばみの分解力に優 れた酸性の2種類があります。






トイレルーム全般に

トイレルーム内で多用途に使えるクリーナーです。

多用途に使えるので、用途ごとに洗剤を用意する必要がなく、洗剤の種類を減らすことができます。専用希釈装置で正確な希釈を簡単 かつ安全に行うことができる濃縮洗剤ですので、原液タイプの洗剤と比較して、大きなコスト削減にも貢献します。

スコッチ・ブライト™ ツイスト 中性トイレ・浴室クリーナー



- ●1本の濃縮洗剤から40Lの希釈洗剤が 作製できます。
- ●正確な希釈により、コスト削減に加え、 作業の効率化や標準化につながります。



スコッチ・ブライト™ ドース 中性トイレクリーナー

- 洗浄に加え、除菌効果も得られます。
- 洗剤を作りたい容器に、濃縮洗剤をひ と押し。その後、水道水を500mlまで 加えるだけで、簡単かつ安全に、正確 な希釈が出来ます。
- ●1本の濃縮洗剤から4Lの希釈洗剤が 作製できます。
- 正確な希釈により、コスト削減に加え、 作業の効率化や標準化につながります。
- コンパクト (140ml) で保管場所をとり ません。



日常のトイレクリーニング用「ツール」

毎日のトイレルームのクリーニングを効果的かつ効率的に行うことを可能にする「ツール」をご提案します。

衛生陶器に

用途(清掃場所や汚れの種類)に応じた使い分けができる清掃用たわしです。

樹脂研磨粒子

キズを付けにくい研磨粒子を使った業務用たわし

スコッチ・ブライト™ ブルーパッド No. 99 PRO



- ●トイレや洗面台などの衛生陶器やステ ンレスなどの清掃面に付着した汚れを こすり取るのに最適です。
- 必要に応じて、折り畳んだり、切り分け たりして使える、大判・板状の製品です。

スコッチ・ブライト™ パワースポンジ No.3005



- ●キズを付けにくい研磨粒子を使った 不織布と、洗剤をよく含むスポンジ の2層構造です。
- ●3色のカラーバリエーション。

スコッチ・ブライト™ パープル・パワーパッド No.2003



●キズを付けにくい研磨粒子と極太繊維 の組み合わせで、衛生陶器やカラン などにこびりついた汚れをこそげ取る のに最適です。

研磨粒子なし

研磨粒子を含まない業務用たわし

スコッチ・ブライト™ ライトクリーニングたわし

- ●研磨粒子を含まない不織布と、 洗剤をよく含むスポンジの2層構造です。
- ●キズを付けたくないトイレや洗面台などの衛生陶器やステンレス などの清掃面に付着した汚れを洗浄するのに最適です。
- ●3色のカラーバリエーション。

鉱物研磨粒子

汚れを落とす性能が高い研磨粒子を使った 業務用たわし

※清掃面にキズを付けることがあります。

スコッチ・ブライト™ スポンジエース



- ●汚れを落とす性能が高い 研磨粒子を使った不織布と、洗剤をよく含むスポンジの2層構造 です。汚れ落としからサビ落としまで広い用途に使えます。
- ●3色のカラーバリエーション。

トイレルーム全般に

マイクロファイバーの働きで、汚れをきれいに拭き取ることができる清掃用クロスです。

スコッチ・ブライト™ ワイピングクロス No.5000



- 刃先のような鋭いエッジを持つ、特殊な扁平 形状に加工したマイクロファイバーが、汚れ をスッキリきれいに拭き取ります。
- ●汚れ拭き取り性能に加え、耐久性や吸水性 にもたいへん優れた製品です。仕上がりの向 上、清掃業務の生産性向上、トータルコスト の削減に貢献します。

断面形状(注1) 汚れ拭き取り性能(注2)





高い

スコッチ・ブライト™ ワイピングクロス No.2012



- ●オレンジカット形状に加工したマイクロファイ バーが、汚れをきれいにふき取ります。
- ●マイクロファイバー製品にしては、お求めや すい価格のエントリー製品です。綿タオルや ぞうきんの代替として、汎用的にご使用いた だけます。

オレンジカット状



綿タオルより高い

比較:綿タオル





引き延ばしているだけ

1 大便器・小便器(衛生陶器)

排泄物やその中に含まれる菌類が主な汚れです。適切に清掃されてい ないと、見た目が良くないばかりか、悪臭の原因となるので、日常的 にきれいに清掃する必要があります。さまざまな種類の衛生陶器があり、 その素材に応じた最適なツールとケミカルを選択する必要があります。

2 洗面台

手指の皮脂やせっけん、水道水中の鉱物の固着に加え、うがい薬や飲料 の飲み残しの色素沈着が主な汚れです。お客様の目につきやすい部分 であり、きれいに汚れを落とす必要があります。





スコッチ・ブライト™ ワイピングクロス

3 床

排泄物 (菌類を含む) や水、せっけんの飛び散りが主な汚れです。また、 髪の毛やほこり等の汚れもあります。汚れは悪臭や、お客様に不快感 を与える原因となるので、定期的にきれいに取り除く必要があります。

4 鏡・窓・壁・その他付帯設備

手垢や、水やせっけんの飛び散りが主な汚れです。多くのお客様が手を 触れる場所であり、きれいに拭き上げるとともに、除菌を行う必要があり ます。







3M™トイレクリーナー製品

3M™業務用モップ・ダスタークロス

3M™トイレクリーナー製品

スコッチ・ブライト™ ワイピングクロス

日常のトイレクリーニング用「ツール」

毎日のトイレルームのクリーニングを効果的かつ効率的に行うことを可能にする「ツール」をご提案します。

床・その他付帯設備に

床や鏡、窓ガラス、壁などの清掃を、 簡単に、きれいに仕上げることができる清掃用モップ・ダスタークロスです。

3 M™ イージーマルチ クリーニングツール キット



高い場所・狭い場所の清掃を、 簡単にきれいに仕上げることがで きます。

- 軽量かつ伸縮するハンドル (最長143cm)
- 前後左右に回転するホルダー





便器の裏側などの

鏡や窓ガラス 壁などの高い場所

3M™ イージートラップ ダスター



髪の毛やほこりなどの汚れの除去 に非常に優れた、粘着性のダス タークロスです。

- ●特殊な粘着剤の効果で、押しが けで効率良く、汚れをキャッチし ます。
- ●湿った床面でも破れにくく、粘着 力の低下が少ないので、床が濡 れていても使用できます。

3M™ クリーニングクロス多用途



- ●特殊な扁平形状に加工したマイ クロファイバーが、汚れをきれい に拭き取ります。
- 洗濯して繰り返し使用できます。
- 面ファスナーで着脱が簡単です。
- 2色のカラーバリエーション。





清掃時間の 限られる巡回清掃



●クロスの裏返しが簡単な、イー ジートラップダスターの使用に 最適なホルダーです。

3M、Scotch-Brite、スコッチ・ブライトは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社 コマーシャルケア事業部 http://www.mmm.co.jp/ccd/

Please Recycle. Printed in Japan. © 3M 2016. All Rights Reserved.

カスタマーコールセンター 製品のお問い合わせはナビダイヤルで