


3M™ ダスタークロス の歴史




3M™ ダスタークロス レギュラー

シートタイプ



サイズ	L 165×970mm/枚 M 165×670mm/枚 S 165×470mm/枚
入れ目(ケース)	50枚/箱、1箱/ケース

3M™ ダスターホルダー



ダスターホルダー	
サイズ	L 100×930mm M 100×630mm S 100×430mm
入れ目(ケース)	1台/箱、6箱/ケース

※別途、3M™ ダスターハンドルが必要です。

ダスターホルダーキット	
サイズ	L、M、S
入れ目(ケース)	1式/箱
キット内容	ダスターホルダー 1台 三段伸縮式ハンドル 1本 お試しクロス 3枚

3M™ ダスタークロス エキストラ

シートタイプ



サイズ	L 165×970mm/枚 M 165×670mm/枚 S 165×470mm/枚
入れ目(ケース)	50枚/箱、1箱/ケース

3M™ ダスターハンドル



サイズ	L 20φ×1454mm M 20φ×1354mm S 20φ×1120mm
入れ目(ケース)	6本/箱

3段伸縮式ハンドル	
サイズ	最小長: 610mm 最大長: 1300mm
入れ目(ケース)	6本/箱

3M™ ダスタークロス BS

シートタイプ



サイズ	200×660mm/枚
入れ目(ケース)	100枚/箱、12箱/ケース

3M™ イージートラップダスター

ロールタイプ



サイズ	125×150mm×250枚/ロール ※150mm間隔でミシン目があり、1箱(2ロール)で500枚入り 450mmホルダー(Sサイズ)の場合...166枚分 600mmホルダー(Mサイズ)の場合...124枚分 900mmホルダー(Lサイズ)の場合...82枚分
入れ目(ケース)	2ロール/箱



サイズ	125mm×150mm×60シート/ロール ※150mm間隔でミシン目があり、1箱(1ロール)で60枚入り 300mmホルダーの場合...30枚分 600mmホルダーの場合...15枚分 900mmホルダーの場合...10枚分
入れ目(ケース)	1ロール/箱 8箱/ケース

小箱タイプ

3M™ イージーフリップホルダー



イージーフリップホルダー	
サイズ	M 105×580mm S 105×300mm
入れ目(ケース)	6台

※別途、3M™ ダスターハンドルが必要です。

イージーフリップホルダーキット	
サイズ	M、S
入れ目(ケース)	1式/箱
キット内容	イージーフリップホルダー 1台 三段伸縮式ハンドル 1本

本カタログの数値はあくまでも実験値であり保証値ではありません。
本カタログは2016年2月現在のものです。仕様は予告なしに変更する場合があります。
3M は、3M 社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
コマーシャルケア事業部
<http://www.mmm.co.jp/ccd/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2016. All Rights Reserved.

BST-124-C(011600)BS

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ ダスターシステム

Commercial Care Products

Non-Woven Technology Floor Dusting Solution

カスタマーコールセンター


製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-012-388

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます

3M™ ダスタークロス レギュラー

除塵性能と使いやすさに優れたプロが選んだダスターの定番




マイクロファイバーが三次元網目状に複雑に絡み合った構造からなるクロス。無数の細かいすき間に、汚れを取り込んで保持するので、繰り返しの汚れ除去効果に優れています。微細なダスト(チリ、ホコリ等)、細かい土ホコリ、髪の毛、綿ホコリなど(おおよそ0.数μm~数10μm程度のサイズのゴミ)の除去に適しています。

- マイクロファイバーが数μmレベルの細菌から髪の毛までを除去します。
※新品の状態で使用した場合、約70%の細菌を除菌する効果があります。(弊社調べ)
- 他社品では除去しきれない汚れまで取りこぼしが少ないので、作業効率が向上します。
- 両面使用で約800㎡利用できますので、経済的です。

粗クズ	髪の毛	粗い砂	細かい土	綿ホコリ	微細な汚れ
○	◎	◎	◎	◎	◎

高い除塵性能


綿ホコリの除塵量



綿ホコリなどの除塵率は他社品より優れ、一度の作業で高い清掃品質を実現します。

両面使用で高耐久

除塵性能持続性




3M™ ダスタークロス レギュラーは両面使用でき、他社品Aと比較して2倍の約800㎡を清掃することが可能です。(清掃可能面積は目安であり、清掃環境により変わります)

こんなところにおすすめです



3M™ ダスタークロス エキストラ

耐久性に優れて破れにくく、広範囲の清掃にはこちらをおすすめ



太さの異なる繊維どうしが絡み合ったかさ高な不織布に、強度のあるスクリーン不織布が貼り合わされた構造のクロス。粗い砂粒やサイズの大きいゴミも効率よく捕集でき、耐久性にも優れています。土ホコリから粗い砂粒、髪の毛、綿ホコリ、また、木片、ホチキスなど(おおよそ数μm~数10μm、100μm以上のサイズのゴミ)の除去に適しています。

- 未ケミカル処理なのに、大小様々な広範囲のゴミの捕集能力に優れたハイパフォーマンスのダスタークロスです。
- 高耐久性で破れにくく、多少の凹凸のある床にも使用することができます。
- 水のある床面でも、やぶれにくく耐水性に優れています。(注：吸水性はありません)

クロスで取り去れるゴミの種類

大きなゴミ	ホチキス
細かい砂	髪の毛

粗クズ	髪の毛	粗い砂	細かい土	綿ホコリ	微細な汚れ
○	◎	◎	◎	◎	○

こんなところにおすすめです



3M™ イージートラップダスター

特殊粘着剤と不織布のW効果でゴミをからめ取るダスターの新コンセプト




太めのファイバーを使用。複雑に絡み合ったファイバー一本一本に特殊な樹脂粘着剤を巻きつけるように塗布している3Mの不織布技術と粘着剤技術を融合させた製品。粘着剤で汚れをキャッチし、不織布のすき間に汚れを取り込んで保持するので一度つかんだ汚れは逃しません。髪の毛、綿ホコリなど目に見える大きめのゴミの除去に適しています。

- オープン構造の不織布が、砂粒、髪の毛、大きなゴミをしっかりキャッチ。
- 細かいゴミも逃がさない特殊な粘着剤を使用しています。
- ゴミをしっかりホールドするので、床以外の壁面や天井の清掃にも使用できます。
- 捕集性能にすぐれ、ホコリの舞い上げをおさえます。

粗クズ	髪の毛	粗い砂	細かい土	綿ホコリ	微細な汚れ
◎	◎	◎	◎	◎	○

圧倒的な砂・ホコリ捕集性能

砂除塵性: クロスで取り去れる除塵量




汚れを捕まえる力が優れていますので、ホルダーを後退させたり、持ち上げても床にゴミが残りにくいです。

こんなところにおすすめです




非常に軽い操作性

乾燥した床面での操作性



粘着剤が付いていても、取り回しの軽さは一般的なダスタークロスと同等です。

濡れた床面での操作性



ファイバーが太く、オープン構造のため、濡れた床面でも軽い操作性を実現。

3M™ ダスタークロス BS


使い切りタイプで、小スペース清掃に適した経済的なダスタークロス。



- 経済性を重視したエコノミータイプです。
- 平坦な床面の清掃に適しています。
- 両面使用が可能です。

粗クズ	髪の毛	粗い砂	細かい土	綿ホコリ	微細な汚れ
○	○	○	◎	◎	○

除塵機能一覧



繊維の太さ 製品例一覧

