



現在お手持ちのホルダーにも取り付けお使いいただけます

専用の3M™ イージーフリップホルダーとの相性が最も優れていますが、お手持ちのフロアワイパー用ホルダーにも装着することができます。


1 必要な長さでミシン目をカットし



2 トラップダスターの上からホルダーを乗せるだけ



3 ワニ口などで固定しなくても作業が可能です



フロアワイパーを装着した状態のホルダーをお使い下さい。

製品概要

3M™ イージートラップダスター



サイズ	125mm×150mm×250枚/ロール 150mm間隔でミシン目があり、 1箱(2ロール)で500枚入り 300mmホルダーの場合……250枚分 600mmホルダーの場合……124枚分 900mmホルダーの場合……82枚分
入れ目(ケース)	2ロール/箱 1箱/ケース

3M™ イージートラップダスター 小箱



サイズ	125mm×150mm×60枚/ロール 150mm間隔でミシン目があり、 1箱(1ロール)で60枚入り 300mmホルダーの場合……30枚分 600mmホルダーの場合……15枚分 900mmホルダーの場合……10枚分
入れ目(ケース)	1ロール/箱 8箱/ケース

関連製品

3M™ イージーフリップホルダー



イージーフリップホルダー	
サイズ	M 105×580mm S 105×300mm
入れ目(ケース)	6台
イージーフリップホルダーキット	
サイズ	M、S
入れ目(ケース)	1式/箱
キット内容	イージーフリップホルダー 1台 三段伸縮ハンドル 1本

3M™ イージースクラブウエット ディスポーザブル モップキット



セット内容	ハンドル、ホルダー、 ウエットディスポーザブルモップ 専用アタッチメント
サイズ	ホルダー:M 105×580mm S 105×300mm ハンドル:M、S共通 1420×26φmm
材質	アルミニウム ポリ塩化ビニール
入れ目(ケース)	1セット/ケース

仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。上記内容と異なる保証並びに本書に記載されていない事項及び推奨は、当社及び当社製品の製造者の権限を有する役員が署名した文書によらない限り、当社は何らの責任も負いません。

3Mは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
https://www.mmm.co.jp/ccd/

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2024. All Rights Reserved.
BST-119-G(0224)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-012-388

9:00~17:00/月~金(土日祝年末年始は除く)

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ イージートラップダスター

Sweep&Dust Sheets

Catch & Hold the dust Quietly Cleaning Supplies

3M™ イージートラップダスターは特殊な粘着剤付きで砂・ホコリ・髪の毛などのゴミを取りこぼすことなくスピーディで簡単な床清掃を可能にします。

掃除機のように大きな音が気になったり、排気がホコリを舞い上げてしまったりすることがありません。また、一般的な粘着ローラーよりも作業性がよく広い範囲をスピーディに清掃することができます。




使用方法や使用例は携帯電話でも確認できます。

一部機種ではご利用いただけない場合があります。



特長 1 特殊な粘着剤が大きなゴミでも逃さずキャッチ


特殊粘着剤と不織布の効果で、砂・ホコリ・髪の毛などのゴミがクロスに触れただけで逃さずキャッチします。



ポリエステルファイバー

特長 2 二度手間がなく、一度の作業でしっかり除塵

1度にキャッチできるダスト量が多いので、粘着ローラー作業後に掃除機をかけたり、ダスター作業後に取り残したゴミをホウキで集めるなどの二度手間が減ります。




特長 3 水滴が落ちている床でも破れずに作業可能

床に水滴が落ちていても、クロスが破れることなくスムーズに作業することができます。また、粘着力が著しく落ちることもありません。



特長 4 様々なサイズのホルダーで使用可能

ロールタイプですが、150mm毎にミシン目が入っているので、300mmホルダーには2枚分など、必要なサイズに切って使用することができます。



温浴施設の脱衣所やホテルのユニットバスなど、髪の毛が落ちやすい場所に

水滴があっても破れにくく髪の毛の捕集効果が高いため、温浴施設の営業時間中の清掃や、ホテルのルーム清掃の仕上げ作業に最適です。



脱衣所




ユニットバス

普段仕事に従事されるオフィスの砂やホコリの効率的な除去に

粘着剤付きですが、とても軽い取り回しで簡単に作業ができます。また、現在お手持ちのホルダーに装着可能です。




オフィス




トイレの水回り

クリニックや老人保健施設など、高い衛生環境が必要な場所に

髪の毛はもちろん、乾燥した皮膚など軽くて細かい汚れもきれいに取り去ります。衛生に特に気をつかう場所におすすめです。



クリニックの待合室



介護老人保健施設

スポーツクラブや体育館など髪の毛や汗の落ちやすい場所に

ストレッチなどで目線が床にいきやすい施設では髪の毛などの汚れが意外と目立ちます。汗や水分で床が濡れていても破れにくいのでおすすめです。




ストレッチエリア



ロッカールーム

その他…こんな場所にも

エアコンの送風口



なかなか清掃しにくい高い位置にあるホコリも、床にまき散らすことなく清掃できます。

壁面



壁などに付着したホコリなども床に落とすことなく取り除くことができます。

作業時に手袋を装着してください。