

3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプA (屋内外、平面・凹凸面用、サイズ：25mm×3m)


貼るだけで、スリップ事故防止に効果的。
平面はもちろん凹凸面にもよくなじみます。

- 裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。
- 水や油がかかっても確実なすべり止め効果を発揮します。
- わずかな経費で安全が確保できます。
- 少量の施工に無駄なく使える幅25mm、長さ3mです。




さまざまなシーンでお使いいただけます


脚立や踏み台のステップなど



店舗前スロープや玄関前のステップなど



トラックや福祉車両のステップなど



製品仕様

カラー	黒、黄、緑
裏地	アルミホイル
表面砥粒	鉋物粒子
厚み	0.8mm
サイズ	25mm×3m
耐久性の目安	約1～2年(一般通行量 1,000～3,000人/日を想定)

※通行量が多い場所には、幅50mm、または幅100mmのすべり止めテープをお薦めします。

- ロール製品サイズ 50mm×5m、50mm×18m、100mm×5m、100mm×18m

3M、セーフティ・ウォークは、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社
コマーシャルケア事業部
<http://www.mmm.co.jp/ccd/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2018. All Rights Reserved.

MAT-138-D (1117)

施工方法は携帯でも確認できます。
<http://www.mmm.co.jp/ccd/m>

スマートフォン、一部機種ではご利用いただけない場合があります。



施工時の注意

- 施工表面の汚れや油分を完全にクリーニングして、乾燥させてください。
- 凹凸面の場合、ゴムハンマーなどでたたき凹凸面になじませてください。
- 気温が低いと接着力が低下しますので、10℃以上で施工してください。
- 水周りでの使用や床材の種類によってはプライマーが必要となりますので、事前にご確認ください。

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-012-388**

8:45～17:15 / 月～金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます