

# 3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプLR (蓄光・反射：平面用)

すべり止め、蓄光、反射の3つの機能で、  
突然の停電時、暗闇での速やかな避難をサポートします。

セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープタイプLR (蓄光・反射：平面用)を建物の階段や通路に貼ることで、通常時のすべり防止だけでなく、暗闇での目印になり非常時でも安全に避難誘導ができます。

階段

非常口

すべり止め




通常時は、すべり防止効果があります。水・油がかかっても効果は変わりません。

蓄光機能



あらかじめ光のエネルギーを蓄積し、照明が消えてから30～60分間蓄光機能が働き、暗闇でも光り停電中も避難通路の確認ができます。  
※事前に光の照射がないところでは光りません。

反射機能



暗闇で懐中電灯を当てた方向に光がハネ返り、光源(懐中電灯)の方向からみるとテープが明るく光ってみえるので、足元が確認ができ移動時の安全性が高まります。(再帰性反射機能)

## 特徴

- 高い摩擦により、すべりを防止します。水・油がかかってもすべり止め効果は変わりません。
- 暗闇で、すべり止めテープが光ります。(蓄光機能)
  - 階段段鼻部分に施工することで、停電時直後すべり止めテープの蓄光機能で段差部分を明確化し、踏み外し転倒防止に効果があります。
  - 停電時、30～60分間すべり止めテープが暗闇で光り、避難誘導のサポートになります。
- 長時間経過後でも懐中電灯でセーフティ・ウォーク™ すべり止めテープを照らすと、テープ部分で光が反射し暗闇で白く光ることで避難経路を確認できます。(再帰性反射機能)
- 裏面を剥がして貼るだけの簡単施工です。(短時間施工)

注意1: 凹凸のあるところやカーペットの床材には施工できません。

注意2: 水まわりでの長期連続使用は蓄光性能を低下させる可能性があります。

## 用途



階段



非常口




出入口



通路


## 製品仕様

サイズ	色	入れ目
30mm×300mm	白色	6枚/袋、12袋/ケース
30mm×600mm	白色	10枚/袋、5袋/ケース



## 構造 (断面図)

蓄光・反射機能材が上層フィルムと下層フィルムの間で印刷され、保護されているため機能耐久性を高めています。



### 注意

耐久性の目安: 約1～2年 (一般通行量1000～3000人/日を想定)

- 当製品は消防法上の蓄光式誘導標識としての取扱にはなりません。
- 製品表面は発光能力維持のため定期的にブラシ等で掃除をし、すべり止めテープ上の汚れを除去してください。

蓄光機能は、りん光輝度10分後15mcd/m<sup>2</sup>以上、60分後2mcd/m<sup>2</sup>以上です。\*1\*2

\*1 測定方法は、JIS規格Z9095附属書B準拠。\*2 データは測定値であり、保証値ではありません。

施工方法は携帯でも確認できます。

<http://www.mmm.co.jp/ccd/m>

スマートフォン、一部機種ではご利用いただけない場合があります。



3M、セーフティ・ウォークは、3M社の商標です。

**3M**

スリーエム ジャパン株式会社  
コマーシャルケア事業部  
<http://www.mmm.co.jp/ccd/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2018. All Rights Reserved.

MAT-136-E (1117)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

**0570-012-388**

8:45～17:15 / 月～金 (土日祝年末年始は除く)  
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます