


古代ローマ時代から愛されている  
高級石材、大理石。  
人造大理石として人気の高いテラゾー。  
しかし、メンテナンスは未だ確立されていません。

#### 石床メンテナンスの現状(当社調べ)



#### 大理石/テラゾーの特長

##### 大理石

- 天然石
- 石灰岩がマグマの熱で温度変化した変成岩の一種
- 主成分は炭酸カルシウム
- 大きな模様
- 研磨すると高い輝きを発揮
- 天然石と比べ安価
- 酸に弱く、薬剤の影響に敏感
- 人の爪より少し硬い程度の硬度



##### テラゾー

- 人造大理石
- 大理石や花崗岩を粉碎しセメントで固めたものがセメントテラゾー、樹脂で固めたものがレジンテラゾー
- 研磨すると高い輝きを発揮
- 天然石と比べ安価
- 酸に弱く、薬剤の影響に敏感
- 人の爪より少し硬い程度の硬度



#### 3M™ 石床メンテナンス製品ラインナップ

用 途	雨天対策	細かい埃の除去	こびりついた汚れの除去
製 品			
特 徴	軽量で急な雨天時にも持ち運びが楽に使える雨天専用マットです。滑りやすく傷付きやすい床材の雨天対策に有効です。	細かいホコリや細菌の除去に適したレギュラー、砂や大きなゴミに適したエキストラ。作業場所に応じた清掃が可能な不織布クロスをS、M、Lサイズでラインアップ。ホルダーとハンドルもお選びいただけます。	ハンドル内に水や洗剤を注入し必要時にハンドル上部のボタンを押すことで、床面に放出させながらの清掃が可能なモップシステムです。
サ イ ズ	幅 900/1200/1800mm 長さ 600~18000mm ※色 グレー/茶	ダスタークロスレギュラー/エキストラ ダスター/ホルダー/ハンドル 各S/M/L	イージースクラブフラットモップ 145×460mm イージースクラブフラットモップキット ハンドル 20φ×1420mm ホルダー 108×406mm

用 途	軽洗浄	軽洗浄／光沢復元(仕上げ)	洗浄(前処理)
製 品			
特 徴	独自の極細マイクロファイバー構造のポリエスチル繊維が、石材を傷付けることなく表面及び凹凸部や目地の汚れを拭き取ります。	大理石、テラゾーの光沢復元用パッドです。ウェット及びドライ作業用です。	大理石、テラゾーの前処理用パッドです。ウェット作業専用です。
サ イ ズ	13,15,17,20インチ	13,15,17,18,20インチ ※上記以外のサイズはお問い合わせください。	13,15,17,18,20インチ ※上記以外のサイズはお問い合わせください。




スリーエム ジャパン株式会社  
コマーシャルケア事業部  
<http://www.mmm.co.jp/ccd/>

Please Recycle. Printed in Japan  
© 3M 2014. All rights reserved  
BST-092-D (081400) BS

カスタマーコールセンター  
製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで  
 0570-012-388  
ナビダイヤル:市内通話料金でご利用いただけます。  
受付時間:8:45~17:15 月~金(土・日・祝・年末年始は除く)

# Scotch-Brite™ Diamond pad

スコッチ・ブライト™ シエンナダイヤモンドパッド  
スコッチ・ブライト™ パープルダイヤモンドパッド



光輝く大理石、テラゾー。  
スコッチ・ブライト™  
ダイヤモンドパッドの登場によって、  
石床メンテナンスの概念は大きく変わります。

スコッチ・ブライト™  
シエンナダイヤモンドパッド  
(前処理用パッド)



傷付きやすくメンテナンスが難しいといわれる大理石やテラゾー。スコッチ・ブライト™ ダイヤモンドパッドはそんな悩みを解決します。独自の不織布テクノロジーにより専用開発されたスコッチ・ブライト™ ダイヤモンドパッドを、ポリッシャー、自動洗浄機、超高速バーニッシャーにセットするだけで、誰でも容易に洗浄および光沢復元作業を行えます。日常の手軽な作業で美しい状態を維持することが可能です。大理石やテラゾーが本来の輝きを取り戻し、維持されることで利用されるお客さまや従業員の方はもちろん、建物オーナーの方々からも高い満足を得られるでしょう。これからの大理石、テラゾーメンテナンスは大きく変わります。

#### 用途

大理石、テラゾーの洗浄および光沢復元

#### 特徴

- 大理石／テラゾー床の輝きを再生
- 日常管理に使用している機器で使用できる
- 特別な作業を必要としない
- 作業工程が少ない
- 水を使用し、薬剤などが必要ない
- パッド1枚で約20,000m<sup>2</sup>以上使用可能  
(ポリッシャー・自動洗浄機の場合、但し床の状態にもよります)

#### 使用方法

- ポリッシャー/自動洗浄機の場合は、前処理・光沢復元作業。
- 超高速バーニッシャーの場合、光沢復元作業。


※効果については石材の種類や状態で変わってきますので、まず目立たない場所でのテストをお勧めします。

日常管理も、年間管理も解決策は、  
スコッチ・ブライト™ ダイヤモンドパッドです。

簡単、シンプル。  
これが作業のコンセプト。

作業前の床の状態に合わせ、いずれかのステップから作業を開始します。

#### 大理石/テラゾーメンテナンスの問題点/解決策



#### 独自の不織布テクノロジー

シエンナ／パープル ダイヤモンドパッドは、それぞれ独自の不織布テクノロジーにより専用開発されたパッドです。大理石・テラゾーの前処理／光沢復元に効果を発揮するよう設計されています。



#### スコッチ・ブライト™ ダイヤモンドパッドの使用方法

パッドの種類	機械の種類	時間 (m <sup>2</sup> )
シエンナ	ポリッシャー 2-4往復 又は 自動洗浄機 2-4往復	2-4分
パープル	ポリッシャー 6往復 又は 自動洗浄機 7往復	4-7分
パープル	ポリッシャー 4往復 又は 超高速バーニッシャー 2往復	2-4分