

3M

スコッチ・ブライトTM イレーザー バーニッシュパッド (超高速バフイング用フロアパッド)

「消しゴム」感覚で
フロアを
美しく磨く、

光沢復元力、耐久性、そして汚れ落とし能力を高次元で一体化。
3つの特性をバランス良く備えた、新世代パッド、デビュー。

スコッチ・ブライトTMイレーザーバーニッシュパッドは、
3M独自のファイバー&バインダー技術により開発された、
超高速バフイング用のパッドです。

ワックス表面を、まるで「消しゴム」を使ったようにきれいにバフイング。
高い光沢復元力と耐久性、優れた汚れ落とし能力を備えています。

従来品に比べ粉塵発生量を大幅に抑え、
また、獣毛を使用していないので使用中のいやなにおいも発生しません。

フロアメンテナンス作業の効率向上と、
高い美観の維持を実現します。


3Mがお届けする超高速バフイング用パッドの決定版。

特長

1

高い光沢復元力

超高速バフイングパッドに第一に求められる光沢復元力。スコッチ・ライト™イレーザーバーニッシュパッドは、スピーディに高いレベルの光沢を復元でき、作業効率の向上を図ります。



2


高い耐久性

従来品（特に獣毛入りパッド）では、光沢が上がるかわりにパッドの耐久性が劣るという弱点がありました。スコッチ・ライト™イレーザーバーニッシュパッドは、高い光沢復元力を持ちながら、従来品以上の耐久性を備えたコストパフォーマンスの高いバフイングパッドです。

3

高いクリーニング能力


スコッチ・ライト™イレーザーバーニッシュパッドは、光沢を上げるだけでなく、表面についた汚れの除去能力にも優れています。軽いヒールマーク等を簡単に落とし、長期に渡ってお使いになると床の美観に差が出ます。



4

粉塵の発生を抑制

従来品（特に獣毛入りパッド）に比べ、フロアフィニッシュの削りがより少なく、またパッド自体の消耗も少ないため、バフイング時の粉塵の発生を大幅に抑えます。特に店舗などで商品のほこりかぶりを減らし、店舗イメージの維持・向上に貢献します。



5


作業時の気になるにおいがない

獣毛入りパッドの弱点の一つであった、「作業時の気になるにおい」が発生しません。営業中の店舗などでも気兼ねなく使用でき、作業時間の効率化に貢献します。

製品名	スコッチ・ライト™イレーザーバーニッシュパッド
色	ピンク
用途	超高速バフイング専用
対応回転数	1500～3000rpm
標準サイズ	380mm(15)、432mm(17)、455mm(18)、510mm(20) *カッコ内はインチ ※上記以外のサイズに関しては、担当セールスにご相談ください。

機械や床の状況に合わせてお選びください。3M スコッチ・ライト™超高速バフイング用パッド シリーズ

光沢復元力に定評のある、豚毛入りのパッド。強力な光沢回復力を求める現場に。



製品名 ナチュラルブレンドパッド
色 タン+ナチュラルファイバー(豚毛)
対応回転数 1500～3000rpm
標準サイズ 380mm、432mm、455mm、510mm

管理レベルの高い現場での日常作業に。
すばやい光沢回復力に定評。



製品名 トップラインスピードバーニッシュパッド
色 ホワイト&アンバー
対応回転数 1500～3000rpm
標準サイズ 380mm、432mm、455mm、510mm

バフイングパッドの定番。2000回転までのマシン用。



製品名 ウルトラハイスピードパッド
色 タン
対応回転数 1500～2000rpm
標準サイズ 380mm、432mm、455mm、510mm

ウルトラハイスピードパッドと並ぶ、バフイングパッドの定番。1500回転までのマシン用。



製品名 スーパーハイスピードパッド
色 ベージュ
対応回転数 1000～1500rpm
標準サイズ 380mm、432mm、455mm、510mm

<3M><スコッチ・ライト>は3M社の登録商標です。

(製品についての
お問い合わせは… 0120-877-377)

スリーエム ジャパン株式会社
コマーシャルケア製品事業部