



Respiradores de pressão positiva

PROTEGENDO O SEU MUNDO.

Bem-estar é ir além dos sorrisos. Trabalho é ir além de produtividade. E proteção é ir além de segurança. É com essa filosofia que a 3M inova, desenvolve, produz, aperfeiçoa, testa e, depois, faz tudo isso de novo. Tudo com o objetivo de proteger os momentos mais importantes do seu dia a dia na rotina com sua família. Conheça as soluções 3M em serviços de segurança e prepare-se para se surpreender.

- 18 anos consecutivos como marca Top of Mind*.
- Há mais de 30 anos no mercado de Saúde Ocupacional.

**Segundo a revista Proteção*



Investimentos constantes.

- Laboratório de Pesquisa & Desenvolvimento com 1.740 m².
- Área de testes: realiza internamente o desenvolvimento de novas aplicações, capacitação técnica para uso de produtos 3M e testes de desempenho dos produtos. Tudo isso por meio de laboratórios que oferecem ampla e completa estrutura.
- Centro de relacionamento: identificar necessidades junto ao cliente para desenvolver soluções diferenciadas.
- Inovação: produtos que ditam tendências e transformam o dia a dia das pessoas.



3M no mundo.

- Reconhecimento: líder em inovação.
- Presente em mais de 70 países.
- Mais de 200 fábricas.
- 88 mil funcionários.



3M no Brasil.

- Mais de 65 anos.
- Mais de 4 mil funcionários.
- 46 plataformas tecnológicas.
- 7 unidades industriais: Sumaré (matriz), Ribeirão Preto, Itapetininga, Mairinque, Manaus, Bom Princípio e São José do Rio Preto.
- Uma das Melhores Empresas para se Trabalhar*.
- Centro Técnico para Clientes com 4.300 m².

**Fonte: Great Place to Work*



Nosso centro técnico é um ambiente onde ocorrem ensaios e testes de produtos, bem como apresentações sobre toda a tecnologia 3M aos nossos clientes.

CTC Sumaré - SP

VANTAGENS E SERVIÇOS.

A 3M sabe que inovação também pode ir além de oferecer o que há de melhor em soluções para você. É por isso que ela traz inúmeras vantagens e serviços listados abaixo, que você tem à sua disposição para complementar ainda mais sua rotina no trabalho.



Confiabilidade

Os produtos 3M são fabricados com rigorosos critérios e atendem normas nacionais e internacionais de qualidade.



Disque Segurança

Canal direto, rápido e fácil com a equipe 3M para a solução de dúvidas e problemas. 0800 055 0705



Workshops

A equipe 3M ministra cursos para educar, preparar e treinar os profissionais do mercado de Segurança ao Trabalhador. Informações adicionais estão disponíveis em nosso site.



Site

Site com boletins técnicos, catálogos, vídeos de treinamentos, software para cálculo de vida útil de cartuchos químicos e Guia de Seleção de Respiradores.

www.3Mepi.com.br

www.youtube.com/3Mepi



Acompanhamento

Especialistas da 3M vão ao local de trabalho dos usuários para falar sobre os produtos.



Suporte Técnico

A equipe 3M sugere a melhor solução para cada necessidade e ensina a forma correta de colocação e utilização de seus produtos.



Certificações

Certificação do Inmetro na Linha de Respiradores Descartáveis e Capacetes.



Software de Vida Útil

Saiba como estabelecer a troca programada de cartuchos químicos dos respiradores conforme exigências do PPR.



O 3M com Você é um programa que reúne iniciativas educacionais e conta com um portal onde você pode aprimorar seus conhecimentos e se atualizar sobre Saúde Ocupacional a qualquer momento. www.3Mcomvoce.com.br



Respire Vida 3M

Treinamento para implementar um Programa de Proteção Respiratória em ambiente hospitalar.



Guia de Seleção de Respiradores

Possibilita a seleção do respirador 3M apropriado para cada necessidade.



Respiradores Pressão Positiva





Soluções
completas para

as mais diferentes

necessidades

Respiradores de Pressão Positiva 3M

Inovação para você respirar com proteção

Mais conforto, muito mais produtividade.

Diminuir o esforço para respiração proporcionando muito mais conforto e maior produtividade do usuário, mesmo em situações de trabalho que apresentem condições críticas de umidade, calor ou concentração de contaminantes. Esses são os principais benefícios da linha de Respiradores de Pressão Positiva 3M.

A 3M conta com um time preparado para auxiliá-lo na escolha da solução mais adequada à necessidade de sua empresa, bem como oferecer treinamento necessário para o uso correto desses respiradores.





Os Respiradores de Pressão Positiva 3M têm a função de manter a pressão dentro da cobertura facial maior que a pressão ambiente, impedindo que o ar do ambiente contaminado atinja as vias respiratórias do usuário, promovendo maior proteção.

A 3M oferece um completo e flexível portfólio de produtos, apresentados em duas categorias: os Respiradores Motorizados e os Respiradores de Linhas de Ar Comprimido.

RESPIRADORES MOTORIZADOS



- Possui um sistema motorizado de purificação do ar ambiente
- Proporciona alta mobilidade ao usuário
- **Não** pode ser usado para proteger contra substâncias com características de difícil detecção (sabor / cheiro)
- Não é permitido o uso em condições que são imediatamente perigosas à vida ou à saúde (IPVS)
- Adequado para uso durante longos turnos - resistência respiratória reduzida
- Pode oferecer proteção para olhos e face integrados
- Cuidados especiais devem ser adotados para uso em atmosferas explosivas



3M Versaflo TR-300



3M Jupiter



3M Powerflow

Processo de Seleção dos Respiradores Motorizados



1. Selecione a Unidade Motorizada, Filtros e Bateria



2. Selecione a Cobertura Facial



3. Selecione a Traqueia

RESPIRADORES DE LINHA DE AR COMPRIMIDO

- Fornecimento de ar proveniente de um compressor (ar respirável)
- Mobilidade limitada pelo comprimento da mangueira
- **Pode** ser usado para proteger contra substâncias com características de difícil detecção (sabor / cheiro)
- Não é permitido o uso em condições que são imediatamente perigosas à vida ou à saúde (IPVS)
- Adequado para uso durante longos turnos - resistência respiratória reduzida
- Pode oferecer proteção para olhos e face integrados



3M Versaflo Reguladores Individuais de Fluxo de Ar Comprimido Série V



3M Painel Filtrante



Sistema de Ar Comprimido para uso com Respiradores Reutilizáveis 3M

Processo de Seleção dos Respiradores de Linha de Ar Comprimido Motorizados



1. Selecione o Painel Filtrante e o Regulador Individual de Fluxo de Ar Comprimido



2. Selecione a Cobertura Facial



3. Selecione a Traqueia



4. Selecione o comprimento da Mangueira de Ar Comprimido



3M Versaflo TR-300

Filtros	Particulados
Fluxo de ar nominal	190 litros/min.
Peso	1095 g
Bateria	Íon de Lítio, de alta capacidade
Tempo de operação	Até 12 horas
Tempo de recarga	~ 3,5 horas
Range de operação	- 10°C a 55°C

3M Respiradores Motorizados

3M Versaflo TR-300

O Respirador Motorizado 3M Versaflo TR-300 combina performance, proteção e funcionalidade com modernidade, design e conforto. Simples, compacto e fácil de operar, o 3M Versaflo TR-300 é indicado para proteção respiratória em ambientes com presença de particulados.

- Fácil ajuste e manutenção
- Alarme eletrônico visual e sonoro em caso de baixo nível de bateria ou baixo fluxo de ar
- Filtros de alta eficiência capturam particulados nocivos à saúde, névoas e fumos com opções contra **incômodos*** de vapores orgânicos e gases ácidos
- Leve e pequeno - design equilibrado para maior conforto
- Adequado para uso em chuveiro de descontaminação, classificação IP53 (EN 60529:1992)
- Bateria de íons de lítio que não apresenta efeito memória e carrega rapidamente

Indústrias

- Farmacêutica
- Madeireira
- Preparação de Superfícies
- Alimentos e Bebidas
- Metalúrgica
- Mineração



Display de LED indica nível de carga da bateria.



3M Versaflo TR-315E Conjunto Motorizado

A versão conjunto motorizado inclui a unidade motorizada TR-302E, filtro particulado, pré-filtro, cinto standard, bateria de alta capacidade, carregador de bateria, traqueia autoajustável (BT-30) e indicador de fluxo de ar. Agora escolha a cobertura facial que melhor atende à sua necessidade (página 22 a 25).

Peças de Reposição e Acessórios

Filtros		Cintos	
Pré-Filtro	TR-3600	Standard	TR-325E
Particulado	TR-3710E P3	Limpeza Fácil	TR-327E
Incômodo* VO	TR-3800E P3		
Incômodo* GA	TR-3820E P3		

Bateria (íons de Lítio)		Carregadores	
Recarregável e de alta capacidade (12h)	TR-332	Carregador de Bateria	TR-341E
		Carregador de Bateria para 4 unidades	TR-944

* Para baixas concentrações - até o nível de ação (metade do limite de tolerância)

3M Respiradores Motorizados

3M Jupiter

O Respirador Motorizado 3M Jupiter é um equipamento confortável e fácil de usar que proporciona proteção contra partículas, gases, vapores ou contra uma combinação destes, dependendo do tipo de filtro utilizado.

- Design moderno e ergonômico
- Alarme eletrônico visual e sonoro em caso de baixo nível de bateria ou baixo fluxo de ar
- Cinto ergonômico e de fácil descontaminação
- Adequado para uso em chuveiro de descontaminação.

Classificação IP53 (EN 60529:1992).



Indústrias

- Farmacêutica
- Pintura
- Processamento Químico
- Agricultura
- Papel e Celulose
- Médico e Cuidados Pessoais
- Fundição
- Mineração



Peças de Reposição e Acessórios

Filtros

Pré-Filtro	
P3	Particulados
A2P3	VO+P3
A1B1E1P3	VO+GA+P3
A2B1E1K1P3	MGAS + P3
K1P3	Amônia + P3

Bateria

Jupiter Bateria NiMH 8h
Jupiter Bateria 4h IS + Capa Protetora IS (Intrinsicamente Seguro)

Módulos

Jupiter Módulo de Controle
Jupiter Módulo Mecânico

Carregador

Jupiter Carregador de Bateria

3M Jupiter Conjunto Motorizado

O Conjunto Motorizado inclui a unidade motorizada, medidor de calibração, cinto de fácil descontaminação, o medidor de fluxo de ar, um par de filtros A2P3 (Vapores Orgânicos e Particulados), pré filtros, bateria recarregável, carregador de bateria e a traqueia autoajustável (BT-30). Agora escolha a cobertura facial que melhor atende à sua necessidade (página 22 a 25).



Respirador Motorizado 3M Jupiter

Filtros	Particulados, Vapores Orgânicos e Gases
Fluxo de ar nominal	150 a 230 litros/min.
Peso	1,471 g
Bateria	Níquel-hidreto metálico (NiMH) de alta capacidade
Tempo de operação	Até 8 horas
Tempo de recarga	Até 6 horas
Range de operação	- 5°C a 40°C



Respirador Motorizado 3M Powerflow

Filtros	Particulados
Fluxo de ar nominal	Maior que 120 litros/min.
Peso	726 g
Bateria	NiCd
Tempo de operação	~ 8 horas
Tempo de recarga	12 horas a 16 horas
Range de operação	- 5°C a 49°C

3M Respiradores Motorizados

3M Powerflow

O Respirador Motorizado 3M Powerflow é um equipamento compacto montado em um respirador 3M Série 6800 (peça facial inteira). Utiliza filtros mecânicos P3 e bateria NiCd. É indicado para proteção respiratória em ambientes com presença de particulados, principalmente quando há restrição de espaço.

- Leve e com ampla área de visão
- Equipado com filtro P3 para uso em ambientes com particulados e aerossóis líquidos
- Unidade motorizada compacta
- Bateria com durabilidade de até 8 horas, para fixação no cinto
- Carregador de bateria eletrônico
- Superfície lisa facilita a descontaminação

Indústrias

- Farmacêutica
- Madeireira
- Preparação de Superfícies
- Alimentos e Bebidas
- Metalúrgica
- Montadoras
- Mineradoras

O Kit Powerflow inclui:

- 1 Respirador Facial Inteira 3M 6800
- 2 tampões
- Unidade turbo Powerflow
- Filtro P3
- Bateria BP-17NiCd
- Medidor de fluxo
- Carregador de bateria para 1 unidade



Peças de Reposição e Acessórios

Filtro P3	
Bateria	BP-17 NICD
Carregador de Bateria para 1 unidade	AMH/BE
Carregador de Bateria para 5 unidades	AMH/BE

3M Respiradores de Linha de Ar Comprimido

Reguladores Individuais de Fluxo para de Ar Comprimido - 3M Versaflo Série V

Além da função de regulação individual de fluxo de ar pelo usuário, os Reguladores 3M Versaflo Série V também podem oferecer opção de resfriamento (V-100BR) ou aquecimento (V-200BR) do ar que é insuflado para dentro da cobertura facial, tornando-se excelentes alternativas de conforto e produtividade nas áreas de trabalho quentes e frias. São equipados com alarme sonoro (apito) que é acionado sempre que o fluxo de ar está abaixo do mínimo exigido pelas normas brasileiras.

Indústrias

- Farmacêutica
- Madeireira
- Preparação de Superfícies
- Alimentos e Bebidas
- Metalúrgica
- Montadoras
- Mineradoras



3M Versaflo V-100BR



3M Versaflo V-200BR

Peças de Reposição e Acessórios

Vortex Muffler Kit	V-111
Peças de Reposição para Vortex	V-115
Vortemp Muffler Kit	V-211
Peças de Reposição para Vortemp	V-215
Adaptador de Traqueia	V-199
Cinto para V-100BR e V-200BR	W-2953



V-500E é o regulador individual de fluxo de ar comprimido da 3M. Oferece design moderno e leve, com manoplas grandes que facilitam o ajuste do fluxo de ar pelo usuário. Também é equipado com alarme sonoro tipo apito, acionado sempre que o fluxo de ar fica abaixo do mínimo exigido pelas normas brasileiras.



Respirador de Linha de Ar Comprimido 3M Versaflo Série V

Fluxo de ar nominal

170 a 300 litros/min.

Peso

V-100BR 650g

V-200BR 730g

V-500E 600g

3M Respiradores de Linha de Ar Comprimido

Sistema de Ar Comprimido para uso com Respiradores Reutilizáveis 3M

O Sistema de Ar Comprimido para uso com Respiradores Reutilizáveis 3M é confortável e versátil. Pode ser utilizado com os respiradores semifaciais 3M Séries 6200 e 7500 e com os respiradores faciais inteiras 3M Séries 6800 e FF-400. Para ambientes que ofereçam maior risco ao usuário, esse sistema pode utilizar cartucho químico e/ou filtro que funcionam quando a linha de ar é desconectada (pressão negativa).

- Traqueia dupla prolongada que possibilita a combinação de linha de ar e cartucho/filtro
- Regulador individual de fluxo de ar SA-1007
- Sistema é leve e confortável
- Baixa manutenção
- Mais produtividade



Indústrias

- Farmacêutica
- Madeireira
- Preparação de Superfícies
- Alimentos e Bebidas
- Metalúrgica
- Montadoras
- Mineradoras

Sistema de Ar Comprimido

para uso com Respiradores 3M Reutilizáveis:

- FPA 50 para respiradores semifaciais
- FPA 1000 para respiradores faciais inteiras

Pressão: 1,1-2,6 bar

Fluxo de ar: 120-280 litros/min.

Filtros

O Sistema de Ar Comprimido para uso com Respiradores Reutilizáveis pode ser combinado com os filtros 3M série 2000, 6000, 5N11 e 5935

Peças de Reposição e Acessórios

Cinto + regulador	SA - 1007
Traqueia Dupla Prolongada	SA - 2600
Capa para Baioneta	6880

Respiradores 3M Reutilizáveis Compatíveis


Linha Semifacial 3M Série 6000	(6100/6200/6300)
Linha Semifacial 3M Série 7500	(7501/7502/7503)
Linha Facial Inteira 3M Série 6800	(6700/6800/6900)
Linha Facial Inteira 3M Série FF-400	(FF-401/FF-402/FF-403)

Aviso: Quando a mangueira é desconectada do suprimento de ar ou quando o compressor para de funcionar, a Traqueia Dupla Combinada (SA-2600), usada em conjunto com as peças faciais, cartuchos e filtros aprovados, é convertida em um respirador purificador de ar de pressão negativa. Dependendo do nível e concentração de contaminantes, isso pode facilitar a entrada e saída de uma área de trabalho enquanto mantém a proteção respiratória.

3M Respiradores de Linha de Ar Comprimido

Painel Filtrante 3M

O painel filtrante 3M W-2806 é usado no sistema de linha de ar comprimido para reter eventuais particulados presentes no ar enviado pelo compressor e regular a vazão para o usuário. Possui filtro P3 e pode ser combinado com todos os Respiradores de Linha de Ar Comprimido 3M.



Peças de Reposição e Acessórios

Filtro	W-2811
Copo de Alumínio Traqueia	W-2915M
kit de Reparos para Painel	W-2806
Cavalete	W-2806C
Engate Rápido de rosca macho da marca Parker B22E (comercializado por distribuidores Parker)	
Bico de engate da marca Parker para o V-100BR, V-200BR e V-500E BH2C (comercializado por distribuidores Parker)	

Aviso: Este Painel filtrante não elimina, não filtra e não monitora Monóxido de Carbono (CO) ou outros gases que podem ser tóxicos.

3M Respiradores de Linha de Ar Comprimido

Mangueira 3M

A Mangueira Alta Pressão 3M W-9435 é utilizada nos sistemas de linha de ar comprimido para conduzir o ar do painel filtrante ao regulador individual de fluxo de ar. Desenvolvida em um polímero sintético (EPDM), possui excelente resistência à ação de intempéries, altas e baixas temperaturas. A mangueira 3M W-9435 deve ser utilizada em todos os Respiradores de Linha de Ar Comprimido da 3M.



- Sistema de engate rápido
- Três opções de comprimento
- Boa resistência química

Peças de Reposição e Acessórios

Engate Rápido de rosca fêmea da marca Parker B23 (comercializado por distribuidores Parker)

Bico de engate da marca Parker BH3C (comercializado por distribuidores Parker)

Mangueira	W-9435	7,5 m
Mangueira	W-9435	15 m
Mangueira	W-9435	30 m

Traqueia 3M

Série 3M BT

A traqueia conecta o motor turbo ou o regulador individual de fluxo de ar à cobertura facial, garantindo que o ar limpo chegue com segurança e sem restrições ao usuário.

A Traqueia 3M BT-30 é compatível com todos os capuzes da série S e capacetes da série M da 3M.

- Fácil e rápido para conectar (sistema de engate rápido).
- Uma cobertura descartável para a Traqueia está disponível para auxiliar na limpeza e descontaminação.



- Comprimento autoajustável para melhorar a adaptação
- Material: Poliuretano
- Comprimento: 520mm - 850mm

Peças de Reposição e Acessórios

Capa descartável para Traqueia
Adaptador para Traqueia BT-30

BT-922
V-199

3M Coberturas Faciais

Capuzes 3M Versaflo Série S

A linha de Coberturas Faciais 3M Versaflo Série S é composta por capuzes de material não-tecido, leves e resistentes. Possuem moderno e inovador sistema de suspensão distribuidor de ar, que mantém o capuz equilibrado e acompanha os movimentos da cabeça enquanto distribui de maneira uniforme o ar dentro do capuz. Indústrias farmacêuticas e atividades de pintura são exemplos de segmentos em que a linha de capuzes 3M Versaflo Série S é utilizada com muito sucesso.

Indústrias

- Farmacêutica
- Pintura
- Processamento Químico
- Agricultura
- Papel e Celulose
- Médico e Cuidados Pessoais
- Fundição

Conforto

- Leve e espaçoso
- Excelente distribuição de ar para maior conforto, menor ruído
- Não ocorre embaçamento interno

Maior visibilidade

- Excelente campo de visão, principalmente para baixo, com reduzida curvatura para diminuir reflexos e brilhos

Suspensão reutilizável

- Controle do usuário sobre a localização do fluxo de ar e ajustes da suspensão para maior conforto
- Circunferência: 50-64 cm

Proteção adicional

- Pode confortavelmente ser usado com óculos e pêlos faciais
- Não é necessário fit-test

3M Versaflo S-657

Capuz com aba dupla e suspensão premium S-950. Leve, resistente e com ótimo campo de visão, é a alternativa mais indicada para uso em exposição de materiais particulados. Pode ser utilizado com respiradores motorizados ou com respiradores de linha de ar comprimido.

FPA -1000

Capuz de Reposição: S-607





3M Versaflo S-855

Capuz com costura termoselada e suspensão premium S-950. Resistente a produtos químicos, com aba simples e gola interna. É a alternativa mais indicada para uso em exposição a produtos químicos e pode ser utilizado com respiradores motorizados ou com respiradores de linha de ar comprimido.

FPA -1000

Capuz de Reposição: S-805

3M Versaflo S-857

Capuz com costura termoselada e suspensão Premium S-950. Resistente a produtos químicos, com aba dupla. É a alternativa mais indicada para uso em exposição a produtos químicos mais perigosos. Este capuz só pode ser usado com Respiradores de Linha de Ar Comprimido FPA -1000.

Capuz de Reposição: S-807



Peças de Reposição e Acessórios

Película para visor (pacote com 40 peças)	S-922
Clips de fixação do visor	S-952
Tira de absorção de suor	S-953
Adaptador da Traqueia	S-955
Jugular	S-958

3M Coberturas Faciais

Capacete 3M Versaflo Série M

As Coberturas Faciais 3M Versaflo Série M oferecem versatilidade e leveza associados à resistência e robustez para atividades que necessitam de coberturas faciais rígidas. Seu sistema de suspensão distribui o peso do capacete de forma balanceada e o visor basculante permite excelente campo de visão, promovendo proteção respiratória e facial do usuário.

Indústrias

- Farmacêutica
- Pintura
- Processamento Químico
- Agricultura
- Papel e Celulose
- Médico e Cuidados Pessoais
- Fundição

3M Versaflo M-106

Os protetores faciais 3M Versaflo M-106 são leves, compactos e ventilados. Por meio de sua vedação facial suave e resistente, oferece fator de proteção atribuída (FPA) 25 e é indicado para atividades que exigem proteção facial e respiratória com cobertura facial rígida.

Visor

- O design do visor combina excelente campo de visão com boa claridade óptica
- Lentes são resistentes a produtos químicos e riscos
- Visor de Policarbonato



Moderno

- Leve, com excelente equilíbrio
- Suspensão totalmente ajustável
- Um defletor permite ao usuário direcionar o fluxo de ar dentro da cobertura facial para melhor controle e conforto

Fácil manutenção

- Peças de reposição e acessórios são rápidos e fáceis de substituir

Capacete rígido altamente versátil

- Proteção integrada para múltiplos perigos (respiratórios e respingos)



3M Versaflo M-407

Quando a atividade requer equipamentos robustos, resistentes, com elevada proteção e resistência a chama, a linha 3M Versaflo M-407 é a melhor escolha. Possui aba externa retardante à chama e oferece fator de proteção atribuído (FPA) 1.000.

3M Versaflo M-306

O protetor facial 3M Versaflo M-306 é uma excelente escolha para as atividades que necessitam de uma cobertura facial mais rígida e robusta. Sua vedação facial suave e resistente oferece fator de proteção atribuído (FPA) igual a 25.



Peças de Reposição e Acessórios

Suspensão para capacete M-106	M-150
Tampa para capacete M-106	M-170
Suspensão para capacete M-306 e M-407	M-350
Color interno para capacete M-407	M-444
Protetor do pescoço resistente à chama para capacete M-407	M-447
Vedação do visor Série M	M-921
Visor de policarbonato	M-927
Película para visor	M-928
Selador facial para capacete M-106 e M-306	M-936
Selador facial resistente a chamas	M-937
Cobertura para pescoço, cabeça e ombros para capacetes M-106 e M-306	M-976

3M Coberturas Faciais

Capacete para Jateamento 3M Série L

O Capacete de Jateamento 3M L-905 SG-F oferece conforto, leveza e excelente campo de visão nas atividades de jateamento. Seu uso combinado com o Regulador Individual de Fluxo de Ar 3M Versaflo V-100BR permite o controle de temperatura, tornando a atividade mais confortável, segura e produtiva.

- Baixo ruído interno
- Proteção para cabeça, olhos e face
- Protetor de pescoço e ombro
- Fácil higienização
- Leve, confortável e não embaça
- Casco de ABS, leve e resistente à abrasão
- Visor interno
- De acetato, resistente e com desenho curvo que oferece amplo campo de visão
- Proporciona proteção respiratória, mesmo quando o suporte frontal está levantado
- Aba externa retardante a chamas

Visor Basculante

- Visor interno de acetato e lente externa de policarbonato (dupla proteção), material resistente a impactos. Oferece fator de proteção atribuído (FPA) igual a 1.000 e maior campo de visão.

Peças de Reposição e Acessórios

Suspensão completa	L-113
Tira absorvente de suor	L-115
Traqueia	L-122
Protetor do pescoço resistente à chama	L-125
Lente de acetato do visor	L-131
Kit de parafusos	L-146
Lente de proteção	L-152
Suporte de jateamento (visor externo)	L-153
Adaptador para Traqueia B-30	L-170
Kit Trava	L-191



Sistemas de Respiradores Motorizados 3M

Coberturas Faciais

Capuzes 3M Série-S



S-657

S-855

Capacetes 3M Série-M



M-106

M-306

M-407

Traqueias



Traqueia 3M BT-30

Motor Turbo



Unidade Motorizada 3M Versaflo TR-300



Unidade Motorizada 3M Jupiter



Sistema Motorizado Facial de Purificação de Ar - PowerFlow

Respiradores de Linha de Ar Comprimido

Coberturas
Faciais

Capacetes 3M Série-M



M-106



M-306



M-407

Capuzes 3M Série-S



S-657



S-855



S-857

Traqueias



Traqueia 3M BT-30

Reguladores
Individuais
de Vazão



V-500E
3M Versaflo



V-200BR
3M Versaflo



V-100BR
3M Versaflo

Mangueira

Painel Filtrante



W-2806
Painel Filtrante 3M

Capacete para Jateamento 3M Série L



L-905 SG-F

Respiradores Reutilizáveis 3M



6200



7500



6800



FF-400



Traqueia 3M BT-30



Traqueia 3M L-122



Traqueia 3M SA-2600



SA-1007
Regulador 3M



W-9435
Mangueira 3M



Certificado de Aprovação

Respiradores Motorizados

Os Certificados de Aprovação emitidos pelo Ministério do Trabalho para os Respiradores Motorizados contemplam todo o sistema, que é composto por motor turbo com sua bateria, filtros e cartuchos, a traqueia e a cobertura facial. Desse modo, qualquer alteração no sistema aprovado resulta na invalidação do Certificado de Aprovação. Veja abaixo os Certificados de Aprovação válidos para a linha de Respiradores Motorizados da 3M:

CA	Motor Turbo	Traqueia	Cobertura Facial	Fator de Proteção Atribuído (FPA)
18.862	3M Powerflow	N/A	Linha Facial Inteira Série 6800 (6700/6800/6900)	1000
29.939	3M Versaflo TR-300	3M BT-30	Capuz 3M Versaflo S-657	1000
29.934	3M Versaflo TR-300	3M BT-30	Capuz 3M Versaflo S-855	1000
29.937	3M Versaflo TR-300	3M BT-30	Capacete 3M Versaflo M-106	25
29.936	3M Versaflo TR-300	3M BT-30	Capacete 3M Versaflo M-306	25
29.938	3M Versaflo TR-300	3M BT-30	Capacete 3M Versaflo M-407	1000
32.705	3M Jupiter	3M BT-30	Capuz 3M Versaflo S-657	1000
Em Emissão	3M Jupiter	3M BT-30	Capuz 3M Versaflo S-855*	1000
32.706	3M Jupiter	3M BT-30	Capacete 3M Versaflo M-106	25
32.766	3M Jupiter	3M BT-30	Capacete 3M Versaflo M-306	25
32.707	3M Jupiter	3M BT-30	Capacete 3M Versaflo M-407	1000

* Produtos em processo de registro no Ministério do Trabalho.

3M Respiradores de Linha de Ar Comprimido

Os Certificados de Aprovação emitidos pelo Ministério do Trabalho para os Respiradores de Linha de Ar Comprimido são compostos pelo conjunto mangueira, regulador individual de fluxo de ar, traqueia e cobertura facial.

Desse modo, qualquer alteração no sistema aprovado, resulta na invalidação do Certificado de Aprovação.

Veja abaixo os Certificados de Aprovação válidos para a linha de Respiradores de Linha de Ar Comprimido da 3M:

CA	Mangueira	Regulador Individual de Fluxo de Ar	Traqueia	Cobertura Facial	Fator de Proteção Atribuído (FPA)
7.738	3M W-9435	3M SA-1007	3M SA-2600	Linha Semifacial Série 6000 (6100/6200/6300)	50
15.932	3M W-9435	3M SA-1007	3M SA-2600	Linha Semifacial Série 7500 (7501/7502/7503)	50
11.707	3M W-9435	3M SA-1007	3M SA-2600	Linha Facial Inteira Série 6800 (6801/6802/6803)	1000
33.410	3M W-9435	3M SA-1007	3M SA-2600	Linha Facial Inteira Série FF-400 (FF-401/FF-402/FF-403)	1000
11.176	3M W-9435	3M Versaflo V-100BR	3M L-122 ou 3M BT-30	Capacete L-905 SGF	1000
27.480	3M W-9435	3M Versaflo V-100BR, V-200BR* ou V-500E*	3M BT-30	Capuz Versaflo S-657	1000
30.061	3M W-9435	3M Versaflo V-100BR, V-200BR* ou V-500E*	3M BT-30	Capuz Versaflo Termoselado S-855 ou S-857	1000
30.247	3M W-9435	3M Versaflo V-100BR, V-200BR* ou V-500E*	3M BT-30	Capacete Versaflo M-106 ou M-306	25
30.229	3M W-9435	3M Versaflo V-100BR, V-200BR* ou V-500E*	3M BT-30	Capacete M-407	1000

* Produtos em processo de registro no Ministério do Trabalho.



PROGRAMA

PROGRAMA 3M com VOCÊ

O 3M com Você é um programa que reúne diversas iniciativas educacionais da 3M e conta com um portal web onde o profissional de segurança pode aprimorar seus conhecimentos e manter-se atualizado sobre Saúde Ocupacional a qualquer hora do dia, em qualquer lugar que estiver. Através desse programa você terá acesso a um conteúdo complementar à educação formal recebida em seu curso sobre Saúde Ocupacional, com um material inovador, técnico e relevante, sempre relacionado às suas atividades diárias.

Conheça alguns dos benefícios exclusivos que o 3M com Você oferece:

- CURSOS ONLINE
- BIBLIOTECA
- WORKSHOP
- TV 3M

Cadastre-se no site
3Mcomvoce.com.br
e tenha acesso a todas as
ferramentas do programa.



Serviços ao **Cliente**

Educação

A 3M desenvolve programas educacionais com foco em:

USUÁRIOS:

- Utilização correta dos EPIs, armazenamento e manutenção.
- Conscientização sobre a importância do uso do EPI.

TÉCNICOS DE SEGURANÇA:

- Legislação
- Riscos
- PCV - Programa de Conservação Visual
- PPR - Programa de Proteção Respiratória
- PCA - Programa de Conservação Auditiva

Laudos / Certificados

ANÁLISE DE DURABILIDADE:

- Análise de vida útil dos respiradores PFF (peça facial filtrante) e filtros mecânicos, com envio de um laudo apresentando os resultados das análises.



Proteção para você respirar aliviado



Respiradores

Proteção Respiratória 3M

A 3M pesquisa e inova continuamente para que você possa respirar com segurança, conforto e tranquilidade em diferentes tipos de ambientes. Soluções completas que se adaptam a cada necessidade e a cada profissional.

Saiba mais sobre a linha de respiradores 3M em:

www.3Mepi.com.br



CONHEÇA NOSSAS OUTRAS SOLUÇÕES PARA PROTEGER SEU DIA A DIA

VESTIMENTAS

PROTEÇÃO
AUDITIVA

PROTEÇÃO
À CABEÇA E FACE

PROTEÇÃO
AO SOLDADOR

MATERIAIS
REFLETIVOS

INSTRUMENTAÇÃO

PROTEÇÃO
À PELE

3M



Segurança Pessoal
3M do Brasil Ltda.

Via Anhanguera, km 110
13181-900 - Sumaré - SP

Fale com a 3M

0800 013 2333
www.3Mepi.com.br
www.youtube.com/3Mepi
falecoma3M@mmm.com

Atenção: A 3M não se responsabiliza por inexactidão, desatualização, erro ou omissão das informações prestadas neste documento, sendo certo que sua posição é considerada uma recomendação ou sugestão, cabendo ao solicitante consultar um profissional e utilizar o EPI adequado ao risco existente nos locais em que trabalhar, atendidas as peculiaridades de cada atividade profissional, nos termos da NR6 do Ministério do Trabalho e Emprego.

(c) direitos autorais reservados à 3M do Brasil Ltda. e 3M Company.