

3M™ コマーシャルケア製品 総合カタログ Vol.18

Commercial Care Products

Clean & Safety Anywhere you go



Diversified Technology Company

私たちは多角的で多様な技術で、つねに変化し続けます。

3M社

3M Company

3Mの歴史は約1世紀前の1902年、米国ミネソタ州で始まりました。設立の目的は、研磨ホイールに適したコランダム(鉱玉)を発掘することでした。しかし、採掘できたのは質の悪いやわらかい石であったため、サンドペーパーの製造販売へ事業転換。1921年に発売した世界初の耐水サンドペーパーは、水を使っても砥粒が取れないのが特長で、作業中に粉じんが立たず、作業環境を大幅に改善する製品として大ヒットしました。この開発をきっかけに、研磨材技術、接着・接合技術、コーティング技術がスタートしました。現在は9万人の社員がサイエンスを活かし、1つのアイデアを次のアイデアや用途に結びつけることで、5万5,000もの多彩な製品・サービスを創出しています。



スリーエム ジャパン株式会社

3M Japan Limited

スリーエム ジャパン(株)は1960年、3Mのアジア初の現地法人として創業しました。粘着テープや反射材、接着剤、研磨材などの輸入販売を行い日本の高度成長に貢献するとともに、1961年には相模原事業所を設立し、国内生産を開始しました。1970年にはスリーエム ジャパンプロダクツ(株)山形事業所(旧・山形スリーエム(株))を設立し、1975年には日本発の水性接着剤を開発。社会問題となっていた公害や労働安全面から有機溶剤規制に対応した接着剤として注目を集めました。以来、3Mジャパングループは日本発の製品を全世界に向けて供給し、現在は社員数約3,000人、製品数約3万種類の規模に成長。グローバルの中核を担うとともに、進展著しいアジア市場全体を支援する地域リーダーとしての役割も果たしています。



コマーシャルケア製品総合カタログインデックス

4-11

フロアパッド& フロアブラシ製品



12-17

ケミカル製品



18-25

ダスター& クリーニングツール製品



26-29

ワイピングクロス製品



30-39

業務用たわし製品



40-43

厨房関連製品



44-47

滑り止めテープ製品



48-55

マット製品



56-61

液体吸収材製品



62

カスタマーサポート お役立ち情報



63-69

カタログID INDEX



様々なフロア、用途、マシンに対応。

フロアパッド・ フロアブラシ製品

フロアパッドには、その用途や装着するマシンによって、 いくつかの種類があります。

それぞれの用途に合った最もふさわしいフロアパッドをお選びいただき、作業の能率を向上させてください。 また、フロアパッドをしっかりと固定するパッド台は、 作業、ポリッシャーに合わせてお選びください。

床材別 推奨洗浄用フロアパッド(SPPシリーズ)

■樹脂ワックス床


	日常	洗浄			
	油汚れの除去を 重視する場合 (スーパーなど)	光沢を重視する場合 (商業施設など)		定期洗浄	
除去するワックス層数 (目安)	0	0	0.5~1	1	2~4
	スコッチ・ブライト™ イエローオート スクラバーパッド(P.8)	スコッチ・ブライト™ SPP ファイン(P.7)	スコッチ・ブライト™ SPP ファイン(P.7)	スコッチ・ブライト™ SPP エキストラ(P.7)	スコッチ・ブライト™ SPP エキストラ(P.7)
使用するパッドと 洗剤又は水				0	
	中性洗剤	十 水	エ アルカリ洗剤	十 水	エ アルカリ洗剤
導入のメリット	●作業時間短縮	● 美観向上 ● 剥離周期延長	塗り足しが一層作業時間短縮	● ケミカル不使用	● 作業時間短縮 ● 剥離周期延長

■ セラミックタイル、ノンワックス床、石質系床材 ※凹凸が激しくない床面の場合

	日常洗浄	定期洗浄
使用するパッドと 洗剤又は水	スコッチ・ブライト™ イエローオートスクラバーパッド(P.8) スコッチ・ブライト™ セラミック洗浄用 高圧縮メラミンパッド(P.9) ★ 水 or 中性洗剤	スコッチ・ブライト™ セラミック洗浄用 高圧縮メラミンパッド (P.9) 十 アルカリ洗剤
導入のメリット	床の美観の向上(細かい凹	」 凸に入り込んだ汚れを除去)

SPPシリーズと従来型フロアパッドの違い

SPP シリーズは従来型のフロアパッドと比較し、汚れの除去とワックス仕上がり面の平滑性が向上。作業時間の短縮や作業周期の延長が期待できます。



数値は相対的なワックス研削力 (水使用時、スコッチ・ブライト™ ブラックストリッピングパッドを100として) 研削力:汚れとワックスの除去性能

フロアパッド一覧

床材	用途				用途	にあったフロアハ	パッド	
	剥離作業 剥離剤やケミカルを使用して、 床ワックスを剥離する作業		ッチ・ブライト™ イプロパッド	スコッチ・ブラ・ストリッピン	ック	スコッチ・ブライト™ ブラウン ストリッパーパッド		
	定期的な表面洗浄作業 ポリッシャーや 自動床洗浄機で、 定期的な頻度で、 表面の汚れといたんだ 樹脂ワックス表層を除去 する作業	強力表面洗浄	ケミカルを 使用せず水 だけで、樹脂 ワックス表層 を除去する	スコッチ・フ SPPエキ		スコッチ・ブライト™ SPP(サーフェス プリパレーションバッド)	スコッチ・ブライト™ ブラウン ストリッパーパッド	スコッチ・ブライト™ グリーン スクラビングパッド
樹脂ワックス床		表面調整洗浄	洗浄しながら、 樹脂ワックス面 なめらかに調整			ブライト™ 'アイン	スコッチ・ブライト™ ブルー クリーナーパッド	スコッチ・ブライト™ プレバーニッシュ パッド
クス床	日常的な表面洗浄作業 自動床洗浄機で、日常的な 頻度で、表面の汚れを 除去する作業	光沢•美観維持	研磨砥粒を含: 洗浄による光沙 少ない 密に配置されが 細かいがら少しす しながら少しす 取り床面を調整	R低下が イエ! た で、洗浄 *つキズを	コーオート	ブライト™ スクラバーパッド ブライト™	スコッチ・ブライト™ プレバーニッシュ パッド スコッチ・ブライト™ ホワイトスーパー	スコッチ・ブライト™ レッド バッファーパッド
	高速バフィング作業 高速バフィング機で、 樹脂ワックス表面の汚れを 除去し、面調整する作業	-	ッチ・ブライト™ イレーザー ニッシュパッド	スコッチ・ユラルタンハ	ブライト™ ・ブレンド	スコッチ・ブライト™ ナチュラルブレンド ホワイトパッド	ポリッシュパッド スコッチ・ブライト™ スピード バーニッシュパッド	スコッチ・ブライト™ アクアバーニッシュ パッド
石質系床材	研磨作業 表面の汚れを除去し、 いたんだ床材表面を磨き、 なめらかに調整する作業		ッチ・ブライト™ パープル ヤモンドパッド	スコッチ・フ SPPフ				
材え床	洗浄作業 表面と、細かいポーラスや 凹凸に入り込んだ汚れを 除去する作業	セラ	ッチ・ブライト™ ミック洗浄用 宿メラミンパッド					























スコッチ・ブライト™ SPP エキストラ



強力表面洗浄作業用

- ◆水だけで、樹脂ワックスの強力な表面 洗浄ができます。
- 作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続の作業(ワックスの重ね塗り)が効率的・効果的に行えます。
- ●空隙のあるオープンな構造で、目づまりしにくく、広い面積を効率良く作業するのに適しています。
- 廃液処理コストの大幅な削減に貢献 します。

	1	
M.	- 4	
77.48	No.	

強力表面洗浄作業用

- ◆ 水だけで、樹脂ワックスの強力な表面 洗浄ができます。
- 作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続の作業(ワックスの重ね塗り)が効率的・効果的に行えます。
- ・空隙の少ない構造で、よりなめらかに 床面を調整します。
- 廃液処理コストの大幅な削減に貢献

サイズ* / インチ(mm)	9 (230) 、13 (330) 、15 (380) 、17 (432) 、18 (455) 、20 (510)
厚さ(代表値)	約20mm
材質	ナイロン繊維
色	茶
入 れ 目	5枚/ケース

13 (330) 、15 (380) 、17 (432) 、18 (455) 、20 (510)
約10mm
ナイロン繊維
茶
5枚/ケース

スコッチ・ブライト™ SPP(サーフェスプリパレーションパッド)

スコッチ・ブライト™ SPPファイン



表面調整洗浄作業用

- 細かい研磨砥粒を、フロアパッド上に 密に配置したパッドです。
- 作業しながら、樹脂ワックス面を磨き、なめらかに調整するので、後続作業(ワックスの重ね塗り)の簡素化ができ、作業時間の短縮などのコストダウンに役立ちます。
- ●日常的な洗浄作業にも使用でき、日常 の洗浄作業で少しずつ樹脂ワックス面 をなめらかに調整するので、光沢低下 を抑制し、美観を長く維持できます。

サイズ※ / インチ(mm)	13 (330) 、15 (380) 、17 (432) 、18 (455) 、20 (510)
厚さ(代表値)	約30mm
材質	ポリエステル繊維
色	えんじ&オレンジ
入 れ 目	1枚/袋、3袋/ケース

スコッチ・ブライト™ ハイプロパッド



剥離作業、 コンクリート面のバリ取り・ クリーニング用

- 極太ナイロン不織布に研磨砥粒を塗布したフロアパッドです。
- スコッチ・ブライト™ ブラックストリッピングパッドでは取りきれない古いワックスや厚塗りされたワックスの剥離用(タイル表面を削りすぎることがあります)や、樹脂ワックスの剥離作業に使用します。
- コンクリート面のバリ取り、表面のクリーニング用にも。

サイズ* / インチ(mm)	13 (330) 、15 (380) 、17 (432) 、18 (455)
厚さ(代表値)	約12mm
材質	ナイロン繊維
色	黒
入 れ 目	5枚/ケース

スコッチ・ブライト™ ブラックストリッピングパッド



剥離作業用

- サイロン不織布に研磨砥粒を塗布したフロアパッドです。
- 樹脂ワックスの剥離作業に使用します。

サイズ* / インチ(mm)	9(230)、13(330)、15(380)、17(432)、18(455)
厚さ(代表値)	約25mm
材質	ナイロン繊維
色	黒
入 れ 目	5枚/ケース

スコッチ・ブライト™ ブラウンストリッパーパッド



剥離作業、洗浄作業用

- ポリエステル、ナイロン不織布に研磨 砥粒を塗布したフロアパッドです。
- ◆ 樹脂ワックスの剥離・洗浄作業に使用 します。

サイズ* / インチ(mm)	9 (230) 、13 (330) 、15 (380) 、17 (432) 、18 (455) 、20 (510)
厚さ(代表値)	約28mm
材 質	ポリエステル繊維、ナイロン繊維
色	茶
入れ目	5枚/ケース

スコッチ・ブライト™ グリーンスクラビングパッド



表面洗浄作業用

- ナイロン不織布に研磨砥粒を塗布したフロアパッドです。
- 水または、洗浄剤を併用し樹脂ワック スの洗浄作業に使用します。

サイズ** / インチ(mm)	9 (230) 、13 (330) 、15 (380) 、17 (432) 、18 (455)
厚さ(代表値)	約23mm
材質	ナイロン繊維
色	緑
入 れ 目	5枚/ケース

スコッチ・ブライト™ ブルークリーナーパッド



表面洗浄作業用

- ●ポリエステル不織布に研磨砥粒を塗布 したフロアパッドです。
- ・水または、洗浄剤を併用し樹脂ワックスの洗浄作業に使用します。

サイズ* / インチ(mm)	9 (230) 、13 (330) 、15 (380) 、17 (432) 、18 (455) 、20 (510)
厚さ(代表値)	約28mm
材 質	ポリエステル繊維
色	青
入 れ 目	5枚/ケース

スコッチ・ブライト™ レッドバッファーパッド



軽い表面洗浄、つや出し作業用

- ポリエステル不織布に研磨砥粒を塗布 したフロアパッドです。
- 樹脂ワックス表面の軽い洗浄および磨き作業に使用します。

サイズ*/ インチ(mm) 9(230)、13(330)、15(380)、17(432)、18(455)、20		
厚さ(代表値)	約28mm	
材 質	ポリエステル繊維	
色	赤	
入れ目	5枚/ケース	

スコッチ・ブライト™ ホワイトスーパーポリッシュパッド



樹脂ワックスのつや出し、 焼き付け作業に

- ●ポリエステル不織布のフロアパッドです。
- ・樹脂ワックスのつや出し、焼き付け作業に使用します。

サイズ* / インチ(mm)		
厚さ(代表値)	約28mm	
材質	ポリエステル繊維	
色	白	
入 れ 目	5枚/ケース	

スコッチ・ブライト™ イエローオートスクラバーパッド



自動床洗浄機用

- ポリエステル不織布のフロアパッドです。
- 独自のバインダー技術により樹脂ワックスの表面を傷めず洗浄。洗浄作業での気になる光沢低下を抑えます。
- 申床表面の油汚れヒールマークを除去します。
- 耐久性はスコッチ・ブライト™ レッドバッファーパッド(赤)と同等です。

サイズ※ / インチ(mm)	12 (305) , 13 (330) , 14 (355) , 15 (380) , 17 (432) , 18 (455) , 20 (510)	
厚さ(代表値) 約25mm		
材 質	ポリエステル繊維	
色	レモンイエロー	
入 れ 目	5枚/ケース	

スコッチ・ブライト™ プレバーニッシュパッド



バフィング前の自動洗浄機による クリーニング作業用

- ポリエステル不織布のフロアパッドです。
- 樹脂ワックスの表面洗浄用に使用します。
- 自動床洗浄機またはポリッシャーで使用します。

サイズ* / インチ(mm)	13 (330) 、17 (432) 、20 (510)
厚さ(代表値)	約25mm
材質	ポリエステル繊維
色	グリーン&アンバー
入 れ 目	5枚/ケース





















スコッチ・ブライト™ セラミック洗浄用 高圧縮メラミンパッド



セラミックタイルなどの洗浄作業用

- 直径数μmの極細繊維のメラミンフォームを、高倍率で圧縮したフロアパッドです。
- 非常に細かく、かつ、剛性が高い極細 繊維が、床材の細孔にまで入り込み、 汚れを除去します。
- 独自の製品設計と加工・圧縮プロセス により、高い耐久性を実現。従来品よりも、摩耗や割れ・欠けが少なく、コストパフォーマンスの良い製品です。

サイズ※ / インチ(mm)	13 (330) 、15 (380) 、17 (432) 、20 (510)	
厚さ(代表値) 約24mm		
材 質	メラミンフォーム	
色	白、グレー	
入 れ 目	5枚/ケース	

スコッチ・ブライト™イレーザーバーニッシュパッド



超高速バフィング作業用

- ポリエステル不織布のフロアパッドです。
- 超高速バフィングによる樹脂ワックスの つや出し、焼き付け作業に使用します。

サイズ* / インチ(mm)	15 (380) 、17 (432) 、20 (510) 、24 (610)	
厚さ(代表値)	約25mm	
材 質	ポリエステル繊維	
色	ピンク	
入れ目	5枚/ケース	

スコッチ・ブライト™ アクアバーニッシュパッド



超高速バフィング作業用

- ポリエステル不織布のフロアパッドです。
- 超高速バフィングによる樹脂ワックスの つや出し、焼き付け作業に使用します。

サイズ※ / インチ(mm)	17 (432) 、20 (510) 、24 (610) 、27 (686)	
厚さ(代表値)	約25mm	
材質	ポリエステル繊維	
色	ブルー	
入れ目	5枚/ケース	

スコッチ・ブライト™ ナチュラルブレンドホワイトパッド



超高速バフィング作業用

- ポリエステル繊維および獣毛による不 織布のフロアパッドです。
- 超高速バフィングによる樹脂ワックスの つや出し、焼き付け作業に使用します。

サイズ*/ インチ(mm) 17(432)、20(510)、24(610)		17 (432) 、 20 (510) 、 24 (610)	
厚さ(代表値) 約25mm		約25mm	
材	質	ポリエステル繊維、獣毛	
色	色 ホワイト&ナチュラルファイバー		
入れ	目	5枚/ケース	

スコッチ・ブライト™ ナチュラルブレンドタンパッド



超高速バフィング作業用

- ・ポリエステル繊維および獣毛による不 織布のフロアパッドです。
- 超高速バフィングによる樹脂ワックスの つや出し、焼き付け作業に使用します。

サイズ* / インチ(mm)	17 (432) 、20 (510) 、24 (610)	
厚さ(代表値) 約25mm		
材質	ポリエステル繊維、獣毛	
色	タン&ナチュラルファイバー	
入 れ 目	5枚/ケース	

スコッチ・ブライト™ スピードバーニッシュパッド



超高速バフィング作業用

- ポリエステル不織布のフロアパッドです。
- 超高速バフィングによる樹脂ワックスの つや出し、焼き付け作業に使用します。

サイズ* / インチ(mm)	15 (380) 、17 (432) 、20 (510)	
厚さ(代表値) 約25mm		
材 質	ポリエステル繊維	
色	ホワイト&アンバー	
入 れ 目	5枚/ケース	

大理石、テラゾーの洗浄および光沢復元

- ●大理石/テラゾーの床の輝きを再生します。
- ●日常管理に使用している機器で使用できます。
- 特別な作業を必要としません。
- ●作業工程が少ないです。
- 水を使用し、薬剤などが不要です。
- ●パッド1枚で約20,000㎡以上使用可能です。(ポリッシャー・自動洗浄機の場合。但し床の状態にもよります)



※上記以外のサイズにつきましては、弊社カスタマーコールセンター、販売員、もしくは弊社特約店までお問い合わせください。

3M™ パッド台

ポリッシャーの種類に合わせて3種類のパッド台の中からお選びください



品	名	3M™ ドライビングアッセンブリー	3M™ シャワーフィード ドライビングアッセンブリー	3M™ シャンピングアッセンブリー
	イ ズ / , チ (mm)	9 (230)、11 (280)、13 (330)、 15 (380)、18 (455)、20 (510)	13 (330) 、15 (380) 、18 (455)	13 (330) 、15 (380)
材	質	木	アルミニウム	ポリプロピレン
入	れ目	2枚/ケース	1枚/ケース	1枚/ケース
備	考	表面素材(グレー)、5mmのラバー、 木台からなるパッド台	表面素材(グレー)、5mmのラバー、 穴あきアルミ台からなるパッド台	表面素材(グレー)、5mmのラバー、 穴あきプラスチック台からなるパッド台

- ・ポリッシャーへの取付け金具(クラッチプレート)は付いていません。
- ポリッシャーへの取付け金具(クラッチプレート)が付いています。必ずチプレート)が付いています。必ず金具の爪の数(A=4'ツメ、B=3'ツメ)をご指定ください。
 - ●リンレイ社製 MA-14·MA-16、及びアマノ武蔵電機社製 CMP-140・CMP-160(4ツメ)でご使用になる場合、専用 品(CMP)40専用・CMP160専用)を ご指定ください。
 - ●一部のポリッシャーには取付け金具が合わない場合があります。あらかじめご確認ください。
 - 取付け金具のみの販売は行っておりません。























様々な素材面を洗浄・保護・消臭。

ケミカル製品

3Mのケミカルには、すぐれた洗浄力はもちろん、 相手の材質を傷めず、汚れをつきにくくする、 保護・防汚効果のテクノロジーを活かした製品が、 多数ラインナップされています。 作業に合わせてお選びください。

スコッチ・ブライト™ シャープシューター 汎用クリーナー

Section 200 March 1997 (1997)

サイズ

液

性

目

れ

つけかえ用ボトル

においが少ない汎用クリーナー (スプレータイプ)

- 什器などの汚れや、タバコのヤニ等を落とす、スプレータイプのクリーナーです。
- においが少ないので、使用場所を選びません。
- トリガーをつけかえて使用する、お得なつけかえ用ボトルもあります。
- アルカリ性が高いので、取り扱いには 充分に注意して下さい。詳細はSDS (安全データシート)をご覧ください。

ette	
1971	V2-1-
T.	-
- 6	38
	1971

強力タイプのクリーナー

- ●一般の洗剤では落ちにくい頑固な汚れや、幅木や床の古いワックスの除去などに用いる強力タイプのクリーナーです。
- 垂直面にも使いやすい適度な粘性を もっています
- ノズルを下に向けてスプレーしてくだ
- サイロンたわし、ハンドブラシを併用すると効果的です。
- アルカリ性が高いので、取り扱いには 充分に注意して下さい。詳細はSDS (安全データシート)をご覧ください。

サ	1	ズ	缶:径約7×21cm
容		量	420 ml
液		性	アルカリ性 (pH:11.8)
入	れ	目	12本/ケース

スコッチ・ブライト™ トラブルシューター 強力クリーナー

スコッチ・ブライト™ シトラスフォームクリーナー



リモネンを泡状にした フォームクリーナー

容器:約10×5×25cm 480 ml

アルカリ性 (pH:13)

12本/ケース

- オレンジオイルを精製してできるリモネンを独自の技術によって泡状にしたクリーナーです。
- フォームタイプなので、液ダレしにくく、 狙った汚れをしっかりとらえます。
- ●油性ペンやクレヨンの落書き落としや、 床に付着したガム、テープののり跡落 としに。また厨房の油汚れにも有効です。

サ	1	ズ	缶:径約7×21cm
容		量	480 ml
液		性	弱アルカリ性 (pH:9)
入	n	目	12本/ケース

3M™ クリーナー30



のりのべたつき、油よごれなどの 除去に

- すぐれた浸透力でしつこい汚れを落と します。
- ・洗浄面に残ったクリーナーは簡単に水 で洗い落とせます。
- 主成分は天然の柑橘油です。
- ※本製品は他事業部の取扱製品です。

サ	1	ズ	缶:径約6×20cm
容		量	330 ml
入	ħ	目	20本/ケース

スコッチ・ブライト™中性トイレクリーナー



毎日安心して作業できる 中性タイプのトイレクリーナ-

- ◆安心して使える中性タイプのトイレ用 洗浄剤です。
- さわやかな香りで、嫌なにおいも抑えます。
- 便器のふちの裏まで液をかけやすいノ ズル形状です。
- ・ 液に着色しており、かけた箇所がよく わかります。

サイズ 容器:径約7×25cm 容量 500 ml 液性 中性 入れ目 12本/ケース

スコッチ・ブライト™酸性トイレクリーナー



汚れや黄ばみの分解力に優れた 酸性タイプのトイレクリーナー

- 酸の効果で便器のがんこな汚れを化 学分解して落とすトイレ用洗浄剤です。
- 便器のふちの裏まで液をかけやすいノ ズル形状です。
- 液に着色しており、かけた箇所がよく わかります。
- 洗浄と同時に、除菌効果も得られます。

Ħ	1	ズ	容器:径約7×25cm
容		量	500 ml
液		性	酸性
入	れ	目	12本/ケース

スコッチ・ブライト™ ステンレスクリーナー&ポリッシュ

ステンレスの汚れ落としと再汚染 防止の保護に(エアゾールタイプ)

ステンレス、金属部分の汚れ落としと 再汚染防止の保護効果があります。

Ħ	1	ズ	缶:径約7×21cm
容		量	420 ml
液		性	弱アルカリ性 (pH:10.5)
入	れ	目	12本/ケース

スコッチ・ブライト™ ステンレスクリーナー Pボトル



ステンレスの汚れ落としと再汚染 防止の保護に(スプレータイプ)

- ステンレス、金属部分の汚れ落としと 再汚染防止の保護効果があります。
- のびが良く、お得なスプレータイプです。

サ	1	ズ	容器:約10×5×25cm
容		量	480 ml
液		性	中性 (pH:6.5)
入	n	目	12本/ケース

3M™ 瞬間消臭スプレー



安定化二酸化塩素のミストが 臭い成分を分解

- ●悪臭の原因となる物質(アンモニア(肉の腐敗臭、トイレ臭)、トリメチルアミン(魚の腐敗臭)、メチルメルカブタン(野菜の腐敗臭)、ホルムアルデヒド(室内有害物質)など)に対して、消臭効果があります。
- ・噴射後、瞬時に臭い成分を分解するため、すぐに消臭効果が得られます。
- 消臭スプレー自体は無臭(無香料)で すので、臭いや香りが気になる場所で も安心してご使用になれます。
- ●消臭と同時に除菌効果も得られます。

サ	1	ズ	缶:径約6×25cm
容		量	420 ml
入	れ	目	12本/ケース

スコッチ・ブライト™トップライン・フロアーコンディショナー



ワックスを傷めず汚れだけを除去 する床面洗浄剤

- ワックスを傷めず汚れだけを除去する ニュートラルタイプのクリーナーです。
- 自動洗浄機で、スコッチ・ブライト™ ブレバーニッシュパッドを併用することにより、洗浄後の光沢の低下を最小限にとどめます。

サ	1	ズ	容器:15×15×28cm
容		量	3.8 L
液		性	原液:弱アルカリ性(pH:10)、希釈液:中性
入	れ	目	4本/ケース
備		考	希釈倍率 1:120(121倍希釈)

スコッチ・ブライト™ ノンリンスしみとり EX



油性、水性を問わずカーペットに 付着した頑固なシミを落とす クリーナー

- ●油性、水性を問わずカーペットに付着 した頑固なシミを落とします。
- 配合された防汚成分の働きにより、残留洗剤による再汚染がありませんので、 リンスが不要です。
- ●細かな泡を狙ったシミに効果的に噴霧でき、バッキングへの洗剤の浸透を最小限に抑えます。
- トリガーをつけかえて使用する、お得なつけかえ用ボトルもあります。

サ	1	ズ	容器:約10×5×25cm
容		量	480 ml
液		性	弱アルカリ性 (pH:10.4)
入	れ	目	12本/ケース

3M™ クリーン&シャイン 光沢復元 洗浄剤



「高い汚れ除去性能」と「光沢復元・ 維持」の2つの機能を備えた床面 洗浄剤

- 日常清掃で汚れを除去しつつ、光沢を 回復・維持します。
- バフィング作業を減らし、メンテナンスコスト削減が期待できます。
- 継続的な使用により、床の微細なキズを目立ちにくくします。

Ħ	1	ズ	容器:13.4 × 6.3 × 23.3 cm
容		量	946mL
液		性	アルカリ性
入	れ	目	6本/ケース
備		考	希釈倍率 1:400





















スコッチ・ブライト™ カーペットスプレークリーナー



カーペット表面のスプレー洗浄用 クリーナー

- カーペット表面のスプレー洗浄用クリーナーです。
- 一般の機材と簡単な作業でカーペット 表面の汚れを洗浄し、なおかつ含有された防汚成分により再汚染を防止します。
- カーペットに加工されている防汚加工 を破壊せず、水を大量に使用しないの で、乾燥時間も30~60分と短時間。
- スコッチ・ブライト™カーペット・パッド、 もしくは綿パッドと一緒にご使用くだ さい。

サイス	容器:15×15×28cm	
容量	3.8 L	
液性	原液:弱アルカリ性 (pH:9.1)、希釈液:中性	
入 れ 目	4本/ケース	

スコッチ・ブライト™カーペット・パッド



カーペットのスプレークリーニン グに使用するパッド

- カーペットのスプレークリーニングに 使用するパッドです。
- 通常のポリッシャーに装着して使用します。
- 厚みを抑えたパッドですので作業中ポリッシャーがブレたり、ガタついたりすることがなく、簡単に扱えます。
- スコッチ・ブライト™カーペットスプレークリーナーと一緒にお使いください。

サイズ※ / インチ (mm)	13 (330) 、15 (380)
材質	ポリエステル繊維
入 れ 目	10枚/ケース

※上記以外のサイズにつきましては、弊社カスタマーコールセンター、販売員、 もしくは弊社特約店までお問い合わせください。

スコッチ・ブライト™ スプレーボトル



フォームスプレーボトル

- 希釈済みの洗剤を細かい泡状にスプレーできるトリガーとボトルがセットになったハンドスプレーです。
- 本製品は、スコッチ・ブライト™ ツイスト クリーニングケミカルシステム及び スコッチ・ブライト™ ドース濃縮洗剤 システム で希釈いただいた洗剤等に ご使用いただけます。



Ħ	1	ズ	容器:10×5×25cm	
材		質	ポリプロピレンなど	
入	れ	目	12本/ケース	

3M™ サニタリーシート(トイレ床保護材)



トイレ床材の変色を防ぐ接着剤付 きのシート

- ●トイレ便器下の床材(大理石・石・プラスチックタイル)の変色を防止します。
- 汚れたら貼り替えるだけです。
- 耐摩耗性、耐湿性、耐薬品性に優れて いるため、施工後も通常のフロアメン テナンスでOKです。
- ※本製品は他事業部の取扱製品です。

Ħ	1	ズ	(L) 260×400mm (□−ル) 600mm×5m
材		質	塩化ビニールフィルム、ゴム系粘着剤、はく離紙
入	ħ	目	(L) 10枚/袋、10袋/ケース (ロール) 1巻/ケース

スコッチ・ブライト™ツイストクリーニングケミカルシステム(洗剤の希釈システム)





のせて押し込む





できあがり

洗剤の希釈にかかわる、様々な問題を解決するシステルです。

なります。 水道に接続したディスペンサーに用途に応じて準備し たツイストクリーニングケミカルを"のせてひねるだけ" で、誰にでも簡単に正確な洗剤の希釈ができます。

ツイストケミカルディスペンサー(希釈器)

システム専用のディスペンサー(希釈器)です。シンプルな設計なので、取付け場所を選ばず、面倒なメンテナンスの心配もほとんどありません。1台で全てのツイストクリーニングケミカルの希釈ができます。水道へのワンタッチコネクターも標準装備。

材質	本体:ポリフェニレンオキシドなど、吐出ホース:ポリプロピレン、水道ホース:塩化ビニール
入 れ 目	1台/ケース

※壁面に取り付けできない現場向けに、スタンドラックもございます。

ツイストクリーニングケミカル(高濃縮洗剤)

システム専用の洗剤です。 さまざまなクリーニング用途に応じた10種類の洗剤のラインナップです。 高濃縮洗剤ですので、2リットルの小さなボトルから大量の洗剤が作れます。

サイズ	容器:16×12×23cm
容量	2 L
入 れ 目	2本/ケース



スコッチ・ブライト™ ツイストクリーニングケミカル トイレ・浴室クリーナー (除菌剤配合) T-041



スコッチ・ブライト™ ツイストクリーニングケミカル 中性トイレ・浴室クリーナー (除菌剤配合)T-1061



スコッチ・ブライト™ ツイストクリーニングケミカル **強力万能クリーナー T-021**



スコッチ・ブライト™ ツイストクリーニングケミカル 中性床用クリーナー T-033



スコッチ・ブライト™ ツイストクリーニングケミカル **動・植物油脂専用クリーナー T-071**



スコッチ・ブライト™ ツイストクリーニングケミカル カーペットスプレークリーナー T-1011



スコッチ・ブライト™ ツイストクリーニングケミカル ハンドソープ T-1051





















ユニークな清掃ソリューション。

ダスター & クリーニングツール製品

床や壁、窓ガラス、建物内のあらゆる場所のメンテナンスを 簡単、安全、そして効率的に行う様々なソリューションを用意 しています。

扱いやすいユニークな製品は、プロフェッショナルな清掃にも 対応します。日常清掃の用途に合わせてお選びください。

ダスター/モップツール&クロス対応表

					製品 セット内容			
		3M™ダスターキット	3M™イージーフリップ ホルダー キット	3M™水が出る モップツール	3M™ イージースク	プラブ フラットモップ	3M™ イージーマルチ	- ケリーニングツール
		P.20	P.21	P.23	3M™ イージースクラブ フラット モップ キット※	3M™ イージースクラブ ウエット ディスポーザブル モップ キット	3M™ イージーマルチ クリーニングツール キット	3M™ イージーマルチ クリーニングソール ウエット ディスポーザブル モップ キット
		ホルダー:1台3段伸縮式ハンドル: 1本お試しクロス:3枚	◆ホルダー:1台◆3段伸縮式ハンドル: 1本	モップツール: 一式専用アタッチメント: 1枚	ホルダー:1台ハンドル:1本※スターターキットも ご用意しています(P.22)	ホルダー:1台ハンドル:1本専用アタッチメント: 1枚	ホルダー:1台ハンドル:1本	ホルダー:1台ハンドル:1本専用アタッチメント: 1枚
除塵用	3M™ ダスタークロス レギュラー P.20							
産用	3M™ イージートラップ ダスター P.21							
	3M™ ウエット ディスポーザブル モップ P.23			シート M サイズのみ 対応				シートSサイズのみ 対応
水拭き用	3M™ ウエット ディスポーザブル モップ ガンコな 油汚れ用			シート M サイズのみ 対応		0		シートSサイズのみ 対応
	3M™ イージースクラブ フラットモップ				0	モップソール Mサイズのみ対応		
吸水用	3M™ イージースクラブ ダンプモップ プラス P.22				0	モップソール Mサイズのみ対応		
多用途	3M™ クリーニングクロス 多用途 P.24							

3M™ ダスタークロスレギュラー



除塵性能と使いやすさに優れたプロが選んだダスターの定番

マイクロファイバーが三次元網目状に複雑に絡みあった構造からなるクロス。無数の細かい隙間に、汚れをとりこんで保持するので、繰り返しの汚れ除去効果に優れています。微細なダスト(チリ、ホコリ等)、細かい土ホコリ、髪の毛、綿ホコリなどの除去に適しています。

Ħ	1	ズ	(L) 165×970mm (M) 165×670mm (S) 165×470mm	
材		質	ポリプロピレン、ポリエステル	
入	れ	目	50枚/箱	

3M™ ダスタークロスBS



使い切りタイプで、小スペース清掃に適した経済的なダスタークロス

経済性を重視したエコノミータイプ。

平坦な床面の清掃に適しており、両面仕様が可能です。

Ħ	1	ズ	200×660mm
材		質	ポリエステル
入	n	目	100枚/箱、12箱/ケース

3M™ ダスターキット



$3M^{\mathsf{TM}}$ ダスターホルダー、 $3M^{\mathsf{TM}}$ ダスター3段伸縮式ハンドル、お試し用のクロスをセットにしました

●ハンドルは3段伸縮式ですので、作業者や作業に応じて長さの調節が可能です。 (最大長:1300mm)

サイズ	L, M, S
材 質	アルミニウム、合成樹脂
入れ目	1セット/ケース
キット内容	◆ホルダー×1 ◆3段伸縮式ハンドル×1◆お試し用クロス×3枚

3M™ ダスタークロスエキストラ



耐久性に優れて破れにくく、広範囲の清掃にはこちらをおすすめ

太さの異なる繊維どうしが絡み合ったかさ高な不織布に、強度のあるスクリム不織布が貼り合わされた構造のクロス。 粗い砂粒やサイズの大きいゴミも効率良く捕集でき、耐久性にも優れています。 土ホコリから粗い砂粒、髪の毛、綿ホコリ、また木片、ホチキスなど(おおよそ数 μ m~数 10μ m、 100μ m以上のサイズのゴミ)の除去に適しています。

サイズ	(L) 165×970mm (M) 165×670mm (S) 165×470mm
材 質	ポリエステル
入れ目	50枚/箱

3M™ ダスターホルダー



3M™ ダスタークロス レギュラー、 3M™ ダスタークロス エキストラ共用のホルダーです

3M™ ダスターハンドルは別売りとなります。

Ħ	1	ズ	(L) 100×930mm (M) 100×630mm (S) 100×430mm
材		質	アルミニウム、合成樹脂
入	ħ	目	1台/箱、6箱/ケース

3M™ ダスターハンドル/3M™ ダスター3段伸縮式ハンドル



			3M™ ダスターハンドル	3M™ ダスター 3段伸縮式ハンドル
Ħ	1	ズ	(L) 20Φ×1454mm (M) 20Φ×1354mm (S) 20Φ×1120mm	600mm~1300mm
材		質	アルミニウ	ム、合成樹脂
入	れ	目	6本/ケース	























3M™ イージーフリップホルダー キット



3M™ イージーフリップホルダー、3M™ ダスター3段伸縮式ハンドルをセット にしました

- ハンドルは3段伸縮式ですので、作業者や作業に応じて長さの調節が可能です。 (最大長:1300mm)
- ullet 3M $^{\mathrm{IM}}$ イージートラップダスターを挟んで固定し作業を行ってください。

サ	1	ズ	M√S	
材		質	ホルダー: アルミニウム、合成樹脂 ハンドル:アルミニウム、合成樹脂	
入	れ	目	1セット/ケース	
+ :	キット内容		イージーフリップホルダー×13段伸縮式ハンドル×1	

3M™ イージートラップダスター

特殊粘着剤と不織布のW効果でゴミをからめ取るダスターの新コンセプト

- ◆太めのファイバーを使用。複雑に絡み合ったファイバーー本ー本に特殊な樹脂粘着剤を巻きつけるように塗布している3Mの不織布技術と粘着剤技術を融合させた製品。
- ◆粘着剤で汚れをキャッチし、不織布のすき間に汚れを取りこんで保持するので一度つかんだ汚れを逃しません。
- 髪の毛、綿ホコリなど目に見える大きめのゴミの除去に適しています。



Ħ	1	ズ	125×150mm×250枚/ロール
材		質	ポリエステル、合成樹脂系粘着剤
入	ħ	目	2ロール/箱
備		考	※150mm 間隔でミシン目があり、1箱(2ロール)で500枚入り 300mm ホルダーの場合: 250枚分 600mm ホルダーの場合: 124枚分 900mm ホルダーの場合: 82枚分



小箱タイプ

2.45	3 MA 2 1 2							
ħ	1	ズ	125×150mm×60枚/ロール					
材		質	ポリエステル、合成樹脂系粘着剤					
入	れ	目	1ロール/箱、8箱/ケース					
備		考	※150mm 間隔でミシン目があり、1箱(1ロール)で60枚入り 300mmホルダーの場合:30枚分 600mmホルダーの場合:15枚分 900mmホルダーの場合:10枚分					

3M™ イージースクラブ フラットモップ キット

作業性にすぐれ、仕上がりも上々 プロのためのモップ清掃システム

- ハンドル内に水や洗剤を注入し、必要時にハンドル上部のボタンを押すことで、床面に放出させながらの清掃が可能です。
- 汚れが気になるところへは多めに水や洗剤をかけモップ清掃することで、効率よく、しかも美しく作業できます。
- フラットモップは別売りとなります。

Ħ	1	ズ	ホルダー:108×406mm ハンドル:26Φ×1420mm
材		質	ホルダー:合成樹脂 ハンドル:アルミニウム
入	れ	目	1セット/ケース
キッ	トゥ	容	●ホルダー×1 ●ハンドル×1

3M™ イージースクラブ フラットモップ



こすってかきとる油汚れの除去に強いマイクロファイバーフラットモップ

- 本いファイバーとマイクロファイバーで構成された3M™ イージースクラブ フラットモップ キット専用モップ。
- ●緑と赤の2色ラインナップで、使用場所に合わせた使い分けに便利です。
- ●洗濯500回でも清掃性能をキープします。

サイズ	145×460mm
材質	ポリプロピレン、ポリエステル、 ポリウレタン
色	緑・赤
入 れ 目	3枚/袋、10袋/ケース

3M™ イージースクラブ フラットモップ スターターキット



3M™ イージースクラブ ダンプモップ プラス



フラットタイプの吸水専用モップ

◆特殊なマイクロファイバー繊維が高い保水量と素早い吸水を両立させます。 また乾燥速度にも優れます。

Ħ	1	ズ	145×460mm
材		質	ポリエステル、ナイロン
入	ħ	目	2枚/袋、10袋/ケース























3M™ ウエット ディスポーザブル モップ専用の モップツールです。

- ・効率的で衛生的な床清掃を サポートするモップツール。
- ◆お客様のニーズに合わせて、多様な洗剤、除菌剤をタンク内に入れて使用することができます。
- 使い捨てタイプの3M™ ウエット ディスポーザブル モップを簡単に 装着することができます。 (モップは別売りとなります)



Ħ	1	ズ	ホルダー: 440×100mm ハンドル: 全長1275mm 専用アタッチメント M: 420×110mm
材		質	モップツール:ポリプロピレン、耐薬ABS、 アルミニウム合金、ステンレス アタッチメント:オレフィン樹脂、CRゴム、 ナイロン、ポリエステル、合成樹脂系粘着剤
入	れ	目	1セット/ケース
キッ	/	内容	ホルダー×1 ●ハンドル×1専用アタッチメントM×1

3M™ ウエット ディスポーザブル モップ ガンコな油汚れ用



しつこい油汚れの除去に最適化された使い捨てタイプのフラットモップ

- ●清掃面に使用している異形断面不織布が、しつこい油汚れや、固形状に堆積した油汚れを 効率よくかき取ります。
- ●また、太い繊維を使用しているため、床との抵抗が小さく、軽い取り回しで作業することができます。

t	1	ズ	(M) 430×115mm (S) 250×115mm
材		質	ポリエステル、ポリプロピレン、界面活性剤
入	ħ	目	30枚/箱、1箱/ケース

3M™ ウエット ディスポーザブル モップ



効率的かつ衛生的な清掃を実現する使い捨てタイプのフラットモップ

- 1枚で約200㎡[※]の作業が可能な片面使用タイプ。
- ●2層構造で、汚れのかき取りと水分吸収を両立。
- 使い終わったモップは洗う必要がないので衛生的。

※ Mサイズの場合。使用可能面積はご使用になる環境により変化します。

IJ	1	ズ	(M) 430×115mm (S) 250×115mm (トイレ掃除床・壁用) 250×115mm
材		質	ポリエチレン、ポリエステル、 ポリプロピレン、 パルプ、 界面活性剤
入	ħ	目	30枚/箱、1箱/ケース

3M™ ウエット ディスポーザブル モップ 専用アタッチメント




3M[™] ウエット ディスポーザブル モップを 3M[™] イージースクラブ フラットモップ キットに装着するためのアタッチメント

- ●3M™ ウエット ディスポーザブル モップの脱着を容易に行うことができます。
- 適度な厚みとクッション性があるため、モップ拭き時の清掃感を向上させます。
- 3M™ 水が出るモップツールや3M™ イージーマルチクリーニングツール ウエット ディスポーザブル モップ キットの交換用パーツとしてもお使いください。

サ	1	ズ	(M) 405×95mm (S) 240×110mm
材		質	オレフィン樹脂、CRゴム、ナイロン、ポリエステル、合成樹脂系粘着剤
入	れ	目	1枚/袋、10袋/ケース

3M™イージースクラブ ウエット ディスポーザブル モップ キット

3M™ ウエット ディスポーザブル モップ専用の



● 3M™ イージースクラブ フラット モップ キットに 3M™ ウエット ディ スポーザブル モッブ 専用アタッ チメントがセットされており、モップ を簡単に装着することができます。 (モップは別売りとなります)



ħ	1	ズ	ホルダー: (M) 108×406mm (S) 108×230mm ハンドル: 26Φ×1420mm (M・S 共通) 専用アタッチメント (M) 420×110mm (S) 240×110mm
材		質	ホルダー:合成樹脂 ハンドル:アルミニウム アタッチメント:オレフィン樹脂、CRゴム、 ナイロン、ポリエステル、合成樹脂系粘着剤
入	れ	目	1セット/ケース
キッ	<i>,</i> ト [内 容	ホルダー×1・ホルダー×1・専用アタッチメント×1

3M™ イージーマルチクリーニングツール ウエット ディスポーザブル モップ キット

3M™ ウエット ディスポーザブル モップとの併用で 毎日の作業をさらに簡単・効率的に

● 3M™ イージーマルチクリーニング ツール キットにあらかじめ3M™ ウ エット ディスポーザブル モップ 専用アタッチメントがセットされ たキットです。 床、高所のガラス、 レンジフードなどを効率的に清掃 することができます。



使い捨てタイプの3M™ウエットディスポーザブルモップを簡単に装着することができます。 (モップは別売りとなります)

ħ	1	ズ	ホルダー: 95×220mm ハンドル: 830~1430mm 専用アタッチメントS: 110×240mm
材		質	ホルダー: アルミニウム、合成樹脂 ハンドル: アルミニウム、合成樹脂 アタッチメント: オレフィン樹脂、 CR ゴム、 ナイロン、 ポリエステル、 合成樹脂系粘着剤
入	れ	目	1セット/ケース
キッ	,	内 容	ホルダー×1 ◆ハンドル×1専用アタッチメントS×1





毎日の作業を安全・簡単・スピーディーに

- これまで手が届きにくかった高所のガラス、デパートやオフィスビルのトイレ内、ホテル客室内の 大きな鏡、壁に付着したヤニやほこりなどを安全に、簡単に落とします。
- ハンドルは2段伸縮ハンドル。830mm~1430mmまで伸び縮みできるので高いところも ラクラク届く。
- ●クッション性のあるゴム素材のスポンジにより、にぎりやすく力を入れやすい。
- ハンドルを前後左右に倒すことができるので、狭い場所や高い場所にも最適。
- 面ファスナーなので、3M™ クリーニングクロス多用途の取り外しが簡単。

Ħ	イズ	ホルダー: 95×220mm ハンドル: 830~1430mm
材	質	ホルダー:アルミニウム、合成樹脂 ハンドル:アルミニウム、合成樹脂
入	れ目	1セット/ケース
キッ	ト内容	●ホルダー×1 ●ハンドル×1

3M™ イージーマルチクリーニングツール スターターキット



毎日の作業を安全・簡単・スピーディーに すぐに作業ができる便利なスターターキットです

サイズ	ホルダー:95×220mm ハンドル:830~1430mm 3M™ クリーニングクロス多用途:120×280mm
材質	ホルダー:アルミニウム、合成樹脂 ハンドル:アルミニウム、合成樹脂 フラットモップ:ポリエステル、ナイロン
入れ目	1セット/ケース
キット内容	● ホルダー×1 ● ハンドル×1 ● 3M™ クリーニングクロス多用途(赤・青)×各1枚

3M™ クリーニングクロス多用途



鏡やステンレスなど様々な素材の清掃に有効な特殊クロス

- 平らな特殊構造を持つ極細繊維が、油汚れなどをしっかりかき取ります。
- 繰り返し洗って使用できるから経済的。
- 裏面が面ファスナーに対応した加工だから着脱が簡単。

サ	1	ズ	120×280mm			
材		質	ポリエステル、 ナイロン			
	色		赤・青			
入	れ	目	1袋(2枚入)、10袋/ケース			





















プロの仕事に応える拭き掃除クロス。

ワイピングクロス製品

気になる汚れをサッとひと拭き。 汚れをかきとり、黒ずみや指紋までしっかり落とし、 拭きあとが残りにくいのが特長です。 オフィス、工場、レストランなど、その用途は様々……。 拭き掃除が必要なところに、手軽にプロの仕上がりを。

ニーズに合わせた2つのグレードをご用意

高性能・高耐久を実現したハイ・グレード スコッチ・ブライト™ 高機能ワイピングクロス No.5000シリーズ スロッチ・ファー

- 刃先のような鋭いエッジを持つ、特殊な扁平形状に加工した マイクロファイバー(極細繊維)が、汚れをスッキリきれいにかき取ります。
- 汚れ除去性能に加え、耐久性や吸水性にもたいへん優れた製品です。 仕上がりの向上、清掃業務の生産性向上、トータルコストの削減に貢献します。



高い汚れ除去力・高耐久 スコッチ・ブライト™ ワイピングクロス No.2012 シリーズ

- オレンジカット形状に加工したマイクロファイバーが、汚れをきれいにかき取ります。
- 綿タオルやぞうきんの代替として、汎用的にご使用いただけます。



No.5000とNo.2012のワイプは、高い汚れの除去性能と耐久性を保有(※綿ふきんと比較)

特殊な形状のマイクロファイバーが 汚れを押し伸ばす事無く、かき取ります。

マイクロファイバー繊維 一般の繊維 No.5000 No.2012 特殊な扁平形状 オレンジカット形状 ※断面構造は模式的にあらわしています。

オイルパステルでひいた線(油よごれ)のふきとり結果を比較





繊維が太く、汚れを押し伸 ばしてしまい、細かい汚れ はほとんど取れません。

綿ふきんは、大手一般小売店から販売されている製品を使用

綿ふきんと比較して、圧倒的に高いクリーニング性能がある

綿と比較して耐久性の高い繊維を使用。 長持ちするので繰り返し使えます。

回転試験機で、破断するまでの回転数を比較 4 3 2 1-

綿ふきんと比較して、約2倍以上の耐久性がある

No.2012

(綿ふきんを1とした相対値)

様々な場面の清掃、拭き上げ用途に使用可能

厨房周りの拭き掃除に

かき取ります。





建物の什器のメンテナンスに

0

No.5000







簡単に汚れをかきとり、黒ずみや指紋までしっかり落とす高機能ワイピングクロス

- 特殊扁平加工されたマイクロファイバーの働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れを すっきりきれいにふき取ることができます。
- ●手にもやさしいソフト仕上げで、素材表面を傷つけません。
- ◆糸残りが非常に少なく、美しく仕上がります。



サイズ	36×60cm (青・緑) 32×36cm (青・白・赤・黄・緑)
材 質	ナイロン、ポリエステル
色	青、白、赤、黄、緑
入 れ 目	1枚/袋、20袋/ケース

スコッチ・ブライト™ 高耐久ふきん No.2012 (飲食店用) (個包装) スコッチ・ブライト™ ワイピングクロス No.2012 (10枚入り)

スコッチ・ブライト™ 高耐久ふきん No.2012(飲食店用)



1枚ずつ個包装した パッケージです

スコッチ・ブライト™ ワイピングクロス No.2012



お買い得な10枚入り パッケージです

お求めやすい価格のマイクロファイバークロスです

- 綿タオル・雑巾・ふきんよりも、汚れをすっきりふき取ることができます。
- ●綿タオル・雑巾・ふきんよりも、耐久性が高く、長持ちするのでコストの削減につながります。
- ●マイクロファイバー製にもかかわらず、お求めやすい価格設定となっています。
- ●1枚ずつ個包装したパッケージと、10枚入りのお得なパッケージがあります。
- タグ付で掛けられます。



サ	1	ズ	36×36cm
材		質	ナイロン、ポリエステル
	色		白、青、赤
λ	n	目	(個包装)1枚/袋、50袋/ケース (10枚入り)10枚/袋、5袋/ケース

スコッチ・ブライト™ グラス・食器用 マイクロファイバーふきん No.2012LW



くもり、指紋、油膜をスッキリ除去

- ●マイクロファイバーの角が汚れをきれいにかき落とします。
- ◆大判サイズのマイクロファイバーふきんなので、両手でグラスや皿を 包み込んで水分をたっぷり吸いとります。
- 長い繊維をしっかりと編み込んでいるので、繊維が抜けにくくなっています。



サ	1	ズ	36×72cm		
材		質	ナイロン、ポリエステル		
	色		白		
入	n	目	1枚/袋、20袋/箱、6箱/ケース		

3M™ 菌を吸着する除菌用シート



独自のコーティング技術により効果的な除菌作業ができる水拭き用の使い捨てシート

- ullet 拭き作業で非多孔質の硬質表面からウイルスや細菌などの微生物を瞬時に取り除きます。
- 一般的な消毒剤や除菌剤と異なり、水だけでも除菌作業を行えます。
- ●使い捨てのシートで、資材の準備や後片付けの時間が短縮でき、薬液による 除菌のように作用時間を気にする必要がありません。



Ħ	1	ズ	25.4×19.5cm(シート)
材		質	ポリエステル
入	れ	目	85枚/ボトル、4ボトル/ケース











HACCP インターナショナル社認証マーク

安全なものとして、第三者機関のお墨付きを得ています。

HACCP インターナショナル社認証マークは、HACCP を運用し 食品の安全を図る環境に対応できることを示しています。



- ※オーストラリアに本社を持つ HACCP インターナショナル社は、食品製造環境向上を目的に、 食品製造現場で使用される資材・備品の認証制度を設けています。
- ※この認証は、食品ではない製品やサービスを対象にして、業界要求や、各国の規制、GFSI 基準をもとにした HACCP インターナショナル社基準により、評価されます。
- ※3Mのたわし製品は、原材料情報、製品デザイン、ラベル文言、製造工程情報の審査を受け、認証を取得しました。 ※この認証マークは、「食の安全」の分野で国際的に広く認知されています。

引用元:https://haccp-international.com/japan/

まだ、家庭用をお使いですか? プロには業務用たわしを。

業務用たわし製品

厨房機器や道具類、食器等をクリーニングする製品群です。 異物混入防止等、安全性と作業効率のアップを 重視しています。

HACCP対応たわし

耐久性が高いスポンジ・たわしをお求めの方に!

スコッチ・ブライト™ 多用途 スポンジ 異物混入対策用 No.3030





こげつきを傷をつけずにしっかり落としたい方に!

スコッチ・ブライト™ 傷つきにくいがんこたわし



P.33

不織布を避けたい方に!

スコッチ・ブライト™ 高耐久ネットスポンジ No.9300



HACCP 対応たわしの特長

異物混入のリスクを低減

不織布に、食品にはあまりない「青色」を採用しています。 万一たわしがちぎれたとしても破片が見つけやすいため、異物混入の リスクを低減します。

傷がつきにくい

傷がつきにくいたわしシリーズ**1 に含まれている樹脂研磨粒子は金属よりも柔らかく一般的な汚れより硬いため、金属製器具や陶器の表面を傷つけることなく**2 汚れをしっかり落とすことができます。

次亜塩素酸ナトリウム消毒 や 煮沸消毒に対応

スコッチ・ブライト™ 多用途 スポンジ 異物混入対策用 No.3030、スコッチ・ブライト™ 高耐久ネットスポンジ No.9300 は、次亜塩素酸ナトリウム消毒や煮沸消毒に対応できる耐久性があります。毎日の消毒と、色の使い分けで交差汚染を防げます。





※不織布パッドを使って、ステンレス板に付着させた固形の白色汚れを10往復こすった結果。



100℃-5分間



200ppm -5分間

^{※1「}傷がつきにくいたわしシリーズ」は、樹脂研磨粒子を含む、洗浄物に傷がつきにくい仕様の業務用スポンジ・たわしのシリーズです。 スコッチ・ブライト™ 高耐久ネットスポンジ No.9300 は含みません

^{※ 2} 傷つかないことを保証するものではありません。あらかじめ目立たない部分で性能を確認の上、お使いください。

業務用たわし選定表

未仍用/[12	未物用に行し歴史教					
汚れのタイプ	がんこなる	こげ・さび	軽いこけ	11	油・たんぱく質	・水あか
	鍋	、釜、フライパ	ピン	食器、調理器具グラス		
厨房用品・食器 クリーニング 対象						
	広く洗いたい	細かく洗	いたい	汎用性	しっかりもてる	追従しやすい
たわし種類	ブリックタイプ	シートク	タイプ	貼り合わせ タイプ	ネットスポンジ 厚手	ネットスポンジ 薄手
	スコッチ・ブライト™ がんこたわし 荒目	スコッチ・ブライト™ ハイパッド 鍋釜用				
特にがんこな 汚れを落とす			\	\	\	
おすすめ	スコッチ・ブライト™ がんこたわし 異物混入対策用	スコッチ・ブライト™ グリーンパッド No.96 PRO			スコッチ・ブライト™ 高耐久ネットスポンジ No.9300	スコッチ・ブライト™ 高耐久ネットスポンジ No.9300 薄手
ちぎれにくく異物混入対策			スコッチ・ブライト™ ブルーパッド No.99 PRO	スコッチ・ブライト™ 多用途 スポンジ 異物混入対策用 No.3030		A
	スコッチ・ブライト™ 傷つきにくい がんこたわし	スコッチ・ブライト™ パープルパワーパッド No.2003			スコッチ・ブライト™ ネットスポンジ No.9400	スコッチ・ブライト™ ネットスポンジ No.9400
傷つけ防止					New York	
	スコッチ・ブライト™ がんこたわし 厨房用	スコッチ・ブライト™ ナイロンたわし No.96		スコッチ・ブライト™ スポンジエース	スコッチ・ブライト™ パワフルネットたわし No.9100	スコッチ・ブライト™ パワフルネットたわし No.9200
定番アイテム			The state of the s			

スコッチ・ブライト™ ハイパッド 鍋釜用



しつこい汚れに。耐久性に優れ、 へたりにくい構造

- 今まで落ちなかったがんこな汚れも、短時間で素早く取り除きます(金たわし同等以上の汚れ落とし能力です)。
- 目詰まりしにくく、耐久性に優れたオープン構造の不織布です。
- 極太合成繊維なのでちぎれにくく、ちぎれた場合でも水で簡単に洗い流せます。



サ	イ	ズ	100×150×13mm		
材		質	ナイロン不織布(研磨粒子付き)		
	色		黒		
入	ħ	目	10枚/箱、6箱/フィルムパック		

スコッチ・ブライト™ がんこたわし∕がんこたわし 厨房用



がんこな汚れをスピーディーに落とす 金たわしによる金属片混入防止に

- 焦げつきなどのがんこな汚れも短時間で落とします。
- 目詰まりしにくく、耐久性に優れ、サビたり しません。



サ	1	ズ	83×140×25mm
材		質	ナイロン、ポリエステル不織布(研磨粒子付き)
	色		茶
入	n	目	10個/箱、6箱/フィルムパック

スコッチ・ブライト™傷つきにくいがんこたわし



傷をつけにくい、がんこな汚れを落と すたわし

- 傷をつけにくく、焦げつきなどのがんこな 汚れを短時間で落とします。
- 目詰りしにくく、耐久性に優れ、サビたり しません。
- ●食品には少ない〈青色〉のたわしです。



			THE THE PARTY OF T
サ	イ	ズ	83×140×25mm
材		質	ナイロン不織布(樹脂研磨粒子付き)
	色		青
入	ħ	目	10個/箱、6箱/フィルムパック

スコッチ・ブライト™ がんこたわし 荒目



がんこな汚れを素早く取り除く 目詰まりしにくい

- 今まで落ちなかったがんこな汚れも、短 時間で素早く取り除きます。
- 目詰まりしにくく、耐久性に優れたオープン構造の不織布です。
- 極太合成繊維なのでちぎれにくく、ちぎれた場合でも水で簡単に洗い流せます。



サ	1	ズ	83×140×36mm
材		質	ナイロン不織布(研磨粒子付き)
	色		茶
入	れ	目	10個/箱、6箱/フィルムパック

スコッチ・ブライト™ がんこたわし 異物混入対策用



食品には少ない〈青色〉の がんこたわし

- 焦げつきなどのがんこな汚れも短時間で 落とします。
- 目詰まりしにくく、耐久性に優れ、サビたりしません。
- 持ちやすく長持ち。
- ●食品には少ない〈青色〉のたわしです。



サ	1	ズ	60×125×29mm
材		質	ナイロン不織布(研磨粒子付き)
	色		青
入	れ	目	10個/箱、6箱/フィルムパック

スコッチ・ブライト™ パープル・パワーパッド No.2003

キズをつけにくいパワフルなたわし

- ・樹脂研磨粒子を含む極太ナイロン不織布です。
- ◆ キズを付けたくないけど、がんこな汚れも スッキリ落としたい時に最適です。





サ	1	ズ	130×100×12mm
材		質	ナイロン不織布(樹脂研磨粒子付き)
	色		紫
入	ħ	目	10枚/箱、6箱/フィルムパック

スコッチ・ブライト™ パワーパッド No.3008



キズをつけにくい樹脂研磨粒子を 含んだ、板状のたわし

- ・樹脂製研磨粒子を含む、キズが付きにくい不織布です。
- キズを付けたくない素材の汚れ落としに 最適です。



サ	1	ズ	150×230×10mm
材		質	ポリエステル不織布 (樹脂研磨粒子付き)
	色		青
入	ħ	目	10枚/箱、6箱/フィルムパック

スコッチ・ブライト™ ナイロンたわし No.96



汚れ落としからサビ落としまで使える ナイロン不織布

- ●研磨粒子を含んでいるナイロン不織布です。
- 汚れ落としからサビ落としまで、幅広い用途に使えます。
- 使用する場所に合わせて、切ったり折ったり自由自在に使えます。



サ	1	ズ	150×230×8mm	
材		質	ナイロン不織布(研磨粒子付き)	
	色		緑	
入	ħ	目	10枚/箱、6箱/フィルムパック	

3M™ 寸胴鍋のコゲをかき落とすたわし



寸胴鍋や大型鍋のがんこな汚れを 楽に落とす

- ●幅が狭く、縦に長い形状なので、にぎりやすく、力を入れやすくなっています。
- 目詰まりしにくく、耐久性に優れたオープン構造の不織布です。
- 極太合成繊維なのでちぎれにくく、ちぎれても水で簡単に洗い流せます。



スコッチ・ブライト™ ブルーパッド No.99 PRO / HALF



表面に付着したベタベタ汚れに 表面を傷つけずに落とすシート状の たわし

- 耐久性が高く、ちぎれにくいので異物混入 対策に有効です。
- 表面に粘り強く付着した油などのべたつき汚れをきれいに落とし、表面を傷めません。
- 切って、丸めて、たたんで使えるシート状のたわしです。
- ハーフサイズ (個装なし) もございます。



Ħ	1	ズ	No.99 PRO:230×150×8mm No.99 PRO HALF:115×150×8mm
材		質	ナイロン不織布(樹脂研磨粒子付き)
	色		青
入	れ	目	No.99 PRO:10枚/箱、6箱/フィルムパック No.99 PRO HALF:20枚/箱 (個装なし) 、6箱/フィルムパック

スコッチ・ブライト™ グリーンパッド No.96 PRO/HALF



表面に固着したカチカチ汚れを表面 ごと削って落とす、シート状のたわし

- 耐久性が高く、ちぎれにくいので異物混入 対策に有効です。
- 表面に固着したコゲやサビをきれいに落 とし、表面を滑らかに仕上げます。
- 切って、丸めて、たたんで使えるシート状のたわしです。
- ハーフサイズ (個装なし) もございます。



Ħ	1	ズ	No.96 PRO:230×150×8mm No.96 PRO HALF:115×150×8mm
材		質	ナイロン不織布(研磨粒子付き)
	色		緑
λ	れ	目	No.96 PRO:10枚/箱、6箱/フィルムパック No.96 PRO HALF:20枚/箱 (個装なし)、6箱/フィルムパック





















スコッチ・ブライト™ ハンドパッド業務用 No.7447

汚れ落としからサビ落としまで使える ナイロン不織布

- 研磨粒子を含んでいるナイロン不織布です。
- ・ 汚れ落としからサビ落としまで、幅広い用途に使えます。
- 使用する場所に合わせて、折ったり切ったり自由自在に使えます。





サ	1	ズ	150×230×8mm
材		質	ナイロン不織布(研磨粒子付き)
	色		茶
入	れ	目	20枚/箱、6箱/ケース

スコッチ・ブライト™ スポンジエース

煮沸や次亜塩素酸ナトリウム溶液に よる日々の衛生管理に対応

- 食器洗浄から調理器具の汚れ落としまで、 多目的に使えます。
- 汚れを素早く落とす不織布と、泡立ちのよい 抗菌ウレタンスポンジの両面を、用途に 合わせて使い分けできます。
- S・Lの2サイズ、4色のカラーバリエーション があるので、用途に合わせて使い分け できます。



サ	1	ズ	(S)75×115×35mm (L)90×150×35mm
材		質	ナイロン不織布(研磨粒子付き)、抗菌ウレタンスポンジ
	色		不織布部分:緑、スポンジ部分:キイロ、ピンク、アオ、ミドリ
入	ħ	目	10個/箱、6箱/フィルムパック

スコッチ・ブライト™ パワースポンジ No.3005

キズつけにくい。樹脂研磨粒子を 含んだ不織布を使った スポンジたわし

- ・衛生陶器等の表面を傷つけにくい樹脂研 磨粒子を使用しており、がんこな汚れまで きれいに落とします。
- 握りやすく曲面によくフィットする形状・厚さで、作業性に優れています。
- 耐久性が高い抗菌ウレタンスポンジを使用。
- ◆3色のカラーバリエーションがあるので、 用途に合わせて使い分けできます。
- 漂白剤で除菌ができるので衛生的です。 (200ppmの次亜塩素酸ナトリウム溶液で1日 5分間浸漬を推奨)



サ	1	ズ	130×100×30mm
材		質	ナイロン不織布(樹脂研磨粒子付き)、抗菌ウレタンスポンジ
	色		不織布部分:青、スポンジ部分:キイロ、ピンク、アオ
入	n	目	10個/箱、6箱/フィルムパック

スコッチ・ブライト™ フライヤーたわし No.94

フライヤー洗浄に最適

- ●帯状なので炎導チューブの裏側まで洗えます。
- ●使用する場所に合わせて、切ったり折ったり自由自在に使えます。





サ	1	ズ	101×635×8mm
材		質	ナイロン不織布(研磨粒子付き)
	色		緑
入	れ	目	12枚/箱、2箱/ケース

スコッチ・ブライト™ 多用途 スポンジ 異物混入対策用 No.3030

キズつけにくい異物混入対策できる 貼り合わせたわし

- 樹脂製の研磨粒子を含んでいるので、食器・器具のコゲ汚れをしっかり落とすのに、表面を傷めにくくしています。
- 不織布パッドを高耐久化して、ちぎれにく くしました。
- 不織布パッドは毛羽だちにくく、樹脂製の 研磨粒子がしっかりと固着しているので、 クリーニング力を長く維持できます。
 - S・Lの2サイズ、4色のカラー バリエーションがあるので、 用途に合わせて使い分けで きます



サ	1	ズ	(S) 75×115×30mm (L) 90×150×35mm
材		質	ナイロン不織布(樹脂研磨粒子付き)、抗菌ウレタンスポンジ
	色		不織布部分:青、スポンジ部分:キイロ、ピンク、アオ、ミドリ
入	n	目	10個/箱、6箱/フィルムパック

スコッチ・ブライト™ ライトクリーニングたわし



キズを恐れずやさしく洗う。 研磨粒子を含まないスポンジたわし

- 研磨粒子を含まないので、コップ・グラス 等の食器類をキズつけません。
- ・抗菌スポンジを使用。スポンジの表面についた菌の繁殖を抑制します。
- S・Lの2サイズ、3色のカラーバリエーション があるので、用途に合わせて使い分けで きます。
- 漂白剤で除菌ができるので衛生的です。 (200ppmの次亜塩素酸ナトリウム溶液で1日 5分間浸漬を推奨)



サ	1	ズ	(S) 65×120×40mm (L) 83×140×40mm
材		質	ポリエステル不織布(研磨粒子は含まず)、抗菌ウレタンスポンジ
	色		不織布部分:白、スポンジ部分:キイロ、ピンク、アオ
入	れ	目	10個/箱、6箱/フィルムパック

スコッチ・ブライト™ パワフルネットたわし No.9100

キズつけない。 たっぷりサイズの

- 特殊ネットが、ステンレスなどの汚れも傷を付けずにきれいに落とします。
- についた菌の増殖を抑制します。
- ラク作業。作業効率をアップします。



サ	1	ズ	80×155×50mm
材		質	ネット:ポリエステル、スポンジ:抗菌ウレタンスポンジ
	色		ネット部分:白、スポンジ部分:キイロ
入	ħ	目	10個/箱、6箱/ケース

ネットスポンジたわし

- 抗菌スポンジを使用し、スポンジの表面
- 余裕たっぷりのサイズで、広い範囲もラク



キズつけない。薄手タイプの ネットスポンジたわし

- 特殊ネットが、ステンレスなどの汚れも傷 を付けずにきれいに落とします。
- ・抗菌スポンジを使用し、スポンジの表面 についた菌の増殖を抑制します。



サ	1	ズ	80×150×20mm
材		質	ネット:ポリエステル、スポンジ:抗菌ウレタンスポンジ
	色		ネット部分:白、スポンジ部分:キイロ
入	れ	目	10個/箱、6箱/ケース

スコッチ・ブライト™ パワフルネットたわし No.9200

スコッチ・ブライト™ 高耐久ネットスポンジ No.9300 厚手/薄手



圧倒的な耐久性を実現した ネットスポンジ

- 特殊ネットで傷つけずに汚れを落とします。
- 漂白剤で除菌ができるので衛生的です。 (200ppmの次亜塩素酸ナトリウム溶液で1日 5分間浸漬を推奨)
- ◆ やぶれにくいネットで異物が出にくい設計



サ	1	ズ	(厚手)80×160×35mm(薄手)80×160×20mm
材		質	ネット:ポリエステル、ポリプロピレン スポンジ:抗菌ウレタンスポンジ
	色		キイロ・ピンク・アオ・ミドリ
入	ħ	目	10個 (透明フィルム個装) / 袋、6袋/ケース

スコッチ・ブライト™ ネットスポンジ No.9400



プロが使うやわらかネットスポンジ。 3種の繊維で油汚れを しっかり落とす

- スリムロング形状で、洗う物の形にぴった りフィットします。
- やわらかいので手によくなじみ、洗う物も 傷めません。
- かたいフィルム、マイクロファイバー、やわ らかアクリル糸の3つの繊維で汚れを落 とします。



サ	1	ズ	65×160×30mm
材		質	ネット:ポリエステル、アクリル スポンジ:抗菌ウレタンスポンジ
	色		キイロ・ピンク・アオ・ミドリ
入	ħ	目	10個/箱、6箱/ケース

3M™衛生用ハンドブラシ スコッチ・ブライト™ トイレ用 柄つき スポンジ たわし



まな板や作業台、床など凹凸が 含まれる平面の洗浄に

- ●毛が逃げずに力が入りやすい。
- 漂白剤で除菌ができるので衛生的です。 (200ppm の次亜塩素酸ナトリウム溶液で1日 5分間浸漬を推奨)
- 女性でも持ちやすいので作業効率が アップします。



サ	1	ズ	60×170×40mm
材		質	繊維:ナイロン、植毛台:ポリプロピレン 植毛釘:亜鉛めっき鉄線
	色		アカ・アオ
入	n	目	10個/ケース



トイレの種類を選ばず、誰でも安心し て使えるユニバーサルなデザインの プロ用柄つきスポンジたわし

- 力が伝わりやすい柄の長さと形状で手に なじむので、作業時の身体の負担を軽減 します。
- 傷がつくにくい樹脂研磨粒子付きの不織 布で、スピーディーに清掃できます。
- 大便器に流れにくいユニークなデザインで、 経験の浅い方からベテランの方まで誰で も安心して使えます。

サ	1	ズ	150×60×133mm
材		質	頭:ナイロン不織布(樹脂研磨粒子つき)、抗菌ウレタンスポンジ 柄:ポリプロピレン
	色		ピンク
入	れ	目	4個/袋、10袋/ケース























パッドとホルダー一体型タイプ

- パッドとホルダーが一体構造となっています。 パッドの交換はできません。
- ●作業に合わせて黒・緑・青・白と4種類があります。

			3 M™ ハンドブラシ 黒	3 M™ ハンドブラシ 緑	3 M™ ハンドブラシ 青	3 M™ ハンドブラシ 白	
Ħ	1	ズ		95×150×	60~65mm		
材		質	ナイロン繊維、酸化アルミニウム砥粒、 合成樹脂系接着剤	ナイロン繊維、酸化アルミニウム砥粒、 合成樹脂系接着剤	ポリエステル繊維、酸化アルミニウム砥粒、 合成樹脂系接着剤	ポリエステル繊維、合成樹脂系接着剤	
	色		ホルダー部分:緑、不織布部分:黒	ホルダー部分:緑、不織布部分:緑	ホルダー部分:緑、不織布部分:青	ホルダー部分:緑、不織布部分:白	
入	ħ	I	10個/ケース				

3M™ パッドホルダー No.961



手作業用のハンドパッドホルダー

●手作業用の脱着可能なハンドパッドホルダーです。複数のパッドを取りかえながら用いる場合に適しています。

Ħ	1	ズ	80 × 118 × 55mm
材		質	ポリプロピレン
	色		グレー
入	れ	目	10個/ケース

スコッチ・ブライト™ ハンドパッド No.961 取替え用

取替え用ハンドパッド(3M™ パットホルダー No.961用)

- ●3M™ パットホルダー No.961に装着して使うハンドパッドです。
- 作業に合わせて黒・茶・緑・青・赤・白・ソフトスカウアー・ハイプロパッドと8種類があります。



			スコッチ・ブライト™ ハンドパッド No.961 取替え用 黒	スコッチ・ブライト™ ハンドパッド No.961 取替え用 茶	スコッチ・ブライト™ ハンドパッド No.961 取替え用 緑	スコッチ・ブライト™ ハンドパッド No.961 取替え用 青	
サ	1	ズ	88×127×25mm	88×127×28mm	88×127×23mm	88×127×28mm	
材		質	ナイロン繊維	ポリエステル繊維、ナイロン繊維	ナイロン繊維	ポリエステル繊維	
	色		黒	茶	緑	書	
入	れ	目	10枚/袋、6袋/ケース				

			スコッチ・ブライト™ ハンドパッド No.961 取替え用 赤	スコッチ・ブライト™ ハンドパッド No.961 取替え用 白	スコッチ・ブライト™ ハンドパッド No.961 取替え用 ソフトスカウアー	スコッチ・ブライト™ ハンドパッド No.961 取替え用 ハイプロパッド
サ	イ	ズ	88×127×28mm	88×127×28mm	88×127×20mm	88×127×12mm
材		質	ポリエステル繊維	ポリエステル繊維	ポリエステル 繊維	ナイロン繊維
	色		赤	自	水色	黒
入	ħ	目	10枚/袋、6袋/ケース 10枚/袋、12袋			



柄を付けて使用する立ち作業用のホルダー

- 柄を付けて使用する立ち作業用のホルダーです。
- ホルダーは360度の自在継手ですから、デッキブラシでは掃除しにくい厨房機器の下も簡単にクリーニングできます。
- ◆スコッチ・ブライト™ハンドパッドを装着してお使いください。

サ	1	ズ	95mm ×227mm
材		質	ABS、ナイロン
入	ħ	目	4箱/ケース
備		考	内容物:ホルダー本体:1個、白と茶のハンドパッド:各1枚 (スコッチ・ブライト™ハンドパッドNo.8440、No.8541とは異なります)



手作業用ホルダー。ハンドパッドを装着して使います

- ●手に持って使うタイプのホルダーです。
- ◆ スコッチ・ブライト™ ハンドパッドを装着してお使いください。

サ	1	ズ	95×227×75mm
材		質	ポリスチレン
入	ħ	目	4箱/ケース
備		考	内容物:ホルダー本体:1個、白と茶のハンドパッド:各1枚 (スコッチ・ブライト™ハンドパッドNo.8440、No.8541とは異なります)

スコッチ・ブライト™ ハンドパッド

取替え用ハンドパッド

(3M™ パッドホルダー No.6472、3M™ ハンドブロック No.6473用)

- ●3M™ パッドホルダー No.6472、3M™ ハンドブロック No.6473 に装着するなどして、 ボリッシャー・自動床洗浄機が届かない場所の作業にご使用ください。
- ●作業に応じて使い分けできるよう、9種類あります。



			スコッチ・ブライト™ ハンドパッド SPP エキストラ	スコッチ・ブライト™ ハンドパッド SPP (サーフェスプリパレーション)	スコッチ・ブライト™ ハンドパッド SPP ファイン	スコッチ・ブライト™ ハンドパッド イエローオートスクラバー	スコッチ・ブライト™ ハンドパッド セラミック洗浄用 高圧縮メラミン
サ	1	ズ	115×250×20mm	117×254×10mm	115×250×30mm	115×250×25mm	115×250×24mm
材	材質		ナイロン繊維	ナイロン繊維	ポリエステル繊維	ポリエステル繊維	メラミンフォーム
	色		茶	茶	えんじ&オレンジ	レモンイエロー	白・グレー
入	ħ	目	5枚/袋、4袋/ケース	20枚/ケース	5枚/袋、4袋/ケース	5枚/袋、4袋/ケース	5枚/袋、4袋/ケース

			スコッチ・ブライト™ ハンドパッド No.8541	スコッチ・ブライト™ ハンドパッド No.8242	スコッチ・ブライト™ ハンドパッド No.8343	スコッチ・ブライト™ ハンドパッド No.8440
Ħ	イ	ズ		115×250)×28mm	
材		質	ポリエステル繊維、ナイロン繊維	ポリエステル繊維	ポリエステル繊維	ポリエステル繊維
	色		茶	青	赤	白
入	ħ	目		5枚/袋、4	袋/ケース	





















HACCP インターナショナル社認証マーク

安全なものとして、第三者機関のお墨付きを得ています。

HACCP インターナショナル社認証マークは、HACCP を運用し 食品の安全を図る環境に対応できることを示しています。



- ※オーストラリアに本社を持つ HACCP インターナショナル社は、食品製造環境向上を目的に、 食品製造現場で使用される資材・備品の認証制度を設けています。
- ※この認証は、食品ではない製品やサービスを対象にして、業界要求や、各国の規制、GFSI 基準をもとにした HACCP インターナショナル社基準により、評価されます。
- ※3Mのたわし製品は、原材料情報、製品デザイン、ラベル文言、製造工程情報の審査を受け、認証を取得しました。 ※この認証マークは、「食の安全」の分野で国際的に広く認知されています。

引用元:https://haccp-international.com/japan/

プロの特殊作業や専門性にこだわった 製品群。

厨房関連製品

グリドル(鉄板)清掃に使う製品や、 油の劣化度合いを測定する試験紙などをご紹介します。 厨房内の清掃・品質管理にお役に立つ製品群です。

スコッチ・ブライト™ グリドルパッド高温用

使用イメージ




- 耐熱温度は220℃
- 熱に強いグラスファイバー製なので、営業時間中でも温度を下げずにクリーニングできます。
- ●砥石のように砥ぎ汁が出たりせず、洗剤を使わないので、後でグリドルを洗う必要がありません。
- スコッチ・ブライト™ グリドルパッドホルダー No.482 に装着してお使いください。

Ħ	1	ズ	114×140mm
材		質	ガラス繊維(研磨粒子付き)
	色		茶
入	ħ	目	10枚/箱、4箱/ケース

スコッチ・ブライト™ グリドルパッド低温用







- 100℃以下でお使いください。
- スコッチ・ブライト™ ゲリドルスクリーン No.200でグリドルにこびりついた汚れを取り除き、 スコッチ・ブライト™ ゲリドルパッド低温用でツヤのあるきれいな表面に仕上げるタイプです。
- 使用時はスコッチ・ブライト™ グリドルパッドホルダー No.461、 スコッチ・ブライト™ グリドルスクリーン No.200 とセットでお使いください。




サ	1	ズ	100×150mm
材		質	ナイロン不織布(研磨粒子付き)
	——		グレー
_			
入	れ	目	10枚/箱、6箱/ケース

スコッチ・ブライト™ グリドルパッドホルダー No.461

使用イメージ





- 100°C以下でお使いください。
- スコッチ・ブライト™グリドルスクリーン No.200でグリドルにこびりついた汚れを取り除き、 スコッチ・ブライト™グリドルパッド低温用でツヤのあるきれいな表面に仕上げるタイプです。
- 使用時はスコッチ・ブライト™ グリドルパッド低温用、 スコッチ・ブライト™ グリドルスクリーン No.200とセットでお使いください。



Ħ	1	ズ	100×135×65mm
材		質	ハンドル:ナイロン、ホルダー:亜鉛めっき鋼板
入	ħ	目	1個/箱、10箱/フィルムパック

スコッチ・ブライト™ グリドルパッドホルダー No.482

使用イメージ






- ・ホルダー本体(1個)とスコッチ・ブライト™ グリドルパッド高温用(1枚)がセットになっています。
- 使用時はスコッチ・ブライト™ グリドルパッド高温用を装着してお使いください。

サ	1	ズ	100×140×70mm
材		質	ハンドル:ナイロン、ホルダー:亜鉛めっき鋼板
入	ħ	目	1個/箱、10箱/フィルムパック

スコッチ・ブライト™ グリドルスクリーン No.200

使用イメージ





- 100℃以下でお使いください。
- スコッチ・ブライト™ グリドルスクリーン No.200でグリドルにこびりついた汚れを取り除き、 スコッチ・ブライト™ グリドルパッド低温用でツヤのあるきれいな表面に仕上げるタイプです。
- 使用時はスコッチ・ブライト™ グリドルバッドホルダー No.461、 スコッチ・ブライト™ グリドルパッド低温用とセットでお使いください。



+,	t	1	ズ	100×139mm
木	त्र		質	合成樹脂メッシュ (研磨粒子付き)
		色		茶
7	λ	れ	目	20枚/袋、10袋/ケース

3M™スコッチ・ブリック™グリドルスクラバー



- 耐熱温度は200℃。
- 温度を下げずにグリドルのクリーニングができます。
- ●目詰まりの少ないパッドと丈夫なホルダーが一体になっているので、 装着の必要がなく、スピーディーにがんこな汚れを落とせます。



サ	1	ズ	100×150mm
材		質	ホルダー:ポリスチレン、パッド:ナイロン不織布(研磨粒子付き)
	色		ホルダー部分:赤、パッド部分:黒
入	n	目	4個/袋、3袋/ケース

3M™ グリドルパッド全温用



- グリドルの温度を下げずに、誰でも簡単に作業ができるクリーナーとパッドのシステムです。 (グリドルの温度が150℃-200℃で作業してください)
- 使用時は3 M™ グリドルホルダー、3 M™ グリドルクリーナーと セットでお使いください。

サ	1	ズ	85×140mm
材		質	ナイロン不織布(研磨粒子付き)
	色		黒
入	ħ	目	10枚/箱、6箱/ケース

3M™ グリドルホルダー、交換部品



使用時は3 M™ グリドルクリーナー、 3 M™ グリドルパッド全温用と セットでお使いください。



サ~	イズ	ホルダー部分:120×70mm ハンドル部分:径約20×330mm
材	質	ホルダー:ナイロン、 ハンドル:アルミニウムなど
λ ‡	7.目	10木 / ケース



3 M™ グリドルホルダーの パッド装着面ファスナーの交換部品です。

サイズ	25×110mm
材質	ナイロン
入れ目	2枚/袋、50袋/ケース

3M™ スチームオーブン専用クリーナー



- ●庫内の温度を下げる事なく、比較的短時間で作業できます。
- ●従来の苛性ソーダタイプのクリーナーと比較して人体への刺激(皮膚、呼吸)が少なく、 安全性の高い製品です。
- ・苛性ソーダを使わずに強力な洗浄力を実現。油汚れや焦げつきもスッキリ落とせます。

サ	1	ズ	5Lボトル:20×12×28cm、480mlトリガーボトル:10×5×25cm
容		量	ボトル:5L、トリガーボトル:480ml
液		性	pH:12.4
材		質	水、界面活性剤、有機溶剤、無機アルカリ塩(無リン)
入	れ	目	5Lボトル:2ボトル/ケース、480mlトリガーボトル:6ボトル/ケース

3M™ グリドルクリーナー



- 食品添加物だけでできているので、人体への刺激が少なく安全性の高い製品です。
- 使用時は3M™ グリドルホルダー、3M™ グリドルパッド全温用とセットでお使いください。



Ħ	1	ズ	袋:140×110mm		
容		量	100g/袋		
液		性	pH:12.0		
材		質	水、有機溶剤、無機アルカリ塩		
入	n	目	40袋/ケース		

スコッチ・ブライト™油汚れ落としシートステンレス用







厨房用のステンレス設備の表面についた油汚れを除去するウェットタイプの 使い捨てシート

- ◆洗剤が含まれた使い捨てシートなので、準備、片付けが簡単でステンレス表面の油の飛び散りやがんこな油膜汚れを簡単に除去できます。
- プロテクター効果により次回の清掃がより楽に手早くできるようになります。
- 洗剤が含まれた不織布シートを使用することで、汚れをかきとりながら除菌の効果が期待できます。
- HACCPの管理手法に寄与する製品として、HACCP インターナショナル社認証マークを取得しました。

サ	1	ズ	304× 228mm
材		質	基材:ポリエステル、再生セルロース 成分:水、陰イオン系界面活性剤、有機溶剤(有機則非該当)
入	れ	目	30 枚/パック、6 パック/ケース

3M™ ショートニングモニター





50枚入りボトル

食用油の酸化を測定する試験紙

- •3 M™ショートニングモニターは、誰でも簡単に確実に油の劣化状況を測定できるので、 飲食店における油の品質管理に適した製品となります。使える油を捨てるようなムダを せず、いつものおいしさを維持するのにお役に立ちます。
- ●油を使用している温度 (160 180°C) で使用できます。

サ	1	ズ	容器:径約4×10cm
材		質	基材:紙 測定部:湿潤剤、アルカリ剤、酸・塩基指示薬
入	れ	目	20枚/ボトル、1ボトル/箱、8箱/ケース(160枚) 50枚/ボトル、1ボトル/箱、8箱/ケース(400枚)





















HACCP インターナショナル社認証マーク

安全なものとして、第三者機関のお墨付きを得ています。

HACCP インターナショナル社認証マークは、HACCP を運用し 食品の安全を図る環境に対応できることを示しています。



- ※オーストラリアに本社を持つ HACCP インターナショナル社は、食品製造環境向上を目的に、 食品製造現場で使用される資材・備品の認証制度を設けています。
- ※この認証は、食品ではない製品やサービスを対象にして、業界要求や、各国の規制、GFSI 基準をもとにした HACCP インターナショナル社基準により、評価されます。
- ※3Mのたわし製品は、原材料情報、製品デザイン、ラベル文言、製造工程情報の審査を受け、認証を取得しました。 ※この認証マークは、「食の安全」の分野で国際的に広く認知されています。

引用元:https://haccp-international.com/japan/

様々な場所で足下の安全向上に。

滑り止めテープ製品

3M™ セーフティ・ウォーク™ 滑り止めテープ製品は、 裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、 すべりの事故防止に効果的なテープです。 水や油がかかってもその効果は変わりません。 歩行時の転倒事故をなくし、 安心・安全な環境づくりにお役立てください。



屋内外、シマ鋼板などの凹凸面・平面両用

- 裏面がアルミホイルなので、凹凸面によく追従します。
- 縞鋼板などの凹凸面への施工時はゴムハンマーでたたき凹凸面になじませてください。
- ●施工に関しては施工マニュアルにてご確認ください。

代	代表的サイズ※1 25mm×3m		50mm × 5m 100mm × 5m		50mm × 18m * 2	100mm × 18m * ²	150mm × 18m * 2	
材		質	表面砥粒:鉱物粒子、基材:アルミホイル、粘着剤:ゴム系					
	色		黒、緑、黄					
入	ħ	目	1本/箱、12箱/ケース	1本/箱、12箱/ケース	1本/箱、6箱/ケース	6本/ケース	3本/ケース	2本/ケース

3M™ セーフティ・ウォーク™ 滑り止めテープ タイプ SB / 平面用 スタンダードタイプ

屋内外



屋内外、平面用のスタンダードタイプ

- ●平面用の標準的な製品です。
- 通行量の多い所や、使用条件の厳しいところには、タイプBをおすすめします。
- 白色はUVプリンターでのダイレクト印刷が可能です。
- ●施工に関しては施工マニュアルにてご確認ください。

代表	代表的サイズ ^{※1} 50mm×5m		50mm × 5m	100mm × 5m	100mm × 18m * 2	150mm × 18m ※ 2	305mm × 18m * 2	1219mm × 18.3m
材		質	表面砥粒:鉱物粒子、基材:プラスチック、粘着剤:ゴム系					
	色 黒、黄 白				白			
入	ħ	目	1本/箱、12箱/ケース	1本/箱、6箱/ケース	3本/ケース	2本/ケース	1本/ケース	1本/ケース

3M™ セーフティ・ウォーク™ 滑り止めテープ タイプB / 平面用 高耐久タイプ

屋内外




屋内外、平面用の高耐久タイプ

- 平面用で、通行量の多い所や、使用条件の厳しいところにおすすめです。
- 施工に関しては施工マニュアルにてご確認ください。

ft	表的サイ	イズ ※1	50mm × 18m * 2	100mm × 18m * 2	150mm × 18m * 2	305mm×18m*2	
材	t	質	表面砥粒:鉱物粒子、基材:プラスチック、粘着剤:アクリル系				
	色			黒、緑、緑	赤、グレー		
入	入 れ 目 6本/ケース		6本/ケース	3本/ケース	2本/ケース	1本/ケース	

3M™ セーフティ・ウォーク™ 滑り止めテープ タイプ С / 平面用 軽歩行タイプ

屋内



屋内、平面、素足での歩行面、緩衝用途としても

- 主に室内用。素足での歩行面、緩衝用途に。
- ●施工に関しては施工マニュアルにてご確認ください。

代表的	りサイズ	(*1	50mm × 5m	100mm × 5m	100mm × 18m * 2	150mm × 18m * 2	305mm × 18m ∗ ²	
材		質	表面砥粒:砥粒なし、基材エンボス加工、基材:プラスチック、粘着剤:ゴム系					
色グレー			黒、グレー					
入	れ	目	1本/箱、12箱/ケース 1本/箱、6箱/ケース		3本/ケース	2本/ケース	1本/ケース	



屋内、平面、素足での歩行面に

- 主に室内用。素足での歩行面に。
- 施工に関しては施工マニュアルにてご確認ください。

代表	代表的サイズ※1		50mm × 5m	305mm × 18m [∗] ²	19mm × 431mm	
材		質	表面砥粒:砥粒なし、基材エンボス加工、基材:プラスチック、粘着剤:アクリル系			
	色			白		
入	ħ	目	1本/箱、12箱/ケース	1本/ケース	50枚/パック、8パック/ケース	

3M™ セーフティ・ウォーク™ 滑り止めテープ タイプ F / 平面用 クリアタイプ

屋内外



屋内外、平面、デザインを重視する場所に

- 透明タイプで、目立ちにくいので、オフィスビルや商業施設など、床面のデザインや景観を重視する 場所におすすめです。
- 施工に関しては施工マニュアルにてご確認ください。

代表的サイズ※1		ズ※1	S サイズ (35mm×35mm)	M サイズ (70mm×70mm)	
材 質		質	表面砥粒:鉱物粒子、基材:プラスチック、粘着剤:アクリル系		
	色		ク!	リア	
入	れ	目	96枚/パック、20パック/ケース	24枚/パック、20パック/ケース	

3M™ セーフティ・ウォーク™ 滑り止めテープ タイプ HD / 平面用 重歩行タイプ

屋内外



屋内外、平面、土砂や泥などが多い場所に

- 土砂・泥等が多い場所や、特に耐久性が求められるような場所におすすめです。
- 施工に関しては施工マニュアルにてご確認ください。

代表的サイズ※1		50mm × 5m 100mm × 5m	
材	質	表面砥粒:鉱物粒子、基材:	プラスチック、粘着剤:ゴム系
色		Ę	R
入れ	目	1本/箱、12箱/ケース	1本/箱、6箱/ケース

3M™ セーフティ・ウォーク™ 滑り止めテープ グラフィックス / 平面用 標語入りタイプ

屋内外









安全標語とイラストが入った、滑り止め機能をもつすべり止めシート

- ●「とまれ」「足もと注意」「指差呼称」「左右確認」の4種類。いずれも安全標語とイラストが入って います。
- ●工場など事業所内の労働災害防止にお役立てください。
- 屋内外、平面用です。
- ●施工に関しては施工マニュアルにてご確認ください。

代表的	サイズ※1	250mm × 370mm
材	質	表面砥粒:鉱物粒子、基材:プラスチック、粘着剤:アクリル系
1	色	_
入	れ 目	1枚/袋、10袋/ケース

























3M™ セーフティ・ウォーク™ 滑り止めテープを凹凸面に施工する際に使用する耐水性の高いプライマー (下地処理剤)です。

- ※施工方法および製品の諸特性については、別途資料をご請求ください。
- ※本製品は他事業部の取扱製品です。

容		量	1L	
材		質	主成分:クロロプレンゴム系	
	色		黄色	
入	ħ	目	6缶/ケース	
備		考	処理面積:凹凸面3~5㎡/L、平滑面8~15㎡/L	

3M™ プライマー N-200



空気中の水分と反応して、時間の経過とともに高い接着性を発揮するタイプのプライマー(下地処理剤)です。石材(御影石など)の表面に塗布することによって、経時後の湿度による接着力低下に対し効果を発揮します。

- ※施工方法および製品の諸特性については、別途資料をご請求ください。
- ※本製品は他事業部の取扱製品です。

容		量	1L
材		質	主成分:合成樹脂系
	色		褐色透明
入	ħ	目	6缶/ケース
備		考	処理面積:20㎡/L

汚れや水分・油分を持ちこませない、 拡散させない。

マット製品


3Mのマット製品は、建物や施設をきれいに維持するとともに 人々が安全・安心に過ごせるよう考慮して設計しています。 汚れや水分・油分が侵入しやすい場所、すべりやすい場所など、 それぞれの目的に合わせたマット製品をお選びください。

おすすめマット

3M™油取りフロアシート Р.53

抜群の吸油速度で油汚れを除去 1歩で82%、3歩で98%のスピード吸油

スタンプ回数別の油の除去率 ※当社実験結果による





効果の持続は1~2週間 使用後は簡単に貼り換えが可能 衛生的です

※使用環境により持続性は異なります。

貼り換え交換の目安

シート表面に油が染み出る




シート端部のめくれが目立つ



設置は簡単! ライナーを剥がして床に直接貼付



直接床に貼れない場合は専用マットベースをご用意



3M™油取りフロアシートと合わせて使うと油汚れ対策により効果的です

3M™水が出るモップツール



3M™ウエット ディスポーザブル モップシリーズ



P.23

エントランス用

屋内用マット

主に土砂や水分の侵入を防ぐマット




3M™ エンハンス™ マット 850



極太ナイロン繊維と細い繊維の組み合わせで、土砂・水分の除去性に加え、高い耐久性を 実現したハードユース用のカーペットマットです。 ソフトな歩行感触と、ランダムパターンによるインテリア性で高級感を演出します。 通行量が多いスーパー・店舗、大型ビル、公共施設、工場などの出入り口(屋内)やエントラ ンスホールにおすすめです。

厚	さ	約8mm
重	量	3.9kg/㎡ (標準)
構	造	カーペットタイプ
材	質	ナイロン、ポリプロピレン(裏地:塩化ビニール)
色		ブラウン&ブラウン
備	考	防炎性能試験合格品

3M™ ノーマッド™ カーペットマット 4000



耐久性と価格のバランスがよいレギュラータイプ

極太繊維と細い繊維の組み合わせで、土砂・水分の除去性を実現したカーペットマットです。 コストパフォーマンスに優れています。スーパー・店舗、ビル・公共施設、工場、オフィスなど の出入り口(屋内)やエントランスホールにおすすめです。

厚	さ	約8mm
重	量	3.5kg/m² (標準)
構	造	カーペットタイプ
材	質	ポリプロピレン(裏地:塩化ビニール)
	色	グレー、茶、赤
備	考	防炎性能試験合格品

3M™ エンハンス™マット 3000




通行量が非常に多い場所におすすめ

極太ナイロン繊維と太さの異なるナイロン繊維の組み合わせで、土砂・水分の除去性に加え、 非常に高い耐久性を実現させたハードユーズ用の高級カーペットマット。ソフトな歩行感触 と市松模様によるインテリア性で高級感を演出します。通行量が非常に多いスーパー・店舗、 大型ビル、公共施設、工場などの出入り口(屋内)やエントランスホールにおすすめです。

厚	7	約9mm
		1.0
重	量	4.5kg / m² (標準)
構	造	カーペットタイプ
材	質	ナイロン(裏地:塩化ビニール)
É	ě	グレー、茶
備	考	防炎性能試験合格品

3M™ エンハンス™マット500




耐久性と価格のバランスがよいレギュラータイプ

極太繊維と細い繊維の組み合わせで、土砂・水分の除去性を実現したコストパフォーマンスに優れたカーペットマットです。市松模様によるインテリア性で高級感を演出します。 通行量が多いスーパー・店舗、大型ビル、公共施設、工場などの出入り口(屋内)やエントランスホールにおすすめです。

厚	さ	約8mm
重	量	3.9kg/㎡ (標準)
構	造	カーペットタイプ
材	質	ポリプロピレン(裏地:塩化ビニール)
f	<u>*</u>	グレー、茶
備	考	防炎性能試験合格品

3M™ ノーマッド™ カーペットマット 3100



お求めやすい価格のエントリータイプ

2種類の繊維の組み合わせと凸凹で土砂・水分の除去性を実現したカーベットマットです。 店舗、ビル・公共施設、工場、オフィスなどの出入り口(屋内)やエントランスホールにおすすめ

サ	1	ズ	900mm×600mm、900mm×1500mm
厚		さ	約8mm
重		量	3.5kg/m² (標準)
構		造	カーペットタイプ
材		質	ポリプロピレン、ポリエステル(裏地:塩化ビニール)
	色		グレー、茶、赤、緑

※この製品は別注サイズの取り扱いは御座いません。
























3M™ エンハンス™ マット 1000



軽量で持ち運びが便利な雨天用マット

極太ナイロン繊維と太さの異なるナイロン繊維の組み合わせで、雨天時に靴底に付着した水分を素早く吸収。軽く持ち運びが便利な上、乾燥も早く、メンテナンスが簡単です。 ソフトな歩行性と、市松模様によるインテリア性で高級感を演出します。スーパー・店舗、 ビル・公共施設、工場、オフィスなどの出入り口(屋内)やエントランスホールにおすすめです。

厚	さ	約9mm
重	量	2.0kg/m²(標準)
構	造	カーペットタイプ
材	質	ナイロン(裏地:熱可塑性エラストマー樹脂)
	色	グレー、茶
備	考	防炎性能試験合格品


エントランス用

屋外用マット

主に土砂の侵入を防ぐマット



3M™ ノーマッド™ マット エキストラ・バック



通行量が非常に多い場所におすすめ

太いコイルで、土砂の除去性に加え、高い耐久性を実現した屋外用マットです。裏地があり、除去した土砂が床面に落ちないため、床面をキズつけたくない場所にもご使用いただけます。 通行量が多いスーパー・店舗、大型ビル、公共施設、工場などの出入り口に最適です。

厚	さ	約13mm
重	量	4.7kg/㎡ (標準)
構	造	コイル構造
材	質	塩化ビニール
f	<u> </u>	グレー
備	考	防炎性能試験合格品

3M™ ノーマッド™ マット エキストラ・デューティ



通行量が非常に多い場所におすすめ

太いコイルで、土砂の除去性に加え、高い耐久性を実現した屋外用マットです。裏地がなく、除去した土砂がマットの下に落ちるため、お手入れも簡単です。 通行量が非常に多いスーパー・店舗、大型ビル、公共施設、工場などの出入り口におすすめです。

厚	さ	約14mm
重	量	5.0kg/m² (標準)
構	造	コイル構造
材	質	塩化ビニール
É	ě	グレー、茶、赤、ダークグリーン
備	考	防炎性能試験合格品

3M™ ノーマッド™マット スタンダード・クッション




耐久性と価格のバランスが良いレギュラータイプ

細いコイルで、土砂の除去性を実現した屋外用マットです。 コストパフォーマンスに優れています。裏地があり、除去した土砂が床面に落ちないため、床面 を傷つけたくない場所にもご使用いただけます。スーパー・店舗、大型ビル、公共施設、工場な どの出入り口におすすめです。

厚	さ	約11mm
重	量	2.5kg/m² (標準)
構	造	コイル構造
材	質	塩化ビニール
É	Ė	グレー、茶、赤、青、ライトグリーン
備	考	防炎性能試験合格品

3M™ エントラップ™ マット エキストラ




通行量が非常に多い場所におすすめ

を打量が予告に多りるがにおりませい。 太く丈夫なZ型構造で、土砂の除去性に加え、高い耐久性を実現した屋外用マット。 カートのスムーズな通行が可能です。オープンな構造に加え、裏地がなく、除去した土砂が マットの下に落ちるため、お手入れも簡単です。通行量が多いスーパー・店舗、大型ビル、 公共施設、工場などの出入り口におすすめです。

厚	さ	約11.5mm
重	量	8.9kg/㎡ (標準)
構	造	Z型構造
材	質	塩化ビニール
色		グレー、茶
備	考	防炎性能試験合格品

3M™ ノーマッド™ ミニモジュラーマット 9200



丈夫な構造とカーペットの組み合わせで「1枚2役」 太く丈夫な構造とカーペットマットの組み合わせで、土砂・水分の除去性に加え、高い寸法 安定性と耐久性を実現した出入り口の落とし込み用のマット。

カーペットマットを組み合わせたインテリア性で高級感を演出するとともに、水分も吸収します。スーパー・店舗、大型ビル、公共施設、工場、オフィスなどの出入り口におすすめです。

サ	イ	ズ	200mm×200mm/ピース
厚		さ	約12mm
重		量	7.6kg/m²(標準)
構		造	-
材		質	構造部:塩化ビニール カーペット部:ナイロン、ポリプロピレン、塩化ビニール
	色		グレー
入	れ	目	10枚/ケース
備		考	防炎性能試験合格品


※注意事項:防炎防火対象施設の屋内(風除室を含む)に施工する場合、施工者は消防庁および(公財) 日本防炎協会に防炎物品の裁断・施工・縫製業としての登録が必要となります。施工者が未登録の場 合は、屋外に設置していただくか、若しくは登録業者に施工のご相談をお願い致します。

疲労軽減用

立ち作業時の疲労軽減・ すべり防止に効果があるマット



3M™ エントラップ™ マット スタンダード・アンバック




耐久性と価格のバランスが良いレギュラータイプ

Z型構造で、土砂の除去性を実現した屋外用マット。カートのスムーズな通行が可能です。 コストパフォーマンスに優れています。オーブンな構造に加え、裏地がなく除去した土砂がマットの下に落ちるため、お手入れも簡単。

スーパー・店舗、大型ビル、公共施設、工場、オフィスなどの出入り口におすすめです。

厚	さ	約5.5mm	
重	量	3.6kg/m² (標準)	
構	造	Z型構造	
材	質	塩化ビニール	
色		グレー、茶	
備	考	防炎性能試験合格品	

3M™ ノーマッド™ モジュラーマット 8300



丈夫な構造の組立てタイプ


文人で特定の他立くシイスを持定で、主砂の除去性に加え、高い寸法安定性と耐久性を実現した組立式のマット。カートのスムーズな通行が可能です。 裏地がなく、除去した土砂がマットの下に落ちるため、お手入れも簡単です。落とし込みにも置き敷きも可能。スーパー・店舗、大型ビル、公共施設、工場、オフィスなどの出入り口に おすすめです。

サ	イ	ズ	300mm×300mm/ピース	
厚		さ	約17.5mm	
重		量	9.1kg/m²(標準)	
構		造	-	
材		質	塩化ビニール	
	色		グレー	
入	れ	目	10枚/ケース	
備		考	防炎性能試験合格品	

※別売りのエッジピース、コーナーピースもございます。

※注意事項防炎防火対象施設の屋内(風除室を含む)に施工する場合、施工者は消防庁および(公財) 日本防炎協会に防炎物品の裁断・施工・縫製業としての登録が必要となります。施工者が未登録の場合は、屋外に設置していただくか、若しくは登録業者に施工のご相談をお願い致します。

3M™ セーフ・ティーグ™ マットⅡ



スタンダードタイプの製品です。立ち作業時の疲労防止・軽減に効果があります。 工場の組み立てライン・加工ライン・小規模店舗のレジなどの立ち作業におすすめです。

サ	1	ズ	900mm×600mm、900mm×750mm、900mm×1200mm、 900mm×1500mm、900mm×1800mm、900mm×6m	
厚		さ	約5.5mm	
重		量	3.5kg/m²(標準)	
構		造	Z型構造	
材		質	塩化ビニール	
	色		緑	
入	れ	目	1ロール/ケース	
備		考	防炎性能試験合格品	
			### = 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	

※この製品は別注サイズの取り扱いは御座いません。























ウエットエリア用

プールサイド、シャワールーム 素足での移動スペースに



水•油吸収用

水分・油分の拡散を防ぎ、すべりや転倒の リスクを低減するマット



3M™油取りフロアシート専用マットベース




直接床に貼れない場合の専用マットベース

カーペット床や凸凹な床など直接シートを貼って設置できない床には、 専用マットベースをご使用ください。

サ	1	ズ	970mm × 650mm
材		質	ニトリルゴム、ポリエステル
入	n	目	1枚/ケース

3M™ エントラップ™ マット 3200 ウェットエリア



水切れのよいZ型構造

素足での歩行に適したソフトな歩行感触です。表面の凸凹ですべりにくさを実現。 薄手タイプなので扉の開閉の障害になりにくく、裏地のないZ型構造なので水切れがよく、 メンテナンスが簡単です。プールサイド、シャワールーム等のウエットエリアにおすすめです。

サ	1	ズ	900mm×6m
厚		さ	約5.5mm
重		量	3.5kg / ㎡ (標準)
構		造	Z型構造
材		質	塩化ビニール
	色		青
入	れ	目	1ロール/ケース
備		考	防炎性能試験合格品

※この製品は別注サイズの取り扱いは御座いません。

3M™油取りフロアシート



抜群の吸油速度で油汚れを除去

飲食店やスーパーマーケットにおける厨房床からの油汚れ拡散対策に! 財政はなスーハーマーケットにおける厨房床がらの油汚れ鉱飲対策に: 店舗の美観向上と油汚れによる転倒事故対策を両立します。
 工場における切削油にも対応します。
 ※設置は剥離紙を剥がして床に直接貼り付けてください。
 カーペット床や凹凸な床など、設置できない床には専用マットベースをご使用ください。吸油に特化した製品のため、吸水目的には適しません。

サ	1	ズ	900mm×600mm、600mm×450mm
材		質	パルプ、合成樹脂フィルム、アクリル系粘着剤
入	れ	目	1枚/パック、5パック/ケース
備		考	防災性能試験合格品

3M™ ノーマッド™ ベーシックマット




耐久性と吸水・吸油量に優れたマット

かさ高な構造で、一般的なレンタルマットの約2倍の水分・油分を吸収します。 へたりや痛み の進行を抑えるために、構造にプラスチック・メッシュ構造を組み込み、耐久性を高めています。 裏面にあらかじめ特殊粘着剤を塗布してあり、交換や設置が容易です。 耐久性にすぐれており、 頻繁に交換することが難しい場所での一定期間の継続使用におすすめです。

サイズ	900mm×690mm、900mm×1380mm	
厚さ	約8mm	
重 量	900mm×690mm/0.6kg (標準) 900mm×1380mm/1.2kg (標準)	
構 造	不織布タイプ	
材 質	ポリプロピレン	
色	グレー	
入 れ 目	1枚/パック、6パック/ケース	

3M™ ノーマッド™ 水・油とりマット



吸水・吸油の素早さと量に優れたマット

糸の構造や繊維構造への工夫により、少ない歩行歩数で、靴底や台車の車輪に付着した水分 や油分をしっかりと吸着。また、やわらかい表面で靴底や台車の車輪の凸凹にもしっかりと 追従して、水分や油分を吸収します。厨房の出入り口におすすめです。

サ	1	ズ	900mm×600mm、900mm×1500mm	
厚		さ	約5.5mm	
重		量	_	
構		造	カーペットタイプ(エッジは付いていません)	
材		質	ポリプロピレン(裏地:熱可塑性エラストマー樹脂)	
	色		グレー、青	
入	ħ	目	900mm×600mm:1枚/パック、6パック/ケース 900mm×1500mm:1枚/パック、3パック/ケース	

3M™油とりマット



油分の吸着に優れたマット 靴底やカートに付着した水分・油分を素早く吸収する使い切りタイプのマット。 裏地なしタイプを使用する場合は、専用のマットベース (別売) に載せて使用します。 ※マットベースは、3M™油とりマット60J、150J用です。

素	材	裏地なし:ポリプロピレン 裏地付き:ポリプロピレン(裏地:オレフィン系樹脂)
色		グレー
製品名称・販売サイズ		3M™ 油とりマット 60J(裏地なし):912mm×601mm、10枚/袋、5袋/ケース 3M™ 油とりマット 150J(裏地なし):912mm×1501mm、5枚/箱 3M™ 油とりマット 60C(裏地付き):914mm×600mm、10枚/袋、5袋/ケース 3M™ 油とりマット 120C(裏地付き):914mm×1200mm、15枚/袋、2袋/ケース 3M™ 油とりマットロール 91430J(裏地なし):912mm×30m、1ロール/ケース 3M™ 油とりマット M-RGC36100E(裏地付き):914mm×30m、1ロール/ケース

粘着マット

3M™ ソールマット



クリーンルームの品質維持、ダスト管理に優れたマット

靴底や車輪に付着したチリやホコリを、特殊粘着剤で強制的に引きはがしてとらえ、 汚れの侵入を防ぎます。 汚れたシートは簡単にはがすことができます。

● 接着力の異なる種類をご用意しています。

		3M™ ソールマット 5900	3M™ ソールマット 5900W	3M™ ソールマット 5900C		
Ħ	イズ	(小)600×900mm (大)600×1200mm				
厚	さ	フィルム厚:約0.06mm フィルム厚:約0.06mm フィルム厚:約0.054mm 総厚:約2mm 総厚:約3.8mm 総厚:約2.4mm				
材	質	ポリエチレン				
	色	ライトグリーン	ライトグリーン	ホワイト		
入	れ目	フィルム30枚/マット、6マット/ケース フィルム60枚/マット、4マット/ケース フィルム40枚/マット、6マット/ケース				





















加工用アクセサリー

3M™ エッジングロール

マットの後付け用エッジです。 3M™ マット製品用接着剤で加工してください。



屋内用マット (常設用)、スタンダードタイプのマットに 滴しています。

エキストラタイプのマットに適しています。



3 M™ エントラップ™ マットエキストラに適しています。

スタンダード用

	サイズ ^{,ジ幅×-}		25mm×30m
材質		質	塩化ビニール
	色		グレー、黒
入	ħ	目	1ロール/ケース (3M™ マット製品用接着剤2本付)

エキストラ用

= · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
サイズ (エッジ幅×長さ)	37mm×30m		
材質	塩化ビニール		
色	茶、グレー		
入れ目	1ロール/ケース (3M™マット製品用接着剤3本付)		

エキストラ用ワイド

	/ 13		
	サイズ ノジ幅×ヨ		75mm×15m
材		質	塩化ビニール
	色		茶、グレー
Д	ħ	目	1ロール/ケース (3M™マット製品用接着剤1本付)

3M™ シーミングロール



マットの継ぎ合わせの裏打ちテープです。 全てのマット共用です。 3M™ マット製品用接着剤で加工してください。

サイズ (エッジ幅×長	 きさ)	50mm×50m
材	質	塩化ビニール
色		グレー
入れ	目	1ロール/ケース (3M™ マット製品用接着剤4本付)

3M™文字加工マット



対応可能なマット種類

- ●3M™ ノーマッド™ マット エキストラ・デューティ
- ●3M™ ノーマッド™マット エキストラ・バック
- ●3M™ ノーマッド™ マット スタンダード・クッション
- ●3M™ エントラップ™ マット スタンダード・アンバック
- 通行者へのメッセージをプラスしたオーダーメイドのマット

マット本来の土砂取り機能に、通行者への足もとからのメッセージをプラスした「1枚2役」のコミュニケーションメディア。会社名やロゴ、商品名やキャッチコピーなどお好きなデザインで製作でき、建物・施設・店舗のエントランスに設置することで、プロモーションやPOP、広告展開を効果的にサポートします。

文字加工の方法	切文字加工、印刷シート加工の2種類の加工が可能です。
切り文字加工	着色ビニールシートを文字型に型押しして作成します。 文字部分が視認しやすい仕上がりとなります。
印刷シート加工	デザインを印刷したビニールシートを型押しして作成します。 オリジナルデザインの再現性が高い仕上がりとなります。

- ※さまざまな形状・サイズに加工が可能ですが、詳しくは、弊社もしくは弊社特約店までお問い合わ
- せください。 ※納期・最小ご発注枚数・価格については弊社もしくは弊社特約店までお問い合わせください。

【マット製品使用時のご注意】

マット製品の材質には、塩化ビニールが多く使用されています。塩化ビニールの特性上マット成形後の経時とともに、周囲の環境にも影響を受けて、マット自体が1.5~3%程度縮むことがありますので、予めご了承ください。詳細については当社発行の「アイデアル・マットシステム技術資料」をご覧ください。

作業現場の安全を守る。

液体吸収材製品

3M™液体吸収材はオイルなどを始めとする液体危険物質の 小規模漏えいを防止し、地球の環境を守るとともに、 責任ある企業として環境関連法令の遵守をお手伝いします。

シートタイプ、ロールタイプ、ブームタイプ、ピロータイプなど用途に合わせて最適のタイプをお選びいただけます。

用途に合わせた液体吸収材ラインアップ

	オイル(ペトロリウム) ソーベント	ケミカル ソーベント	メンテナンス ソーベント
シートタイプ 液体の拭取りや机上での 作業に適したサイズです。	• T-151J • HP-156 ■ • HP-255 ■ • HP-556 ■	• P-110	
ロールタイプ 必要に応じてカットして 使用できる長尺タイプです。	• HP-100 ■		
ブームタイプ 流出した液体の囲い込みなどに 適しています。	● T-4	• 200	• M-4 • M-12
ピロータイプ 吸収量が多く、オイルパンなどの 代用としても使用可能です。	• T-30	• P-300	• M-30 (M-PL715)
チップタイプ 輸送時の緩衝材や狭い場所に 入り込んだ液体の吸収時に 適しています。	• T-210		
フォールデッドタイプ シート、ロール、 ブーム、ピロータイプとしての機能を 備えています。	• P-FL550DD ■	• C-FL550DD ■	• M-FL550DD ■
ドラム / ボックスタイプ 吸収材を詰め合わせ、 保管にも便利な事故対策用です。	● JSK 3020P ● オイルスピルパック SRP-PETRO ボックス タイプ	● JSK 3020 ● ケミカルスピルパック SRP-CHEM ボックス タイプ	
大規模流出事故対策製品群 海上や河川などでの 大規模流出事故対策用です。	• T-240 • T-270 • T-280		

3M™ オイル(ペトロリウム)ソーベント ハイパフォーマンスタイプ



- オイル(ペトロリウム)ソーベントは、親油性とはっ水性を有しているため、 水をほとんど吸収することなく、オイル・有機溶剤などを速やかに吸収します。
- ハイパフォーマンスタイプは、自重の約20倍の吸収力があります。

			P-FL550DD	HP-156	HP-255	HP-556	HP-100
サ	イ	ズ	127mm×15.2m	430mm×480mm	430mm×480mm	430mm×480mm	965mm×43.9m
厚		き*	約12.6mm	約4.5mm	約7.5mm	約4.5mm	約4.5mm
重		量	1600g/巻	45g/枚	88g/枚	45g/枚	9100g/巻
吸	収	量	38L/箱	108L/箱	96L/箱	108L/箱	218L/箱
材		質	ポリプロピレン、ポリエステル				
入	ħ	目	1巻/箱、3箱/ケース	100枚/箱	50枚/箱	100枚/箱	1巻/袋

3M™ オイル (ペトロリウム) ソーベント スタンダードタイプ



- オイル(ペトロリウム)ソーベントは、親油性とはっ水性を有しているため、 水をほとんど吸収することなく、オイル・有機溶剤などを速やかに吸収します。
- スタンダードタイプは、自重の約10倍の吸収力があります。

			T-151J	T-4	T-30	T-210
サ	1	ズ	430mm×480mm	径76mm×1200mm	177mm×380mm	_
厚		き*	約2.7mm	_	-	-
重		量	44g/枚	360g/本	170g/個	11000g/袋
吸	収	量	23L/箱	47L/箱	30L/箱	120L/袋
材		質	ポリプロピレン		ポリプロピレン、ポリエステル	
入	ħ	目	50枚/箱	12本/箱	16個/箱	1袋/箱

※厚さは目安です。

























- ●海上や河川での大規模流出事故に対応する大型の吸収材です。水をほとんど吸収せず、 沈むことなくオイルだけを吸収します。
- 用途に応じた3タイプをラインアップしています。

		T-240	T-270	T-280
形	状	ピロ −	ブーム (フェンス)	ダブルブーム (フェンス)
サ	イズ	630mm×350mm	径200mm×3m	径120mm (ダブル) ×3m
厚	*5	109L/袋	209L/箱	130L/袋
吸	収 量	1000g/個	4800g/本	3000g/本
材	質		ポリプロピレン、ポリエステル	
入	れ 目	10個/袋	4本/袋	4本/袋

3M™ オイルスピルキット ドラムタイプ



- ●ISO14001「緊急事態への準備及び対応」の対策基準の一つを満たす、 流出事故対策緊急キットです。
- ●ドラムは回収容器としてご使用いただけます。

			JSK3020P
F.	ラムサ	イズ	径約32×50cm
重		量	5kg
吸	収	量	20L/ドラム
容		量	30L
入	れ	目	1ドラム
+	キット内容		 ◆HP-156×10枚 ◆T-4×3本 ◆T-30×2個 ◆回収用ポリ袋×1枚 ◆結束バンド×1本 ◆危険物ラベル×1枚

3M™ オイルスピルパック SRP-PETRO ボックスタイプ/3M™ オイルスピルキット詰め替えセット



- ◆ISO14001「緊急事態への準備及び対応」の対策基準の一つを満たす、 流出事故対策緊急キットです。
- ハンディタイプのキットで約15L のオイル・有機溶剤を吸収できます。

			3M™ オイルスピルパック SRP-PETRO	3M™ オイルスピルキット詰め替えセット
サ	1	ズ	箱サイズ:52×31×15cm	_
重		量	2kg	_
吸	収	量	15L/箱	20L
入	れ	目	3箱/ケース	1セット/箱
キット内容		容容	 ◆HP-156×5枚 ◆T-4×3本 ●回収用ポリ袋×1枚 ◆結束バンド×1本 ◆危険物ラベル×1枚 	◆ HP-156×10枚 ● T-4×3本 ● T-30×2個 ● 回収用ポリ袋×1枚 ● 結束バンド×1本 ◆ 危険物ラベル×1枚



- ポリオレフィン系不織布の耐薬品性に優れた吸収材です。
- ●吸収量の目安は自重の約10倍です(フォールデッドタイプは約20倍です)。

			C-FL550DD	P-110	P-200	P-300
サ	1	ズ	127mm×15.2m	280mm×330mm	径76mm×1200mm	177mm×380mm
厚	;	き*	約12.6mm	約2.7mm	-	_
重		量	1600g/巻	26g/枚	360g/本	170g/個
吸	収	量	38L/箱	14L/箱	47L/箱	30L/箱
材		質	ポリプロピレン、ポリエステル	ポリプロピレン	ポリプロピレン、ポリエステル	ポリプロピレン、ポリエステル
入	ħ	目	1巻/箱、3箱/ケース	50枚/箱、4箱/ケース	12本/箱	16個/箱

3M™ ケミカルスピルキット ドラムタイプ



- ISO14001「緊急事態への準備及び対応」の対策基準の一つを満たす、流出事故対策緊急キットです。
- ●ドラムは回収容器としてご使用いただけます。

			JSK3020
ドラ	ラムサ	イズ	径約32×50cm
重		量	5kg
吸	収	量	20L/ドラム
容		量	30L
入	れ	目	1ドラム
+	ットを	力灾	 P-110×25枚 ● P-200×3本 ● P-300×2個 回収用ポリ袋×1枚 結束バンド×1本 危険物ラベル×1枚

3M™ ケミカルスピルパック SRP-CHEM ボックスタイプ/3M™ ケミカルスピルキット詰め替えセット



- ISO14001「緊急事態への準備及び対応」の対策基準の一つを満たす、流出事故対策緊急キットです。
- ●ハンディタイプのキットで約13Lの酸・アルカリやオイル・有機溶剤を吸収できます。

	3M™ ケミカルスピルパック SRP-CHEM		3M™ ケミカルスピルパック SRP-CHEM	3M™ ケミカルスピルキット詰め替えセット
サ	1	ズ	箱サイズ:52×31×15cm	_
重		量	2kg	-
吸	収	量	13L/箱	20L
入	れ	目	3箱/ケース	1セット/箱
●回収用ポ		内 容	P-110×10枚 ● P-200×3本 回収用ポリ袋×1枚 ●結束バンド×1本 危険物ラベル×1枚	 P-110×25枚 ●P-208×2本 ●P-300×2個 ● 回収用ポリ袋×1枚 ● 結束バンド×1本 ●危険物ラベル×1枚























3M™ メンテナンスソーベント



- オイル・有機溶剤に加え、水も吸収するので、水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収に効果を発揮します。
- ●吸収量の目安は自重の約10倍です(フォールデッドタイプは約20倍です)。

			M-FL550DD	M-4	M-12	M-30 (M-PL715)
サ	1	ズ	127mm×15.2m	径76mm×1200mm	径76mm×3600mm	177mm×380mm
厚		*5	約12.6mm	_	_	_
重		量	1600g/巻	360g/本	1080g/本	170g/個
吸	収	量	38L/箱	47L/箱	47L/箱	30L/箱
材		質	ポリプロピレン、ポリエステル			
入	ħ	目	1巻/箱、3箱/ケース	12本/箱	4本/箱	16個/箱

※厚さは目安です。

3M™コマーシャルケア製品カスタマーサポート&お役立ち情報

取扱い製品関連ウェブサイト

業務用清掃、厨房用品、施設の安全に関わる様々な情報をご覧いただけます。

業務用清掃用品 および 厨房用品ページ -



業務用清掃に役立つ製品やソリューションをご紹介します。

掲載情報

- SDS 検索カタログ
- ●各種資料 ●製品動画 他



http://go.3M.com/ commercial-cleaning_jp

おすすめ特集ページ

異物混入対策

スコッチ・ブライト™ 多用途 スポンジ 異物混入対策用 No.3030

食品事業者のお客様に、 異物対策に有効な 3M 製品をご提案します。





http://go.3M.com/hygiene_jp

人手不足対策 │ 3M™水が出るモップツール他

店舗での人手不足対策に役立つ、 清掃オペレーション効率化のソリューションをご紹介します。





http://go.3M.com/efficiency_jp

転倒防止対策 │ 3M™セーフティ・ウォーク™滑り止めテープ他

様々な場面での転倒事故の予防に有効な情報をご案内します。





http://go.3M.com/anti-slip_jp

店舗の安全対策 │ 3M™油取りフロアシート他

店舗の安全対策にご活用いただける製品をご紹介します。





http://go.3M.com/retail_jp

メールマガジン

業務用清掃、施設の安全に関わる様々な情報をお届けします。







メールマガジンの登録



http://go.3M.com/cws.mailmagazine-subscribe

お問合せ・サンプルご請求

お問合せや製品サンプルのご請求は、カスタマーコールセンター 又はお問合せフォームからお問合せください。

カスタマーコールセンター

ウェブお問い合わせフォーム





http://go.3M.com/cws.inquiry

カタログID INDEX

製品名称		カタログID
フロアパッド&フロアブラシ製品 スコッチ・ブライト™ SPP エキストラ	9 インチ	SPP EX 230X82
Zant John Ser Taxe)	13 インチ	SPP EX 230X82
	15 インチ	SPP EX 380X82
	17 インチ	SPP EX 432X82
	18 インチ	SPP EX 455X82
	20 インチ	SPP EX 510X82
スコッチ・ブライト™ SPP (サーフェスプリパレーションパッド)	13 インチ	SPP 330X82
	15 インチ	SPP 380X82
	17 インチ	SPP 432X82
	18 インチ	SPP 455X82
	20 インチ	SPP 510X82
スコッチ・ブライト™ SPP ファイン	13 インチ	SPP FN 330X82
	15 インチ	SPP FN 380X82
	17 インチ	SPP FN 432X82
	18 インチ	SPP FN 455X82
	20 インチ	SPP FN 510X82
スコッチ・ブライト™ ハイプロパッド	13 インチ	H/PRO 330X82
	15 インチ	H/PRO 380X82
	17 インチ	H/PRO 432X82
フラ デー ノI TM デー トラリ 1 . 1 . 2	18 インチ	H/PRO 455X82
スコッチ・ブライト™ ブラックストリッピングパッド 	9 インチ	BLA 230X82
	13 インチ	BLA 330X82
	15 インチ 17 インチ	BLA 380X82 BLA 432X82
	18 インチ	BLA 432X82 BLA 455X82
	9 インチ	BRO 230X82
(1))	13 インチ	BRO 330X82
	15 インチ	BRO 380X82
	17 インチ	BRO 432X82
	18 インチ	BRO 455X82
	20 インチ	BRO 510X82
スコッチ・ブライト™ グリーンスクラビングパッド	9 インチ	GRE 230X82
	13 インチ	GRE 330X82
	15 インチ	GRE 380X82
	17 インチ	GRE 432X82
	18 インチ	GRE 455X82
スコッチ・ブライト™ ブルークリーナーパッド	9 インチ	BLU 230X82
	13 インチ	BLU 330X82
	15 インチ	BLU 380X82
	17 インチ	BLU 432X82
	18 インチ	BLU 455X82
	20 インチ	BLU 510X82
、コッチ・ブライト™ レッドバッファーパッド	9 インチ	RED 230X82
	13 インチ	RED 330X82
	15 インチ	RED 380X82
	17 インチ	RED 432X82
	18 インチ	RED 455X82
	20 インチ	RED 510X82
、コッチ・ブライト™ ホワイトスーパーポリッシュパッド 	9 インチ	WHI 230X82
	11 インチ	WHI 280X82 WHI 330X82
	13 インチ 15 インチ	WHI 330X82 WHI 380X82
	15 インチ	WHI 380X82 WHI 432X82
	18 インチ	WHI 455X82
	20 インチ	WHI 510X82
ニコッチ・ブライト™ イエローオートスクラバーパッド	12 インチ	YEL 305X82
	13 インチ	YEL 330X82
	14 インチ	YEL 355X82
	15 インチ	YEL 380X82
	17 インチ	YEL 432X82
	18 インチ	YEL 455X82
	20 インチ	YEL 510X82
はコッチ・ブライト™ プレバーニッシュパッド	13 インチ	PRE 330X82
	17 インチ	PRE 432X82
	20 インチ	PRE 510X82
スコッチ・ブライト™ セラミック洗浄用 高圧縮メラミンパッド	13 インチ	CERA 330X82
	15 インチ	CERA 380X82
	17 インチ	CERA 432X82
	20 インチ	CERA 510X82
スコッチ・ブライト™ イレーザーバーニッシュパッド	15 インチ	E/B 380X82
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	17 インチ	E/B 432X82

製品名称	20 0.7	カタログID
	20 インチ	E/B 510X82
77.77. 77.71.TM 77.77.0°	24 インチ	E/B 610X82
【コッチ・ブライト™ アクアバーニッシュパッド	17 インチ	A/B 432X82
	20 インチ	A/B 510X82
	24 インチ	A/B 610X82
	27 インチ	A/B 686X82
、コッチ・ブライト™ ナチュラルブレンドホワイトパッド	17 インチ	N/B 432X82 WHI
	20 インチ	N/B 510X82 WHI
	24 インチ	N/B 610X82 WHI
コッチ・ブライト™ ナチュラルブレンドタンパッド	17 インチ	N/B 432X82
	20 インチ	N/B 510X82
	24 インチ	N/B 610X82
コッチ・ブライト™ スピードバーニッシュパッド	15 インチ	SPE 380X82
	17 インチ	SPE 432X82
	20 インチ	SPE 510X82
コッチ・ブライト™ パープルダイヤモンドパッド	15 インチ	PUR 380X82
	17 インチ	PUR 432X82
	20 インチ	PUR 510X82
M™ ドライビングアッセンブリー	9 インチ	ASSY 230
	11 インチ	ASSY 280
	13 インチ	ASSY 330
	15 インチ	ASSY 380
	18 インチ	ASSY 455
	20 インチ	ASSY 510
M™ シャワーフィードドライビングアッセンブリー	13 インチ A	SHOWER A330
	13 インチ B	SHOWER B330
	15 インチ A	SHOWER A380
	15 インチ B	SHOWER B380
	15 インチ CMP-140 専用品	SHOWER 380 CMP140
	18 インチ A	SHOWER A455
	18 インチ B	SHOWER B455
	18 インチ CMP-160 専用品	SHOWER 455 CMP160
M™ シャンピングアッセンブリー	13 インチ	SHAMP 330
フャクピングリッピングラー	15インチ	SHAMP 380
ミカル製品 コッチ・ブライト™ シャープシューター 汎用クリーナー		S/SHOOTER
コップ・ファイト・フャーフフェーヌー 水用フリーナー	つけかえ	S/SHOOTER KAE
	21) II·X	
<u> </u>		T/SHOOTER
コッチ・ブライト™ シトラスフォームクリーナー		C/F
コッチ・ブライト™ シトラスフォームクリーナー M™ クリーナー30		C/F CLEANER30
コッチ・ブライト™ シトラスフォームクリーナー M™ クリーナー30 コッチ・ブライト™ 中性トイレクリーナー		C/F CLEANER30 CHU T 500
コッチ・ブライト™ シトラスフォームクリーナー M™ クリーナー30 コッチ・ブライト™ 中性トイレクリーナー ニッチ・ブライト™ 酸性トイレクリーナー		C/F CLEANER30 CHU T 500 SAN T 500
コッチ・ブライト™ シトラスフォームクリーナー M™ クリーナー30 コッチ・ブライト™ 中性トイレクリーナー コッチ・ブライト™ 酸性トイレクリーナー コッチ・ブライト™ ステンレスクリーナー&ポリッシュ		C/F CLEANER30 CHU T 500 SAN T 500 S/C
コッチ・ブライト™ シトラスフォームクリーナー M™ クリーナー30 :コッチ・ブライト™ 中性トイレクリーナー :コッチ・ブライト™ 酸性トイレクリーナー :コッチ・ブライト™ ステンレスクリーナー&ポリッシュ :コッチ・ブライト™ ステンレスクリーナーPボトル		C/F CLEANER30 CHU T 500 SAN T 500 S/C S/C P
コッチ・ブライト™ シトラスフォームクリーナー M™ クリーナー30 .コッチ・ブライト™ 中性トイレクリーナー .コッチ・ブライト™ 酸性トイレクリーナー .コッチ・ブライト™ 酸性トイレクリーナー .コッチ・ブライト™ ステンレスクリーナー&ポリッシュ .コッチ・ブライト™ ステンレスクリーナーPボトル M™ 瞬間消臭スプレー		C/F CLEANER30 CHU T 500 SAN T 500 S/C S/C P SHOSHU
コッチ・ブライト™ シトラスフォームクリーナー M™ クリーナー30 コッチ・ブライト™ 中性トイレクリーナー コッチ・ブライト™ 酸性トイレクリーナー コッチ・ブライト™ 酸性トイレクリーナー コッチ・ブライト™ ステンレスクリーナー&ポリッシュ コッチ・ブライト™ ステンレスクリーナー Pボトル M™ 瞬間消臭スプレー コッチ・ブライト™ トップライン・フロアーコンディショナー		C/F CLEANER30 CHU T 500 SAN T 500 S/C S/C P SHOSHU F/COND
コッチ・ブライト™ シトラスフォームクリーナー M™ クリーナー30 .コッチ・ブライト™ 中性トイレクリーナー .コッチ・ブライト™ 酸性トイレクリーナー .コッチ・ブライト™ 酸性トイレクリーナー .コッチ・ブライト™ ステンレスクリーナー&ポリッシュ .コッチ・ブライト™ ステンレスクリーナー Pボトル M™ 瞬間消臭スプレー .コッチ・ブライト™ トップライン・フロアーコンディショナー		C/F CLEANER30 CHU T 500 SAN T 500 S/C S/C P SHOSHU F/COND N/S EX
コッチ・ブライト™ シトラスフォームクリーナー M™ クリーナー30 コッチ・ブライト™ 中性トイレクリーナー コッチ・ブライト™ 酸性トイレクリーナー コッチ・ブライト™ ステンレスクリーナー&ポリッシュ コッチ・ブライト™ ステンレスクリーナーPボトル M™ 瞬間消臭スプレー コッチ・ブライト™ トップライン・フロアーコンディショナー コッチ・ブライト™ ノンリンスしみとりEX	つけかえ	C/F CLEANER30 CHU T 500 SAN T 500 S/C S/C P SHOSHU F/COND N/S EX EX KAE
コッチ・ブライト™ シトラスフォームクリーナー M™ クリーナー30 コッチ・ブライト™ 中性トイレクリーナー コッチ・ブライト™ 酸性トイレクリーナー コッチ・ブライト™ 及テンレスクリーナー&ポリッシュ コッチ・ブライト™ ステンレスクリーナーPボトル M™ 瞬間消臭スプレー コッチ・ブライト™ トップライン・フロアーコンディショナー コッチ・ブライト™ ノンリンスしみとりEX	つけかえ	C/F CLEANER30 CHU T 500 SAN T 500 S/C S/C P SHOSHU F/COND N/S EX EX KAE FLOOR SHINE 6
コッチ・ブライト™ シトラスフォームクリーナー M™ クリーナー30 コッチ・ブライト™ 中性トイレクリーナー コッチ・ブライト™ 酸性トイレクリーナー コッチ・ブライト™ 双テンレスクリーナー&ポリッシュ コッチ・ブライト™ ステンレスクリーナーPボトル M™ 瞬間消臭スプレー コッチ・ブライト™ トップライン・フロアーコンディショナー コッチ・ブライト™ ノンリンスしみとりEX M™ クリーン&シャイン 光沢復元 洗浄剤 コッチ・ブライト™ カーペットスプレークリーナー	つけかえ	C/F CLEANER30 CHU T 500 SAN T 500 S/C S/C P SHOSHU F/COND N/S EX EX KAE FLOOR SHINE 6 C/SPRAY
コッチ・ブライト™ シトラスフォームクリーナー M™ クリーナー30 コッチ・ブライト™ 中性トイレクリーナー コッチ・ブライト™ 酸性トイレクリーナー コッチ・ブライト™ 酸性トイレクリーナー&ポリッシュ コッチ・ブライト™ ステンレスクリーナーPボトル M™ 瞬間消臭スプレー コッチ・ブライト™ トップライン・フロアーコンディショナー コッチ・ブライト™ ノンリンスしみとりEX M™ クリーン&シャイン 光沢復元 洗浄剤 コッチ・ブライト™ カーペットスプレークリーナー	13 インチ	C/F CLEANER30 CHU T 500 SAN T 500 S/C S/C P SHOSHU F/COND N/S EX EX KAE FLOOR SHINE 6 C/SPRAY C/PAD 330X82
コッチ・ブライト™ シトラスフォームクリーナー I™ クリーナー30 コッチ・ブライト™ 中性トイレクリーナー コッチ・ブライト™ 酸性トイレクリーナー コッチ・ブライト™ 放生トイレクリーナー コッチ・ブライト™ ステンレスクリーナー&ポリッシュ コッチ・ブライト™ ステンレスクリーナーPボトル I™ 瞬間消臭スプレー コッチ・ブライト™ トップライン・フロアーコンディショナー コッチ・ブライト™ ノンリンスしみとりEX		C/F CLEANER30 CHU T 500 SAN T 500 S/C S/C P SHOSHU F/COND N/S EX EX KAE FLOOR SHINE 6 C/SPRAY
コッチ・ブライト™ シトラスフォームクリーナー M™ クリーナー30 コッチ・ブライト™ 中性トイレクリーナー コッチ・ブライト™ 酸性トイレクリーナー コッチ・ブライト™ 酸性トイレクリーナー&ポリッシュ コッチ・ブライト™ ステンレスクリーナーBボトル M™ 瞬間消臭スプレー コッチ・ブライト™ トップライン・フロアーコンディショナー コッチ・ブライト™ ノンリンスしみとりEX M™ クリーン&シャイン 光沢復元 洗浄剤 コッチ・ブライト™ カーペット、パッド	13 インチ	C/F CLEANER30 CHU T 500 SAN T 500 S/C S/C P SHOSHU F/COND N/S EX EX KAE FLOOR SHINE 6 C/SPRAY C/PAD 330X82
コッチ・ブライト™ シトラスフォームクリーナー I™ クリーナー30 コッチ・ブライト™ 中性トイレクリーナー コッチ・ブライト™ 酸性トイレクリーナー コッチ・ブライト™ 放生トイレクリーナー コッチ・ブライト™ ステンレスクリーナー&ポリッシュ コッチ・ブライト™ ステンレスクリーナーPボトル I™ 瞬間消臭スプレー コッチ・ブライト™ トップライン・フロアーコンディショナー コッチ・ブライト™ ノンリンスしみとりEX I™ クリーン&シャイン 光沢復元 洗浄剤 コッチ・ブライト™ カーペットスプレークリーナー コッチ・ブライト™ カーペット・パッド	13 インチ 15 インチ	C/F CLEANER30 CHU T 500 SAN T 500 S/C S/C P SHOSHU F/COND N/S EX EX KAE FLOOR SHINE 6 C/SPRAY C/PAD 330X82 C/PAD 380X82
コッチ・ブライト™ シトラスフォームクリーナー I™ クリーナー30 コッチ・ブライト™ 中性トイレクリーナー コッチ・ブライト™ 酸性トイレクリーナー コッチ・ブライト™ 放生トイレクリーナー コッチ・ブライト™ ステンレスクリーナー Bボリッシュ コッチ・ブライト™ ステンレスクリーナー Pボトル I™ 瞬間消臭スプレー コッチ・ブライト™ トップライン・フロアーコンディショナー コッチ・ブライト™ ノンリンスしみとりEX I™ クリーン&シャイン 光沢復元 洗浄剤 コッチ・ブライト™ カーペットスプレークリーナー コッチ・ブライト™ カーペット・パッド	13 インチ 15 インチ L	C/F CLEANER30 CHU T 500 SAN T 500 S/C S/C P SHOSHU F/COND N/S EX EX KAE FLOOR SHINE 6 C/SPRAY C/PAD 330X82 C/PAD 380X82 S/SHT L
コッチ・ブライト™ シトラスフォームクリーナー M™ クリーナー30 コッチ・ブライト™ 中性トイレクリーナー コッチ・ブライト™ 酸性トイレクリーナー コッチ・ブライト™ 酸性トイレクリーナー&ポリッシュ コッチ・ブライト™ ステンレスクリーナー&ポリッシュ コッチ・ブライト™ ステンレスクリーナーPボトル M™ 瞬間消臭スプレー コッチ・ブライト™ トップライン・フロアーコンディショナー コッチ・ブライト™ ノンリンスしみとりEX M™ クリーン&シャイン 光沢復元 洗浄剤 コッチ・ブライト™ カーペットスプレークリーナー コッチ・ブライト™ カーペット・パッド M™ サニタリーシート	13 インチ 15 インチ L	C/F CLEANER30 CHU T 500 SAN T 500 S/C S/C P SHOSHU F/COND N/S EX EX KAE FLOOR SHINE 6 C/SPRAY C/PAD 330X82 C/PAD 380X82 S/SHT L S/SHT RL
コッチ・ブライト™ シトラスフォームクリーナー M™ クリーナー30 コッチ・ブライト™ 中性トイレクリーナー コッチ・ブライト™ 酸性トイレクリーナー コッチ・ブライト™ 酸性トイレクリーナー&ポリッシュ コッチ・ブライト™ ステンレスクリーナーPボトル M™ 瞬間消臭スプレー コッチ・ブライト™ トップライン・フロアーコンディショナー コッチ・ブライト™ ノンリンスしみとりEX M™ クリーン&シャイン 光沢復元 洗浄剤 コッチ・ブライト™ カーペットスプレークリーナー コッチ・ブライト™ カーペット・パッド M™ サニタリーシート コッチ・ブライト™ フォームスプレーボトル コッチ・ブライト™ フォームスプレーボトル コッチ・ブライト™ ツイストクリーニングケミカルシステム	13 インチ 15 インチ L ロール	C/F CLEANER30 CHU T 500 SAN T 500 S/C S/C P SHOSHU F/COND N/S EX EX KAE FLOOR SHINE 6 C/SPRAY C/PAD 330X82 C/PAD 380X82 S/SHT L S/SHT RL F/BOTTLE
コッチ・ブライト™ シトラスフォームクリーナー M™ クリーナー30 コッチ・ブライト™ 中性トイレクリーナー コッチ・ブライト™ 酸性トイレクリーナー コッチ・ブライト™ 酸性トイレクリーナー&ポリッシュ コッチ・ブライト™ ステンレスクリーナーPボトル M™ 瞬間消臭スプレー コッチ・ブライト™ トップライン・フロアーコンディショナー コッチ・ブライト™ ノンリンスしみとりEX M™ クリーン&シャイン 光沢復元 洗浄剤 コッチ・ブライト™ カーペットスプレークリーナー コッチ・ブライト™ カーペット・パッド M™ サニタリーシート コッチ・ブライト™ フォームスプレーボトル コッチ・ブライト™ フォームスプレーボトル コッチ・ブライト™ ツイストクリーニングケミカルシステム	13 インチ 15 インチ L ロール ケミカルディスペンサー	C/F CLEANER30 CHU T 500 SAN T 500 S/C S/C P SHOSHU F/COND N/S EX EX KAE FLOOR SHINE 6 C/SPRAY C/PAD 330X82 C/PAD 380X82 S/SHT L S/SHT RL F/BOTTLE DISP N
コッチ・ブライト™ シトラスフォームクリーナー M™ クリーナー30 コッチ・ブライト™ 中性トイレクリーナー コッチ・ブライト™ 酸性トイレクリーナー コッチ・ブライト™ 変性トイレクリーナー&ポリッシュ コッチ・ブライト™ ステンレスクリーナーPボトル M™ 瞬間消臭スプレー コッチ・ブライト™ ノンリンスしみとりEX M™ クリーン&シャイン 光沢復元 洗浄剤 ニッチ・ブライト™ カーペット・パッド M™ サニタリーシート ニュッチ・ブライト™ フォームスプレーボトル	13 インチ 15 インチ L ロール ケミカルディスペンサー トイレ・浴室クリーナー T-041	C/F CLEANER30 CHU T 500 SAN T 500 S/C S/C P SHOSHU F/COND N/S EX EX KAE FLOOR SHINE 6 C/SPRAY C/PAD 330X82 C/PAD 380X82 S/SHT L S/SHT RL F/BOTTLE DISP N T041
コッチ・ブライト™ シトラスフォームクリーナー M™ クリーナー30 コッチ・ブライト™ 中性トイレクリーナー コッチ・ブライト™ 酸性トイレクリーナー コッチ・ブライト™ 変性トイレクリーナー&ポリッシュ コッチ・ブライト™ ステンレスクリーナーPボトル M™ 瞬間消臭スプレー コッチ・ブライト™ ノンリンスしみとりEX M™ クリーン&シャイン 光沢復元 洗浄剤 ニッチ・ブライト™ カーペット・パッド M™ サニタリーシート ニュッチ・ブライト™ フォームスプレーボトル	13 インチ 15 インチ し ロール ケミカルディスペンサー トイレ・浴室クリーナー T-041 中性トイレ・浴室クリーナー T-1061	C/F CLEANER30 CHU T 500 SAN T 500 S/C S/C P SHOSHU F/COND N/S EX EX KAE FLOOR SHINE 6 C/SPRAY C/PAD 330X82 C/PAD 380X82 S/SHT L S/SHT RL F/BOTTLE DISP N T041 T1061
スコッチ・ブライト™ シトラスフォームクリーナー M™ クリーナー30 スコッチ・ブライト™ 中性トイレクリーナー スコッチ・ブライト™ 中性トイレクリーナー スコッチ・ブライト™ 酸性トイレクリーナー スコッチ・ブライト™ ステンレスクリーナー&ポリッシュ スコッチ・ブライト™ ステンレスクリーナーPボトル M™ 瞬間消臭スプレー スコッチ・ブライト™ トップライン・フロアーコンディショナー スコッチ・ブライト™ ノンリンスしみとりEX M™ クリーン&シャイン 光沢復元 洗浄剤 スコッチ・ブライト™ カーペットスプレークリーナー スコッチ・ブライト™ カーペット・パッド M™ サニタリーシート スコッチ・ブライト™ フォームスプレーボトル スコッチ・ブライト™ フォームスプレーボトル スコッチ・ブライト™ ツイストクリーニングケミカルシステム	13 インチ 15 インチ し ロール ケミカルディスペンサー トイレ・浴室クリーナー T-041 中性トイレ・浴室クリーナー T-1061 強力万能クリーナー T-021	C/F CLEANER30 CHU T 500 SAN T 500 S/C S/C P SHOSHU F/COND N/S EX EX KAE FLOOR SHINE 6 C/SPRAY C/PAD 330X82 C/PAD 380X82 S/SHT L S/SHT RL F/BOTTLE DISP N T041 T1061 T021
スコッチ・ブライト™トラブルシューター 強力クリーナー スコッチ・ブライト™ シトラスフォームクリーナー M™ クリーナー30 スコッチ・ブライト™ 中性トイレクリーナー スコッチ・ブライト™ 酸性トイレクリーナー スコッチ・ブライト™ ステンレスクリーナー&ポリッシュ スコッチ・ブライト™ ステンレスクリーナーPボトル M™ 瞬間消臭スプレー スコッチ・ブライト™ トップライン・フロアーコンディショナー スコッチ・ブライト™ ノンリンスしみとりEX M™ クリーン&シャイン 光沢復元 洗浄剤 スコッチ・ブライト™ カーペットスプレークリーナー スコッチ・ブライト™ カーペット・パッド M™ サニタリーシート スコッチ・ブライト™ フォームスプレーボトル スコッチ・ブライト™ ツイストクリーニングケミカル(高濃縮洗剤)	13 インチ 15 インチ し ロール ケミカルディスペンサー トイレ・浴室クリーナー T-041 中性トイレ・浴室クリーナー T-1061 強力万能クリーナー T-021 中性床用クリーナー T-033	C/F CLEANER30 CHU T 500 SAN T 500 S/C S/C P SHOSHU F/COND N/S EX EX KAE FLOOR SHINE 6 C/SPRAY C/PAD 330X82 C/PAD 380X82 S/SHT L S/SHT RL F/BOTTLE DISP N T041 T1061 T021 T033























#UD 0.16		1.5= 110
製品名称		カタログID
ダスター&クリーニングツール製品		
3M™ ダスタークロスレギュラー	L	D/C REG L
311 277 7170417		D/C REG M
	S	D/C REG S
3M™ ダスタークロスエキストラ		D/C EX L
511 777 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		D/C EX M
	S	D/C EX S
3M™ ダスタークロスBS	<u> </u>	D/C BS M
3M™ ダスターホルダー	L	HOLDER L
	М	HOLDER M
	S	HOLDER S
3M™ ダスターキット	L	D/KIT L
	М	D/KIT M
	S	D/KIT S
3M™ ダスターハンドル	L	HANDLE L
	М	HANDLE M
	S	HANDLE S
3M™ ダスター3段伸縮式ハンドル		HANDLE FLEX
3M™ イージートラップダスター		E/TR 2RL
	小箱タイプ	E/TR 1RL S
3M™ イージーフリップホルダー キット	М	FLIP KIT M
	S	FLIP KIT S
3M™ イージースクラブ フラットモップ キット		E/SC KIT BLK
3M™ イージースクラブ フラットモップ スターターキット		E/SC START BLK
3M™ イージースクラブ フラットモップ	緑	E/SC FMOP 18 GRE
	赤	E/SC FMOP 18 RED
3M™ イージースクラブ ダンプモップ プラス		E/SC DMOP PLUS
3M™ 水が出るモップツール ウエット ディスポーザブル モップ キット Mサイズ		MIZU WD KIT M
3M™ ウエット ディスポーザブル モップ ガンコな油汚れ用	M	DISPO GK M
0.170 0	S	DISPO GK S
3M™ ウエット ディスポーザブル モップ	M	DISPO MOP M
2MM 수도 나 를 그냥 보러!! 도 교육호프로스 (10년	S	DISPO MOP S
3M™ ウエット ディスポーザブル モップ 専用アタッチメント	M S	DISPO AT M
3M™ イージースクラブ ウエット ディスポーザブル モップ キット		DISPO AT S E/SC WD KIT M
3M… イーシースクラブ・ウエット ディスホーリブル モッブ キット	M S	E/SC WD KIT N
3M™ イージーマルチクリーニングツール ウエット ディスポーザブル モップ キット	3	MUL WD KITS
3M™ イージーマルチクリーニングツール ラット 3M™ イージーマルチクリーニングツール キット		MUL KIT
3M™ イージーマルチクリーニングツール スターターキット		MUL START
3M™ クリーニングクロス多用途		C/CLOTH RED PACK
SIN 77 - 277 INS		C/CLOTH BLU PACK
		0,020220
ワイピングクロス製品		
スコッチ・ブライト™ 高機能ワイピングクロス No.5000	36 × 60cm 青	WC5000 BLU 36
	36 × 60cm 緑	WC5000 GRE 36
	32 × 36cm 青	WC5000 BLU 32
	32 × 36cm 白	WC5000 WHI
	32 × 36cm 赤	WC5000 RED
	32 × 36cm 黄	WC5000 YEL
	32 × 36cm 緑	WC5000 GRE 32
スコッチ・ブライト™ ワイピングクロス No.2012	白	WC 2012 WHI P
	青	WC 2012 BLU P
	赤	WC 2012 RED P
スコッチ・ブライト™ 高耐久ふきん No.2012(飲食店用)	白	FUKIN2012 WHI
	青	FUKIN2012 BLU
	赤	FUKIN2012 RED
スコッチ・ブライト™ グラス・食器用マイクロファイバーふきん No.2012LW		FUKIN2012 LW
3M™ 菌を吸着する除菌用シート		J/SHEET
業務用たわし		
スコッチ・ブライト™ハイパッド鍋釜用		H/PAD NABE
スコッチ・ブライト™がんこたわし荒目		GANKO ARA
スコッチ・ブライト™がんこたわし		GANKO BST
スコッチ・ブライト™ がんこたわし 厨房用		GANKO CHUBO
スコッチ・ブライト™がんこたわし異物混入対策用		GANKO BLU S
スコッチ・ブライト™ 傷つきにくいがんこたわし		GANKO NS
スコッチ・ブライト™ パープルパワーパッド No.2003		2003
3M™ 寸胴鍋のコゲをかき落とすたわし		ZUND NABE
スコッチ・ブライト™ パワーパッド No.3008		3008
		00.000
スコッチ・ブライト™ ブルーパッド No.99 PRO		99 PRO
スコッチ・ブライト™ ブルーパッド No.99 PRO スコッチ・ブライト™ ナイロンたわし No.96	HALF	99 PRO 99 PRO HALF 96 BST

製品名称		カタログID
スコッチ・ブライト™ グリーンパッド No.96 PRO		96 PRO
	HALF	96 PRO HALF
スコッチ・ブライト™ ハンドパッド業務用 No.7447		7447 BST
ニコッチ・ブライト™ フライヤーたわし No.94		94
コッチ・ブライト™ スポンジエース	Sキイロ	ACE S YEL
	Sピンク	ACE S PIN
	Sアオ	ACE S BLU
	Sミドリ	ACE S GRE
	Lキイロ	ACE L YEL
	Lピンク	ACE L PIN
	L P オ	ACE L BLU
	L E F U	ACE L GRE
.コッチ・ブライト™ 多用途 スポンジ 異物混入対策用 No.3030	Sキイロ	3030 YEL
	Sピンク	3030 PIN
	S アオ	3030 BLU
	Sミドリ	3030 GRE 3030 L YEL
	Lキイロ Lピンク	
	L T 7	3030 L PIN 3030 L BLU
	LEFU	3030 L BL0
.コッチ・ブライト™ パワースポンジ No.3005		3005 YEL
コフテーフンロー バフース小フフ NO.3003	キイロ ピンク	3005 FEL 3005 PIN
	アオ	3005 PIN 3005 BLU
	S + 1 D	L/CL S YEL
	Sピンク	L/CL S PIN
	S アオ	L/CL S BLU
	L+10	L/CL L YEL
	Lピンク	L/CL L PIN
	L T オ	L/CL L BLU
スコッチ・ブライト™ パワフルネットたわし No.9100		9100
ニッチ・ブライト™パワフルネットたわし No.9200		9200
スコッチ・ブライト™ 高耐久ネットスポンジ No.9300	10 個パック キイロ	9300 YEL 10P
	10 個パック ピンク	9300 PIN 10P
	10 個パック アオ	9300 BLU 10P
	10 個パック ミドリ	9300 GRE 10P
	薄手 10 個パック キイロ	9300 YEL 10P USU
	薄手 10 個パック ピンク	9300 PIN 10P USU
	薄手 10 個パック アオ	9300 BLU 10P USU
	薄手 10 個パック ミドリ	9300 GRE 10P USU
ニュッチ・ブライト™ ネットスポンジ No.9400	キイロ	9400 YEL
	ピンク	9400 PIN
	アオ	9400 BLU
	ミドリ	9400 GRE
M™ 衛生用ハンドブラシ	アカ	EI/BRUSH RED
	アオ	EI/BRUSH BLU
、コッチ・ブライト™ トイレ用 柄つき スポンジ たわし	ピンク	ET BST
M™ ハンドブラシ	黒	H/BRUSH BLA
	緑	H/BRUSH GRE
	青	H/BRUSH BLU
	白	H/BRUSH WHI
M™ パッドホルダー No.961		961 HOLDER
ニコッチ・ブライト™ ハンドパッド No.961 取替え用	黒	961 BLA
	<u>茶</u>	961 BRO
	緑	961 GRE
	青	961 BLU
	赤	961 RED
	白	961 WHI
	ソフトスカウアー	961 SOF
MTM 15 11 H - No 6472	ハイプロパッド	961 H/PRO
M™ パッドホルダー No.6472		6472 6473
M™ ハンドブロック No.6473	CDD エセフレニ	SPP EX SHT
.コッチ・ブライト™ ハンドパッド	SPP エキストラ	
	SPP(サーフェスプリパレーション)	SPP SHT SPP FN SHT
	SPP ファイン	
	イエローオートスクラバー	YEL SHT 115X250
	セラミック洗浄用 高圧縮メラミン No.8541 (茶)	CERA SHT 8541 BST
	No.8242(青)	8242
	110.0272(月)	0272
	No.8343(赤)	8343























製品名称		カタログID
厨房関連製品		0,1/001
スコッチ・ブライト™ グリドルパッド高温用 スコッチ・ブライト™ グリドルパッドホルダー No.482		G/KOON 482
スコッテ・ブライト™ グリドルパッド低温用		G/TEION
スコッチ・ブライト™ グリドルスクリーン No.200		200 PACK
スコッチ・ブライト™ グリドルパッドホルダー No.461		461
3M™ スコッチ・ブリック™ グリドルスクラバー		G/SCRUB
3M™ グリドルパッド全温用		G/ZENON
3M™ グリドルクリーナー		G/C
3M™ グリドルホルダー		G/HOLDER
3M™ グリドルホルダー交換部品		G/C PART
スコッチ・ブライト™ 油汚れ落とし シート ステンレス用		O/C SHEET
3M™ スチームオーブン専用クリーナー	5L	O/C 5L
2MTM > L = >. FT = P	480ml	O/C 480ML
3M™ ショートニングモニター	20 枚入り 50 枚入り	H/SM 20 H/SM 50
	30 秋入り	FI/ 31VI 30
滑り止めテープ		
3M™ セーフティ・ウォーク™ 滑り止めテープ タイプA	黒 25mm × 3m	A BLA 25X3
	緑 25mm × 3m	A GRE 25X3
	黄 25mm × 3m	A YEL 25X3
	黒 50mm × 5m 緑 50mm × 5m	A BLA 50X5
	線 50mm × 5m 黄 50mm × 5m	A GRE 50X5 A YEL 50X5
	異 100mm × 5m	A FEL 50X5 A BLA 100X5
	緑 100mm × 5m	A GRE 100X5
	黄 100mm×5m	A YEL 100X5
	黒 50mm × 18m	A BLA 50X18
	緑 50mm × 18m	A GRE 50X18
	黄 50mm × 18m	A YEL 50X18
	黒 100mm × 18m	A BLA 100X18
	緑 100mm × 18m	A GRE 100X18
	黄 100mm × 18m	A YEL 100X18
	黒 150mm × 18m	A BLA 150X18
	緑 150mm × 18m	A GRE 150X18
	黄 150mm × 18m	A YEL 150X18
3M™ セーフティ・ウォーク™ 滑り止めテープ タイプSB	黒 50mm × 5m	SB BLA 50X5
	黄 50mm × 5m	SB YEL 50X5
	黒 100mm × 5m 黄 100mm × 5m	SB BLA 100X5 SB YEL 100X5
	黒 100mm × 18m	SB FEL 100X5 SB BLA 100X18
	黄 100mm × 18m	SB YEL 100X18
	黒 150mm × 18m	SB BLA 150X18
	黄 150mm × 18m	SB YEL 150X18
	黒 305mm × 18m	SB BLA 305X18
	黄 305mm × 18m	SB YEL 305X18
	白 1219mm × 18.3m	SB WHI 1219X18.3
3M™ セーフティ・ウォーク™ 滑り止めテープ タイプB	黒 50mm × 18m	B BLA 50X18
	緑 50mm × 18m	B GRE 50X18
	赤 50mm × 18m	B RED 50X18
	グレー 50mm × 18m	B GRA 50X18
	黒 100mm × 18m	B BLA 100X18
	緑 100mm × 18m 表 100mm × 18m	B GRE 100X18
	赤 100mm × 18m グレー 100mm × 18m	B RED 100X18
	第 150mm × 18m	B GRA 100X18 B BLA 150X18
	緑 150mm × 18m	B GRE 150X18
	赤 150mm × 18m	B RED 150X18
	グレー 150mm × 18m	B GRA 150X18
	黒 305mm × 18m	B BLA 305X18
	緑 305mm × 18m	B GRE 305X18
	赤 305mm × 18m	B RED 305X18
	グレー 305mm × 18m	B GRA 305X18
3M™ セーフティ・ウォーク™ 滑り止めテープ タイプC	グレー 50mm × 5m	C GRA 50X5
	グレー 100mm × 5m	C GRA 100X5
	黒 100mm × 18m	C BLA 100X18
	グレー 100mm × 18m	C GRA 100X18
	黒 150mm × 18m	C BLA 150X18
	グレー 150mm × 18m	C GRA 150X18
	黒 305mm × 18m	C BLA 305X18
	グレー 305mm × 18m	C GRA 305X18

製品名称		カタログID
BM™ セーフティ・ウォーク™ 滑り止めテープ タイプD	白 50mm × 5m	D WHI 50X5
	白 305mm × 18m	D WHI 305X18
	白 19mm × 431mm	D WHI 19X431
BM™ セーフティ・ウォーク™ 滑り止めテープ タイプF	クリア 50mm × 5m	F CLE 50X5
	クリア 100mm × 5m	F CLE 100X5
BM™ セーフティ・ウォーク™ 滑り止めテープ タイプHD	黒 50mm×5m	HD BLA 50X5
	黒 100mm × 5m	HD BLA 100X5
BM™ セーフティ・ウォーク™ 滑り止めテープ グラフィックス	とまれ	SW TOMARE
	足もと注意	SW ASHI
	指差呼称	SW YUBI
	左右確認	SW SAYU
M™ 工業用接着剤 EC-1368NT		EC1368NT 1L
BM™ プライマー N-200		N200 1L
	l	
マット製品		
3Μ™ ノーマッド™ ミニモジュラーマット 9200		MOD 9200
M™ ノーマッド™ モジュラーマット 8300		MOD 8300
M™ セーフ・ティーグ™ マットⅡ	900mm × 600mm	SAF2 GRE 900X600
	900mm × 750mm	SAF2 GRE 900X750
	900mm × 1200mm	SAF2 GRE 900X1200
	900mm × 1500mm	SAF2 GRE 900X1500
	900mm × 1800mm	SAF2 GRE 900X1800
	900mm × 6m	SAF2 GRE 900X6
M™ エントラップ™ マット 3200 ウェットエリア	900mm × 6m	E/WT BLU 900X6
M™ 油取りフロアシート	900mm × 600mm	OIL SHEET 900X600
	600mm × 450mm	OIL SHEET 600X450
M™ 油取りフロアシート 専用マットベース		MAT BASE 900X600
M™ ノーマッド™ ベーシックマット	900mm × 690mm	BASIC S
	900mm × 1380mm	BASIC M
M™ ノーマッド™ 水・油とりマット	グレー 900mm × 600mm	N/OIL GRA 900X600
m > ()1 % mc>()1	青 900mm × 600mm	N/OIL BLU 900X600
	グレー 900mm × 1500mm	N/OIL GRA 900X1500
	青 900mm × 1500mm	N/OIL BLU 900X1500
M™ 油とりマット	60J (裏地なし)	ABURA 60J
M 油とりマット	150J (裏地なし)	ABURA 150J
	***	ABURA 60C
	60C(裏地付き) 120C(裏地付き)	
		ABURA 120C
	ロール 91430J(裏地なし)	ABURA 914X30J
AATHAA II — I	M-RGC36100E(裏地付き)	ABURA 914X30LA
8M™ ソールマット	5900 (기)	5900 600X900
	5900 (大)	5900 600X1200
	5900W (小)	5900W 600X900
	5900W (大)	5900W 600X1200
	5900C(小)	5900C 600X900
	5900C (大)	5900C 600X1200
BM™ エッジングロール	スタンダード用 グレー	ST/ERL GRA
	スタンダード用 黒	ST/ERL BLA
	エキストラ用 茶	EX/ERL BRO
	エキストラ用 グレー	EX/ERL GRA
	エキストラ用ワイド 茶	EXW/ERL BRO
	エキストラ用ワイド グレー	EXW/ERL GRA

以下製品はご希望のサイズへの加工が可能です。カタログID はお問合せください。 対象製品:3M™ エンハンス™ マット 3000 / 850 / 500 3M™ エンハンス™ マットマット 4000 3M™ エンハンス™ マット 1000 3M™ ノーマッド™ マット エキストラ・デューティ/エキストラ・バック/スタンダード・クッション 3M™ エントラップ™ マット エキストラ/スタンダード・アンバック

液体吸収材

3M™ オイル(ペトロリウム)ソーベント ハイパフォーマンスタイプ	P-FL550DD	P-FL550DD
	HP-156	HP-156
	HP-255	HP-255
	HP-556	HP-556
	HP-100	HP-100
3M™ オイル (ペトロリウム) ソーベント スタンダードタイプ	T-151J	T-151J
	T-4	T-4
	T-30	T-30
	T-210	T-210
BM™ 大規模流出事故対策製品	T-240 (ピロー)	T-240
	T-270(ブーム(フェンス))	T-270
	T-280(ダブルブーム(フェンス))	T-280



















製品名称		カタログID
	JSK3020P	JSK3020P
3M™ オイルスピルパック SRP-PETRO ボックスタイプ		O/S/P
		O/S/K KAE
3M™ ケミカルソーベント	C-FL550DD	C-FL550DD
	P-110	P-110
	P-200	P-200 OHSP
	P-300	P-300 OHSP
3M™ ケミカルスピルキット ドラムタイプ	JSK3020	JSK3020
3M™ ケミカルスピルパック SRP-CHEM ボックスタイプ		C/S/P
M™ ケミカルスピルキット詰め替えセット		C/S/K KAE
3M™ メンテナンスソーベント	M-FL550DD	M-FL550DD
	M-4	M-4
	M-12	M-12 OHSP
	M-30	M-30

- ●このカタログの記載内容は、2023年5月現在のものです。
- ◆仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。
- 製品サイズは標準寸法(代表値)もしくは概寸を表しており、許容差は製品により異なります。製品サイズを保証するものではありません。
- ullet 本書掲載製品をご使用の際は、取扱い説明書、またはラベル記載事項を必ずよくお読みの上、正しくお使いください。

本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M、スコッチ・ブライト、スコッチ・ブリック、ノーマッド、エントラップ、エンハンス、セーフ・ティーグ、セーフティ・ウォークは、3M社の商標です。





1. 컗心 ١ VOI.18 <