

## 3M™ ソールマット 5900 / 5900W / 5900C

### クリーンルームのダスト管理は、 靴底や車輪の強制除塵がポイントです。


どこからともなく侵入するチリやホコリは、ほとんどが人体や物品の出入りによって持ち込まれるものです。靴底や台車、ストレッチャーなどの車輪は、粘着フロアマットのソールマットによる強制除塵が必要です。表面に塗布した特殊粘着剤が、靴底や車輪に付着しているチリやホコリを強制的に引きはがして吸着。室内に持ち込ませません。しかも汚れたらつぎつぎ新しいシートが使える剥離タイプ。使い方もきわめて簡単です。クリーンルームの品質維持、ダスト管理にお役立てください。

#### 特長

- 特殊粘着剤で、**強制的に除塵**します。
- 大きなダスト保持力が、**再汚染を防止**します。
- **簡単にはがせ**、つぎつぎ新しいシートが使えます。
- 歩行や車輪の通過に支障のない**薄型**です。
- 裏面ライナーをはがして圧着するだけで、**マット自体を固定**できます。
- 使用済みのシートは、**焼却処分**できます。




# 粘着力と積層枚数で3タイプ。 工場から研究所、病院まで、目的に合わせて選べます。




## 5900

30枚積層のスタンダードタイプ。どんなチリ・ホコリも確実に取り除きます。色はライトグリーン。



## 5900W

60枚積層のおトクな汎用タイプ。人の出入りが多く、マットを頻繁に取り替える場所に適しています。色はライトグリーン。



## 5900C

40枚積層の汚れが目立つタイプ。見た目にもクリーン度が要求される場合に適しています。はがしやすいコーナータブを採用。色はホワイト。



### 3M™ ソールマット 製品仕様

	5900	5900W	5900C
素 材	ポリエチレン	ポリエチレン	ポリエチレン
接 着 力	0.78N / cm	1.37N / cm	0.98N / cm
フ ィ ル ム 厚	0.06mm	0.06mm	0.054mm
総 厚	2.0mm	3.8mm	2.4mm
色	ライトグリーン	ライトグリーン	ホワイト
サ イ ズ	600mm× 900mm 600mm×1,200mm	600mm× 900mm 600mm×1,200mm	600mm× 900mm 600mm×1,200mm
フィルム枚数	30枚/マット	60枚/マット	40枚/マット
入 れ 目	6 マット/ケース	4 マット/ケース	6 マット/ケース

### 使用上のご注意

- ソールマットを直接床に敷く場合は、床の汚れ、水気をきれいにふき取ってください。また直接床に敷くことができない場合は、別売の保護マットをご利用ください。
- ソールマットを保管する時は、直射日光の当たる場所、高温・多湿の場所を避け、15～30℃ぐらいの場所に水平に置いてください。

### 3M™ 保護マット 5900 製品仕様

	保護マット小 ソールマット600mm×900mm用	保護マット大 ソールマット600mm×1,200mm用
素 材	ゴム	
外 寸	733mm×1,035mm	733mm×1,335mm
厚 さ	外周部 5.5mm / ソールマット固定部 2.5mm	
色	グレー	
入れ目	1 マット/ケース	



3M™ 保護マット 5900

仕様及び外観は、予告なく変更される事がありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに動告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任は、ご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは動告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

3Mは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社  
コマーシャルケア事業部  
<http://www.mmm.co.jp/ccd/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2016. All Rights Reserved.

MAT-147-C (1016) BS

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-012-388**

8:45～17:15 / 月～金 (土日祝年末年始は除く)  
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます