

3M™ セキュアフィット™ 保護めがね


# 超軽量！驚異的フィット！！



人間の顔、600ポイントの計測・分析から  
創り上げられた〈画期的〉新時代の保護めがね

## ただかけるだけでジャストフィット！

3Mが独自に開発した圧力分散技術により一切のパーツを調整することなく耳の上にかかる圧力を常に一定に保ちます。圧力を分散させることで圧迫感を軽減し様々な顔幅にフィットする安全で快適な新世代の保護めがねが誕生しました。今までに経験したことがない驚異的な装着感をご体験ください。




**3M**

## 3M™ セキュアフィット™ 保護めがね

- 新開発 3M独自の圧力分散技術により  
パーツを調整することなく、快適フィット。
- 軽量(18g)で、スタイリッシュなデザイン。
- 曇り止めコーティングがクリアな視界を確保。
- UVA・UVBを99.9%カット。
- 米国規格 ANSI Z87.1 の厳しい  
耐衝撃性能試験をクリア。  
確かな品質と性能、信頼のおける安全性。

### 【使用感アンケート】



(自社調査)  
対象:輸送機製造会社  
組立工程4ライン+物流  
期間:着用日数7日/N:99名

#### アンケート内容

- 1.フィット感 2.レンズの見え方 3.重さ
- 4.安定感 5.総合評価(全体の満足度)

セキュアフィットに  
検査用が仲間入り!



### 3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリアレンズ SF201AF

あらゆる作業に適した無色のレンズ。  
屋外作業でもUVカット効果に優れた  
レンズが有害な紫外線から目を守り  
ます。

品番:SF201AF  
メーカー希望小売価格:オープン価格

### 3M™ セキュアフィット™ 保護めがね グレーレンズ SF202AF


UVカット効果にも優れたグレーレンズ  
が眩しさを抑え目の疲労を軽減、構内  
信号などの確認を妨げません。  
屋外作業など明るい場所での使用に  
効果的です。

品番:SF202AF  
メーカー希望小売価格:オープン価格


### 3M™ セキュアフィット™ 保護めがね 検査用 SF203AF

青みを抑えてコントラストがはっきり  
と見えるので、屋内での細かい検査、  
検品、組立作業に最適。黄色レンズが  
視野を明るくし、目の疲れを軽減します。


品番:SF203AF  
メーカー希望小売価格:オープン価格



歪みなくクリアに見える!



色調は変えず眩しさカット!



細かい文字もはっきり見える!

3M、セキュアフィットは3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社  
安全衛生製品事業部  
<http://www.mmm.co.jp/ohesd/>

Please Recycle. Printed in Japan  
© 3M 2015. All rights reserved  
OHS-018-D(061503) BS

カスタマーコールセンター  
製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで  
 0570-011-321  
ナビダイヤル® 市内通話料金でご利用いただけます。  
受付時間: 8:45~17:15 月~金(土・日・祝・年末年始は除く)