

# 3M™ 使い捨て式防じんマスク 9913JV-DS2

(国家検定区分2合格品)

## 防臭機能付きで

溶接作業にも使える

DS2 (区分2合格) のマスク。

## のれん型排気弁が付いて

DS2になっても呼吸がラク。



## 活性炭 フィルター



## イヤな悪臭も除去!

活性炭のミクロの穴の中に臭いの分子を閉じ込め悪臭や有機臭を除去します。

※使用上の注意  
労働安全衛生法に基づく防毒マスクではありませんので、  
使用に際してはご注意ください。局排措置をおこない、許容濃度以下でご使用ください。

### 活性炭フィルター層

9913JV-DS2には、活性炭フィルター層が加えられています。  
ミクロの穴があいた活性炭が有機臭や悪臭の分子を吸着し、  
イヤな臭いを除去。快適に作業がおこなえます。



## のれん型 排気弁




## ムレにくい、暑くない、呼吸がラク!

3M社が独自に開発したのれん型排気弁は、息を吐き出す力によって熱気や湿気をマスクの外に排出します。

### のれん型排気弁

温度の違いを色で表すサーモグラフィーによる実験です。  
左の排気弁付きのマスクでは、呼吸をスムーズに排出しているため、熱気がこもらず、マスク表面の温度が低いことを示す青色になっています。右の排気弁無しのマスクでは、体温と同じ程度の温度を示す赤色になっています。



温度が高い

温度が低い

## 粉じんと臭いのある作業にお勧めです。

### 金属加工



研磨作業

### 建設業



はつり作業

### その他



セラミック加工



铸造作業



解体作業




ゴミ処理・がれき撤去作業



溶接作業



接着作業



保守・点検作業

## 性能表

	粒子捕集効率	吸気抵抗	排気抵抗	重量	使用限度時間
平均実測値	99.5%	49Pa	32Pa	19g	—
性能	95.0%以上	70Pa以下	70Pa以下	20g以下	9時間

荷姿	10枚/箱・10箱/ケース
メーカー希望小売価格	¥4,140/箱 (消費税別)

**取り扱い上の注意** 9913JV-DS2は、労働安全衛生法に基づく防毒マスクではありませんので、使用に際してはご注意ください。局排措置をおこない、許容濃度以下でご使用ください。

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3M は、3M 社の商標です。

# 3M

スリーエム ジャパン株式会社  
安全衛生製品事業部  
<http://www.mmm.co.jp/ohesd/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2017. All Rights Reserved.

OHS-500-B(0317)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで  
**0570-011-321**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)  
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます