

# 3M

## 水性コーティング スムース/ミディアム 8805/8806

### ガン洗浄不要！ 中間から粗い肌の再現に適した ノンクリーンアップ製品

ボデー外板下回り部分の飛石などによる  
キズや腐食を防ぐ保護剤です。



#### 特長

- 低いエア圧で塗布できますので、飛び散りを最小限に抑えられます。
- ノンクリーンアップシステムのため、ガン洗浄が不要です。
- 水性のため、保存が容易です。
- バッグ形態の包装なので最後まで使うことができ経済的です。

水性コーティング  
スムース 8805  
塗布イメージ



3M™  
水性コーティング スムース  
8805



3M™  
水性コーティング ミディアム  
8806

水性コーティング  
ミディアム 8806  
塗布イメージ

3M™  
ノンクリーンアップ  
交換ノズル II 8967




3M™  
ノンクリーンアップ ガン  
8801



# 3M™ 耐チッピングコート システム製品

ボデー外板下回り部分の飛石などによるキズや腐食を防ぐ保護剤です。

## 塗布肌イメージ



3M™ スプレーチップガード(黒)  
8876

3M™ スプレーチップガード(白)  
8877

- 平滑な肌の再現に適しています。
- エアゾールタイプのため、簡単に作業できます。



3M™ 水性コーティング スムース  
8805

- 中間から粗い肌の再現に適しています。
- ガン洗浄が不要で取り扱いが容易です。
- 水性のため、残った液を容易に保管でき、最後まで使用できます。



3M™ 水性コーティング ミディアム  
8806



3M™ ウレタンコーティング  
8822/8823

- 粗い肌の再現に適しています。
- ガン洗浄が不要で取り扱いが容易です。
- 2液のウレタンタイプのため乾燥後の塗膜性能に優れています。



ノンクリーンアップ 交換ノズルII  
8967

- 水性コーティング8805/8806専用ノズルです。



ノンクリーンアップ ガン  
8801

- ノンクリーンアップシステム専用ガンです。

「ノンクリーンアップ システム」とは、ガン部分と吐出ノズルを分離させたコーティング剤塗布システムで、ガンの内部を塗布液が通過しないので塗布作業後のガンの洗浄が不要です。

## 製品一覧

発注品番	製品名	容量	色	ケース入れ目	荷姿
8876	スプレーチップガード(黒)	420ml	黒	6本	
8877	スプレーチップガード(白)	420ml	白	6本	
8805 AAD	水性コーティング スムース	300ml	薄灰色	6セット	中箱(製品1+ノズル3)×6
8806	水性コーティング ミディアム	300ml	薄灰色	6セット	中箱(製品1+ノズル3)×6
8967	ノンクリーンアップ 交換ノズルII	—	—	25本	中袋(ノズル5本)×5
8822	ウレタンコーティング	250ml	灰色	6バッグ	
8823	ウレタンコーティング	150ml	灰色	6バッグ	
8801 AAD	ノンクリーンアップ ガン	—	—	1	

### 使用上の注意事項

- 製品は取り扱い注意をよく読み、保護具を着用して作業してください。
- 換気の良いところで、作業してください。
- データは全て当社試験方法によります。条件によって変わることがあります。(乾燥時間、塗布面積は目安です。塗布厚によって変わります。)
- 塗布しない部分はあらかじめマスキングしてください。
- 完全に乾燥してから上塗り塗装をしてください。

3Mは3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社  
オート・アフターマーケット製品事業部  
http://www.mmm.co.jp/aad

Please Recycle. Printed in Japan  
Copyright © 2015 3M. All Rights Reserved.  
AAD-243-B (091503) IT 644939N

カスタマーコールセンター

製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで

**0570-011-211**

ナビダイヤル。市内通話料金でご利用いただけます。  
受付時間/8:45~17:15 月~金(土・日・祝・年末年始は除く)